


EVC05E



PNP / NPN出力変換

Converter PNP-NPN/15m



アプリケーション

特性	ハロゲンフリー, 金メッキ処理, ケーブルペア対応
耐塗装	有

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	10
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 24
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (トータル)、 最大負荷電流 (合計)	[A]	0.1

出力

スイッチング出力、スイッチング 出力 内部電圧降下(最大) DC	[V]	2
-------------------------------------	-----	---

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~60
使用周囲温度 (ケーブル可動 時)	[°C]	-25~60
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

MTTF	[年]	17562
------	-----	-------



PNP / NPN出力変換

Converter PNP-NPN/15m

機械的仕様		
重量、重さ	[g]	492
寸法図	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質	外装: TPU 黒, シーリング(パッキン): FKM	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
ケーブルベア対応	有	
ケーブルベア対応	曲げ半径	最小 10 x ケーブル半径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	捻り耐性	± 180 °/m


備考	
備考	IEC 60947-5-2適合ノーマルオープン式センサ用
備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数	1 個

電気接続

ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクター式: 1 x M12, L型, ロック, ロック機能, ロックリング: 真鍮, ニッケルメッキ, 接点, お問い合わせ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 ~1.5 Nm






PNP / NPN出力変換

Converter PNP-NPN/15m

接続



芯線色：

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白