

オムロン型番	スイッチ タイプ	① コンジッ ト 口サイズ	② 内臓スイッチ (接点タイプ)	③ ヘッド材質	④ ドアロック/ リリース方式	⑤ 表示灯	⑥ リリースキー	⑦ 接続方式
D4SL-N2AFA-N	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (1NC/1NO+1NC/1NO)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2AFG	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (1NC/1NO+1NC/1NO)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2AFG-N	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (1NC/1NO+1NC/1NO)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2DFA	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (2NC+2NC)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2DFA-N	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (2NC+2NC)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2DFG	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (2NC+2NC)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2DFG-N	D4SL-N	G1/2	4接点タイプ (2NC+2NC)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	表示灯なし	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2EFG-D	D4SL-N	G1/2	5接点タイプ (2NC/1NO+1NC/1NO)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2EFG-DN	D4SL-N	G1/2	5接点タイプ (2NC/1NO+1NC/1NO)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2HFA-D	D4SL-N	G1/2	5接点タイプ (3NC+2NC)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2HFG-D	D4SL-N	G1/2	5接点タイプ (3NC+2NC)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2HFG-DN	D4SL-N	G1/2	5接点タイプ (3NC+2NC)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2NFA-D	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (2NC/1NO+2NC/1NO)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2NFA-DN	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (2NC/1NO+2NC/1NO)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2NFG-D	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (2NC/1NO+2NC/1NO)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2NFG-DN	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (2NC/1NO+2NC/1NO)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2RFA-D	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (3NC+3NC)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2RFA-DN	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (3NC+3NC)	樹脂	(メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	コネクタ
D4SL-N2RFG-D	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (3NC+3NC)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	端子台
D4SL-N2RFG-DN	D4SL-N	G1/2	6接点タイプ (3NC+3NC)	樹脂	(DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式)	あり (DC駆動形橙LED表示)	一般形・ 金属	コネクタ