

使用部材情報

コネクタ
ハーネス

ハナイロン
ハーネス


▼e-CONコネクタハーネス



オスコネクタ メスコネクタ

芯数	コネクタ (02603)			Uケーブル (03387)			Sケーブル (03387)			Rケーブル (03387)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
3	32.0	3.0	0.3	30.0	4.0	0.3	100.0	5.0	0.3	300.0	5.5	
4					3						5	


▼ダイナミック3100コネクタハーネス



メソケット 中継用オス

芯数	コネクタ (02615)			Aケーブル (03125)			Eケーブル (03129)			単芯電線 (03354)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
3	250	8	0.5	300	5.0	0.5	300	5.0	AWG20	300	7	
5					4.0			4.0				
6					4.0			4.0				
10					3.0			3.0				
16					3.0			3.0				
20					2.0			2.0				

▼ダイナミック3200コネクタハーネス



メソケット 中継用オス

芯数	コネクタ (02617)			Aケーブル (03103)			Eケーブル (03107)			単芯電線 (03348)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	250	8	0.75	600	12.0	0.75	600	7.0	AWG20	600	9	
3					10.0							7.0
4					9.0							6.0
6					8.0							6.0
6					8.0							6.0


▼ダイナミック5200コネクタハーネス



メソケット 中継用オス

芯数	コネクタ (02621)			Aケーブル (03103)			Eケーブル (03107)			単芯電線 (03348)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	630.0	30.0	1.25	600.0	16.0	1.25	600.0	16.0	AWG16	600	18.0	
3					14			14				
3					14			14				

▼コマースシャルメーテンロックコネクタハーネス



メソケット 中継用オス

芯数	コネクタ (02626)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	250	10	0.75	300	7.0	0.75	300	8.0	0.75	300	7.0
3					7.0			7.0			
4					5.0			6.0			
6					5.0			6.0			


▼ミニユニバーサルメーテンロックコネクタハーネス



メソケット 中継用オス

芯数	コネクタ (02629)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	600	7	0.75	300	7.0	0.75	300	8.0	0.75	300	7.0
3					7.0			7.0			
4					5.0			6.0			
6					5.0			6.0			
9					4.0			5.0			
12					4.0			5.0			

▼ユニバーサルメーテンロックコネクタハーネス



メスコネクタ オスコネクタ

芯数	コネクタ (02632)			Aケーブル (03125)			Eケーブル (03129)			単芯電線 (03348)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	600	10	0.5	300	6.0	0.5	300	5.0	AWG20	600	9	
3					5.0			5.0				
4					4.0			4.0				
6					4.0			4.0				
9					3.0			3.0				

▼Eコネクタハーネス



メソケット 中継用オス

芯数	コネクタ (02637)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	250	5	0.5	300	6.0	0.5	300	6.0	0.5	300	5.0
3					5.0			5.0			
4					4.0			4.0			
5					4.0			4.0			
6					4.0			4.0			
8					4.0			4.0			
8					4.0			4.0			
10					3.0			3.0			
10					3.0			3.0			
10					3.0			3.0			

▼EHコネクタハーネス



メソケット

芯数	コネクタ (02642)			Aケーブル (03125)			Eケーブル (03175)			単芯電線 (03354)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	250	3	0.3	300	4.0	0.3	300	6.3	AWG22	300	5	
3					4.0			5.0				
4					3.0			5.0				
6					3.0			4.2				
8					3.0			3.7				
10					2.0			3.4				
12					2.0			3.1				

▼XHコネクタハーネス



メソケット

芯数	コネクタ (02644)			Aケーブル (03125)			Eケーブル (03175)			単芯電線 (03354)		
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	250	3	0.3	300	4.0	0.3	300	6.3	AWG22	300	5	
3					4.0			5.0				
4					3.0			5.0				
6					3.0			4.2				
8					3.0			3.7				
10					2.0			3.4				
12					2.0			3.1				
15					2.0			2.8				

e-CON
コネクタハーネス

ダイナミック
コネクタハーネス

メーテンロック
コネクタハーネス

Eコネクタ
ハーネス

EHコネクタ
ハーネス

XHコネクタ
ハーネス

VHコネクタ
ハーネス

PHコネクタ
ハーネス

1625コネクタ
ハーネス

5500コネクタ
ハーネス

3191コネクタ
ハーネス

Eコネクタ
ハーネス

SMコネクタ
ハーネス

CL07防水
コネクタハーネス

使用部材情報

▼VHコネクタハーネス



メスソケット

芯数	コネクタ (02649)			Aケーブル (03125)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)			
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	250	5	0.5	300	6.0	0.5	300	5.0	AWG20	300	7
3					5.0						
4					4.0						
5											
6											
8											
10	4.0										
12	3.0										

▼PHコネクタハーネス



メスソケット

芯数	コネクタ (02651)			Aケーブル (03205)		Eケーブル (03175)		単芯電線 (03354)			
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	100	2	0.2	300	2.7	0.2	300	4.4	AWG24	300	4
3					3.2						
4					2.9						
6					2.4						
8					2.1						
10					2.0						
12					1.7						

▼1625コネクタハーネス



中継用オス



メスコネクタ

芯数	コネクタ (02666)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)					
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	250	5	0.75	300	7.0	0.75	300	8.0	0.75	300	7.0	AWG18	300	9
3					5.0									
4														
6														
8														
12														

▼5500コネクタハーネス



オスプラグ



中継用メス

芯数	コネクタ (02672)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)					
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	600	9	0.75	300	7.0	0.75	300	8.0	0.75	300	7.0	AWG18	300	9
4					5.0									
6														
8														
10														
12														

▼3191コネクタハーネス



中継用オス



メスコネクタ

芯数	コネクタ (02675)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)					
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	600	12	0.75	300	7.0	0.75	300	8.0	0.75	300	7.0	AWG18	300	9
3					5.0									
4														
6														
8														
12														

▼ELコネクタハーネス



メスソケット



中継用オス

芯数	コネクタ (02654)			Aケーブル (03125)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)			
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	300	5	0.5	300	6.0	0.5	300	5.0	AWG20	300	7
3					5.0						
4					4.0						
6											
8											
15											

▼SMコネクタハーネス



オスプラグ



中継用メス

芯数	コネクタ (02657)		Aケーブル (03125)		Bケーブル (03175)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)					
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	
2	250	3	0.3	300	4.0	0.3	300	4.0	0.3	300	6.3	AWG22	300	5
3					3.0									
4														
6														
8														
12														

▼CL07コネクタハーネス



メスソケット



オス

芯数	コネクタ (02681)		Aケーブル (03125)		Eケーブル (03129)		単芯電線 (03354)				
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
1	300	10	0.5	300	6.0	0.5	300	5.0	AWG20	300	7
2					5.0						
3											