

裸圧着端子

丸型



0.08-M3.5

**ココが
特長**

幅広いラインナップとJIS規格取得済丸型裸圧着端子

- オリジナル企画品の0.08-3,0.08-M3.5は、電線の折返しが必要なため配線コストを45%も削減できる(弊社測定値)画期的な商品です。
- 一般的に最も幅広く使われている丸型絶縁無し圧着端子です。
- JIS(672008),UL(E74917),CSA(LR66230)を取得している高品質な圧着端子です。0.3-3はULのみ取得です。
- 80-10,80-12,80-14,80-16はCSA,ULのみ取得です。



ご注意

- ・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
- ・販売は1パック(100個入り)または箱単位からになります。
- ・価格対応品は**02706ページ**をご確認ください。

CSA UL JIS 圧着 スズメッキ 信号用 電源用



Delivery
納期

出荷日

価格表参照


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

(翌日出荷品)

在庫品

(その他) 非在庫品

外形図



1パック 100個入

外形寸法表および適用電線

JISの呼び	型式	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ			重量(g)	適合手動工具 02730~2732ページ
		A	B	C	D	E	F	G	H	単線(mm)	より線(mm ²)	AWG		
非JIS品	0.08-3	3.2	5.2	12.5	5.9	4	2.3	0.34	0.8	—	0.08	28	0.313 0.344	DS031
非JIS品	0.08-M3.5	3.7	5.5	13.8	6.6									
非JIS品	0.3-3	3.2	5.2	12.5	5.9									
R1.25-3	1.25-3	3.7	5.5	13.8	6.6	4.5	3.4	1.7	0.80	0.32~0.6	0.1~0.3	26~24	0.262 0.444 0.484 0.527	DS031 NH-1
非JIS品	1.25-M3.5													
R1.25-3.5	1.25-3.5													
R1.25-4	1.25-4	4.3	8.0	15.5	7.5	6.3	5.6	3.4	1.00	1.82~2.89	2.63~6.64	12~10	0.615 0.555 0.579 0.779	NH-1 214A
R1.25-5	1.25-5													
R2-3.5	2-3.5													
R2-4	2-4	4.3	8.5	16.5	7.8	8.3	7.1	4.5	1.20	2.89~3.65	6.64~10.52	8	1.125 0.935 1.483 1.413	NH-1 214A
R2-5	2-5													
R2-6	2-6													
R2-8	2-8	6.4	12.0	21.5	11.0	10	9	5.8	1.5	3.65~4.62	10.52~16.78	6	0.935 1.965 2.922 2.816	214A 9H-150
R5.5-4	5.5-4													
R5.5-5	5.5-5													
R5.5-6	5.5-6	6.4	12.0	22.5	10.2	11.4	11.5	7.7	1.8	4.62~5.81	16.78~26.66	4	3.175 5.641 6.015 5.574	9H-150
R5.5-8	5.5-8													
R5.5-10	5.5-10													
R8-5	8-5	5.3	12.0	23.5	9.2	18	15.5	11.4	2	7.34~8.26	42.42~60.57	1/0	9.770 9.400 9.884 11.40	9H-150
R8-6	8-6													
R8-8	8-8													
R8-10	8-10	10.5	15.0	29.5	14.0	19	19.5	14.5	2.3	9.27~10.41	76.28~96.3	3/0	15.11 14.57 13.82	9H-150
R14-5	14-5													
R14-6	14-6													
R14-8	14-8	8.4	16	32.5	15	27	26.5	19.5	3.2	11.68~13.8	117.2~152.05	250-300 MCM	56.41 6.015 5.574 8.304	9H-150
R14-10	14-10													
R14-12	14-12													
R22-6	22-6	6.4	16.5	33.4	13.8	19	22.3	16.4	2.6	10.41~11.68	96.3~117.2	4/0	9.770 9.400 9.884 11.40	9H-150
R22-8	22-8													
R22-10	22-10													
R22-12	22-12	13	22	42	19.6	32	68	33	—	—	—	—	11.40 15.11 14.57 13.82	9H-150
R38-8	38-8													
R38-10	38-10													
R38-12	38-12	13	22	42	18	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R60-8	60-8													
R60-10	60-10													
R60-12	60-12	13	22	48	19	32	68	33	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R60-14	60-14													
非JIS品	80-10													
非JIS品	80-12	13	27	53	20.5	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
非JIS品	80-14													
非JIS品	80-16													
R100-10	100-10	10.5	28.5	54	20.8	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R100-12	100-12													
R100-14	100-14													
R100-16	100-16	17	32	68	33	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R100-20	100-20													
R150-10	150-10													
R150-12	150-12	13	36	66	21	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R150-14	150-14													
R150-16	150-16													
R150-20	150-20	21	36	82	37	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R150-10	150-10													
R150-12	150-12													
R150-14	150-14	15	36	66	21	36	66	21	—	—	—	—	15.11 14.57 13.82	9H-150
R150-16	150-16													
R150-20	150-20													

2010.7
▼
2011.6

2703

旧2403

仮2703

裸圧着端子



1パック 100個入



箱売り有り 箱入品がお買得です。

圧着端子
テスト端子

圧着端子

型式	パック品 入り数	箱入り品 入り数	標準単価			スライド単価		出荷日		
			1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	1~4箱	5~9箱	1~10/パック	1~5箱	11/パック~6箱~
0.08-3	100個	1000個	¥403	¥343	¥302	¥3,045	¥2,919	翌日出荷	7日目出荷	都度見積
0.08-M3.5			¥403	¥343	¥302	¥3,045	¥2,604			
0.3-3			¥464	¥394	¥348	¥3,497	¥2,991			
1.25-3			¥464	¥394	¥348	¥3,497	¥2,991			
1.25-M3.5			¥464	¥394	¥348	¥3,150	¥2,835			
1.25-3.5			¥464	¥394	¥348	¥3,497	¥2,991			
1.25-4			¥464	¥394	¥348	¥3,497	¥2,991			
1.25-5			¥464	¥394	¥348	¥3,497	¥2,991			
2-3.5			¥504	¥428	¥378	¥3,623	¥3,101			
2-4			¥504	¥428	¥378	¥3,623	¥3,101			
2-5			¥504	¥428	¥378	¥3,623	¥3,101			
2-6			¥877	¥701	¥456	¥2,804	¥2,245			
2-8			¥877	¥701	¥456	¥3,402	¥2,880			
5.5-4			¥938	¥750	¥578	¥2,804	¥2,245			
5.5-5			¥938	¥750	¥578	¥3,402	¥2,880			
5.5-6			¥1,250	¥1,000	¥657	¥3,864	¥3,306			
5.5-8			¥1,280	¥1,024	¥801	¥3,770	¥3,234			
5.5-10			¥1,280	¥1,024	¥801	¥3,770	¥3,234			
8-5			¥1,764	¥1,411	¥1,067	¥5,061	¥4,323			
8-6			¥1,764	¥1,411	¥1,067	¥5,061	¥4,323			
8-8	¥2,066	¥1,653	¥1,269	¥4,515	¥3,858					
8-10	¥2,066	¥1,653	¥1,269	¥4,515	¥3,858					
14-5	¥2,390	¥2,247	¥2,098	¥4,710	¥4,575					
14-6	¥2,390	¥2,247	¥2,098	¥4,710	¥4,575					
14-8	¥2,530	¥2,369	¥2,210	¥4,970	¥4,829					
14-10	¥2,530	¥2,369	¥2,210	¥4,970	¥4,829					
14-12-BOX	パック品の 設定なし	100個	-	-	-	¥3,791	¥3,512	7日目出荷	都度見積	
22-6-BOX			-	-	-	¥3,791	¥3,512			
22-8-BOX			-	-	-	¥3,791	¥3,512			
22-10-BOX			-	-	-	¥3,906	¥3,619			
22-12-BOX			-	-	-	¥4,253	¥3,942			
38-8-BOX			50個	-	-	-	¥2,762			¥2,557
38-10-BOX				-	-	-	¥2,762			¥2,557
38-12-BOX				-	-	-	¥2,762			¥2,557
60-8-BOX				-	-	-	¥4,022			¥3,728
60-10-BOX			-	-	-	¥4,022	¥3,728			
60-12-BOX			-	-	-	¥4,022	¥3,201			
60-14-BOX			40個	-	-	-	¥5,943			¥5,511
80-10-BOX				-	-	-	¥3,455			¥3,201
80-12-BOX				-	-	-	¥3,455			¥3,201
80-14-BOX				-	-	-	¥5,282			¥4,897
80-16-BOX			25個	-	-	-	¥5,282			¥4,897
100-10-BOX				-	-	-	¥4,137			¥3,834
100-12-BOX				-	-	-	¥4,137			¥3,834
100-14-BOX				-	-	-	¥4,295			¥3,981
100-16-BOX			20個	-	-	-	¥4,295			¥3,981
100-20-BOX	-	-		-	¥4,295	¥3,981				
150-10-BOX	-	-		-	¥4,883	¥4,527				
150-12-BOX	-	-		-	¥4,883	¥4,527				
150-14-BOX	15個	-	-	-	¥6,426	¥5,961				
150-16-BOX		-	-	-	¥6,426	¥5,961				
150-20-BOX		-	-	-	¥6,426	¥5,961				
150-20-BOX		-	-	-	¥6,426	¥5,961				

裸圧着端子

絶縁付
圧着端子

差込み型
接続端子

差込み型
ピン端子

圧着端子専用
圧着工具

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

販売：ミスミ / 製造元：大同端子製造(株)



Order
注文例

型式

0.3-3

(パック品の場合)

0.3-3-BOX

(箱入り品の場合)

※箱入り品をご注文の場合はパック品の型式の後に「-BOX」をお付けください。
なお、パック品の設定なしの商品は全て-BOXを付けてご注文ください。

2010.7
▼
2011.6

2704

旧2404

仮2704