

ハーネス部材表 ACサーボモータ対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロケット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	使用圧着端子	A(C)ケーブル型式	B(D)ケーブル型式
MR-J3W	電源 02048ページ	SVPM-J3W1	F35FDC-04V-K	LF3F-41GF-P2-D	JN4F045J1-R	ST-TMH5-C1B-100(A5340)	-	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04219)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04633)
		SVPM-J3W1B	-	-	JN4F025J1-R	ST-TMH5-C1B-100(A5340)	-	(A)NAVC-21-1P(04711) (C)NAVC5B-21-1P(04325)	(B)NAMF-21-1P(04537) (D)NAMFSB-21-1P(04539)
	エンコーダ 02048ページ	SVEM-J3W1	36210-0100FD	36310-3200-008	1674320-1	-	-	NAVCSB-23-3P(04327)	NAMFSB-23-3P(04539)
MR-J3-C	電源 02051ページ	SVPM-J3HF1	-	-	JN4F045J1-R	ST-TMH5-C1B-100(A5340)	-	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04219)	(B)NA3CTR-1B-4(04228) (D)NA3UCRSB-1B-4(04445)
		SVPM-J3HF2	-	-	CE05-6A18-10SD-D-BSS(03320)	CE3057-10A-1-D	-	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF3	-	-	CE05-6A18-10SD-D-BSS(03320)	CE3057-10A-1-D	-	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF5	-	-	CE05-6A22-22SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1-D	-	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF6	-	-	CE05-6A22-22SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1-D	-	NA3CT-10-4(04711)	NA3CTR-10-4(04712)
		SVPM-J3HF7	-	-	CE05-6A24-10SD-D-BSS(03320)	CE3057-16A-1	RBV5.5-4YE	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF8	-	-	CE05-6A32-17SD-D-BSS(03320)	-	-	NA3CT-6-4(04711)	NA3CTR-6-4(04712)
		SVPM-J3HF9	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	-	-	NA3CT-1-4-4(04711)	NA3CTR-1-4-4(04712)
		SVPM-J3HF10	-	-	CE05-6A24-10SD-D-BSS(03320)	-	-	NA3CT-10-4(04711)	NA3CTR-10-4(04712)
		SVPM-J3HF1B	-	-	JN4F025J1-R	ST-TMH5-C1B-100(A5340)	-	(A)NAVC-21-1P(03230) (C)NAVC5B-21-1P(04327)	(B)NAMF-21-1P(04537) (D)NAMFSB-21-1P(04539)
	SVPM-J3HF2B	-	-	CM10-SP25L(D6)(03364)	CM10-#225C(S2)(D8)-100	-	(A)NABUC-16-2(04203) (C)NABUC5B-16-2(04205)	(B)NABUCR-16-2(04417) (D)NABUCRSB-16-2(04439)	
	SVPM-J3HF7B	-	-	DMS3106A-10SL-4-S-8SS(03219)	YSO10-5-8	RBV2-4BU	NABUC-16-2(04203)	NABUCR-16-2(04417)	
	エンコーダ 02053ページ	SVEM-J3HF1	36210-0100FD(電線なし)	36310-3200-008	1674320-1(電線なし)	-	-	NAVCSB-23-3P(04327)	NAMFSB-23-3P(04539)
		SVEM-J3HF2	36210-0100FD(電線なし)	36310-3200-008	CM10-SP10S-M(D6)(03364)	CM10-#225C(C1)(D8)-100	-	NAVCSB-23-3P(04327)	NAMFSB-23-3P(04539)
		SVEM-J3HF1M	1-172169-9	316454-1/1473226-1	1674320-1	-	-	NAVCSB-23-4P	NAMFSB-25-4P
		SVEM-J3HF1C20	36210-0100FD(電線なし)	36310-3200-008	1-172161-9	170359-1	-	NAVCSB-23-5P(04327)	-
		SVEM-J3HF1C30	36210-0100FD(電線なし)	36310-3200-008	1-172161-9	170359-1	-	NAVCSB-23-6P(04327)	-
		SVEM-J3HF1D20	36210-0100FD	36310-3200-008	1-172161-9	170359-1	-	-	NAMFSB-25-6P(04539)
		SVEM-J3HF1D50	36210-0100FD	36310-3200-008	1-172161-9	170359-1	-	-	NAMFSB-25-6P(04539)
		SVEM-J3HF2L	36210-0100FD(電線なし)	36310-3200-008	CM10-SP10S-M(03364)	CM10-#225C(C1)-100	-	NAVCSB-23-6P(04327)	NAMFSB-25-6P(04539)
制御信号 02055ページ	SVSM-J30D1	FCN-361-J040-AU(03055)	FCN-360C040-B	10150-3000PE(03074)	10350-52F0-008	RBV1.25-3.5RE	NA20276-5P NA20276-8P(04347)	-	
	SVSM-J30D2	FCN-361-J040-AU(03055)	FCN-360C040-B	10150-3000PE(03074)	10350-52F0-008	RBV1.25-3.5RE	NA20276-5P NA20276-8P(04347)	-	
	SVSM-J3AD	10136-3000PE(03074)	10336-52F0-008	10150-3000PE(03074)	10350-52F0-008	RBV1.25-3.5RE	NA20276-8P(04347)	-	
MR-J2S-C	電源 02057ページ	SVPM-J2HC1	-	-	5559-04P-210(03486)	5558PBT3L	RBV1.25-4RE	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC2	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	NA3CT-1B-4(04347)	NA3CTR-1B-4(04712)
		SVPM-J2HC3	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC4	-	-	CE05-6A24-10SD-D-BSS(03320)	CE3057-16A-1	RBV5.5-4YE	NA3CT-12-4(04712)	NA3CTR-12-4(04712)
		SVPM-J2HC5	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV5.5-4YE	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC6	-	-	CE05-6A24-10SD-D-BSS(03320)	CE3057-16A-1	RBV5.5-4YE	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCRSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC7	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV5.5-4YE	NA3CT-10-4(04712)	NA3CTR-10-4(04712)
		SVPM-J2HC1B	-	-	5559-06P-210(03486)	5558PBT3L	RBV1.25-4RE	(A)NA3CT-1B-6(04712) (C)NABUC5B-16-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NABUCRSB-16-6(04419)
		SVPM-J2HC2B	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	(A)NA3CT-1B-6(04712) (C)NABUC5B-16-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NABUCRSB-16-6(04419)
		SVPM-J2HC3B	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	(A)NA3CT-1B-6(04712) (C)NABUC5B-16-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NABUCRSB-16-6(04419)
	SVPM-J2HC4B	-	-	DMS3106A-10SL-4-S(D190)(03219)	YSO10-5-8	RBV2-4BU	NABUC-16-2(04203)	NABUCR-16-2(04417)	
	SVPM-J2HC5B	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV5.5-4YE	NA3CT-12-6(04711)	NA3CTR-12-6(04417)	
	SVPM-J2HC6B	-	-	DMS3106A-10SL-4-S-8SS(03219)	YSO10-5-8	RBV2-4BU	NABUC-16-2(04203)	NABUCR-16-2(04417)	
	SVPM-J2HC7B	-	-	CE05-6A22-23SD-D-BSS(03320)	CE3057-12A-1	RBV1.25-4RE	(A)NA3CT-1B-6(04711) (C)NABUC5B-16-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NABUCRSB-16-6(04419)	
	SVPM-J2HC8B	-	-	CE05-6A24-10SD-D-BSS(03320)	CE3057-16A-1	RBV1.25-4RE	NA3CT-1B-6(04711)	NA3CTR-1B-6(04712)	
	エンコーダ 02059ページ	SVEM-J2HC1	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-008	1-172161(03433)	170359-1/MT-0002	-	NAVCSB-27-5P(04327)	NAMFSB-25-5P(04321)
		SVEM-J2HC2	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-008	DMS3106A-20-29-S-8SS(03219)	CE3057-12A-3	-	NAVCSB-27-4P(04327)	NAMFSB-25-4P(04321)
		SVEM-J2HC1L	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-008	1-172161(03433)	170359-1/MT-0002	-	NAVCSB-23-7P(04327)	NAMFSB-25-7P(04321)
		SVEM-J2HC2L	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-008	DMS3106A-20-29-S-8SS(03219)	CE3057-12A-3	-	NAVCSB-23-5P(04327)	NAMFSB-25-5P(04321)