

ハーネス部材表 ACサーボモータ対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	使用圧着端子	A(C)ケーブル型式	B(D)ケーブル型式
SV	電源 02079ページ	SVPK-SV1	-	-	J17-06FMH-7KL-1M-CF(取扱なし)	SJ1F-01GF-PO.8	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4(04711)	NA3CTR-22-4(04712)
		SVPK-SV2	-	-	J27-06FMH-7KL-1M-CF(取扱なし)	SJ2F-01GF-P1.0	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4(04711)	NA3CTR-22-4(04712)
		SVPK-SV3	-	-	J37-06FMH-8KL-1L-CF(取扱なし)	SJ3F-41GF-P1.8	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T(04711)	NA3CTR-F(04712)
		SVPK-SV4	-	-	NMS3106B1B-10S(03219)	NMS3057-10A	-	NA3VCT-2-4(04105)	NA3CTR-2-4(04409)
		SVPK-SV5	-	-	NMS3106B-18-10-S(03219)	-	-	NA6CT-12-4(04711)	NA6CTR-12-4(04712)
		SVPK-SV6	-	-	NMS3106B-22-22-S(03219)	-	-	NA6CT-10-4(04711)	NA6CTR-10-4(04712)
		SVPK-SV7	-	-	NMS3106B-22-22-S(03219)	-	-	NA6CT-8-4(04711)	NA6CTR-8-4(04712)
		SVPK-SV1B	-	-	J17-06FMH-7KL-1M-CF(取扱なし)	SJ1F-01GF-PO.8	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6(04711)	NA3CTR-22-6(04712)
		SVPK-SV2B	-	-	J27-06FMH-7KL-1M-CF(取扱なし)	SJ2F-01GF-P1.0	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6(04711)	NA3CTR-22-6(04712)
		SVPK-SV3B	-	-	J37-06FMH-8KL-1L-CF(取扱なし)	SJ3F-41GF-P1.8	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T(04711)	NA3CTR-F(04712)
	SVPK-SV4B	-	-	CM10-SP2S-M-D(03364)	CM10-422S(S2)D8-100	-	NA3VPB-B	-	
	エンコーダ 02080ページ	SVEX-SV1	55100-0670(取扱なし)	-	54346-0070(取扱なし)	-	-	NA20276T5B-A(04713)	NA20276R5B-C(04713)
	SVEX-SV2	55100-0670	-	CM10-SP10S-M-D(03364)	CM10-422S(S2)D8-100	-	-	NA20276T5B-A(04713)	NA20276R5B-C(04713)
	MV	電源 02082ページ	SVPK-MV1	-	RBV1.25-PR	172159-1(03433)	171638(1170361)(03433)	-	NA3VPR-A(04714)
SVPK-MV1B		-	-	RBV1.25-PR	172157-1(03433)	170364(1170361)(03433)	-	NA3VBR-A(04714)	-
エンコーダ 02083ページ	SVEX-MV1	55100-0670(取扱なし)	-	172161-1(03433)	170363(1170359-1)(03433)	-	NA3VSB-25-3P(04714)	-	
MINAS A5	電源 02086ページ	SVPP-A51	AIG.75-8GY(標準子)	N1.25-M4(丸端子)	JN8FT04SJ1	ST-TMH-S-C1B-3500	-	NA3CT-20-4(04711)	NA3CTR-20-4(04712)
		SVPP-A52	-	-	JL04V-6A20-45E-EB-R(03320)	-	-	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-A53	-	-	JL04V-6A22-22SE-EB-R(03320)	-	-	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-A54	-	-	JL04V-6A22-22SE-EB-R(03320)	-	-	NA6CT-12-4(04711)	NA6CTR-12-4(04712)
	ブレーキ用 02086ページ	SVPP-A51B	N1.25-M4(丸端子)	-	JN4FT02SJMR	ST-TMH-S-C1B-3500	-	NA3VC-19-2	NA3MF-19-2
		SVPP-A52B	-	-	JL04V-6A20-18SE-EB-R(03320)	-	-	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-A53B	-	-	JL04V-6A24-11SE-EB-R(03320)	-	-	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-A54B	-	-	JL04V-6A24-11SE-EB-R(03320)	-	-	NA6CT-10-4(04711)	NA6CTR-10-4(04712)
	エンコーダ用 02088ページ	SVEP-A51	55100-0670(取扱なし)	-	JN6FR075M1(取扱なし)	LY10-C1-A1-10000	-	NA20276T5B-C(04713)	NA20276R5B-E(04713)
	SVEP-A52	55100-0670(取扱なし)	-	JN2DS10SL1-R(取扱なし)	-	-	NA3VCSB-25-3P(04311)	NA3MFSB-25-3P(04511)	
MINAS A4	モータ 02091ページ	SVPP-MIA41	-	-	JL04V-6A20-45E-EB-R(03320)	JL04-2022CK-14	N2-M4	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-MIA41S	-	-	JL04V-6A20-45E-EB-R(03320)	JL04-2022CK-14	(丸)N2-M4(準)A2.5-8BU	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-MIA42	-	-	JL04V-6A22-22SE-EB-R(03320)	JL04-2022CK-14	N5.5-S4	NA6CT-12-4(04711)	NA6CTR-12-4(04712)
		SVPP-MIA43S	-	-	JL04V-6A20-18SE-EB-R(03320)	JL04-2022CK-14	(丸)N2-M4(準)A2.5-8BU	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-MIA44	-	-	JL04V-6A24-11SE-EB-R(03320)	JL04-242BCK-17	N5.5-S4	NA6CT-12-4(04711)	NA6CTR-12-4(04712)
		SVPP-MIA45S	-	-	172159-1(03433)	170366-1	(丸)N1.25-M4(準)A1.5-8BK	NA6CT-18-4(04711)	NA6CTR-18-4(04712)
		SVPP-MIA41B	-	-	JL04V-6A20-18SE-EB-R(03320)	JL04-2022CK-14	(18AWG)N1.25-M4(14AWG)N2-M4	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-MIA41BS	-	-	JL04V-6A20-18SE-EB-R(03320)	JL04-2022CK-14	(18AWG)A2.5-8BU(14AWG)A2.5-8BU N2-M4	NA6CT-14-4(04711)	NA6CTR-14-4(04712)
		SVPP-MIA42B	-	-	JL04V-6A24-11SE-EB-R(03320)	JL04-242BCK-17	(18AWG)N1.25-M4(14AWG)N2-M4	NA6CT-12-4(04711)	NA6CTR-12-4(04712)
		SVPP-MIA43B	-	-	172157-1(03320)	170366-1	N1.25-M4	NA6CT-18-2(04203)	NA6CTR-18-2(04417)
	エンコーダ 02092ページ	SVEP-MIA41	55100-0670(取扱なし)	-	172160-1(03320)	170365-1	-	NA3VCSB-25-3P(04327)	NA3MFSB-25-3P(04539)
	SVEP-MIA42	55100-0670(取扱なし)	-	NMS3106B-20-29-S(03219)	NMS3057-12A	-	NA3VCSB-25-3P(04327)	NA3MFSB-25-3P(04539)	