

## 使用部材情報

## コネクタ・フード

## HDRA・HDR



コネクタ	
メーカー	本多通信工業
型式	HDR-E**MAG1+ HDRA-E68MA+ HDRA-E100MA1+
定格電流	HDR 0.5A HDRA 0.3A
定格電圧	HDR AC125V HDRA AC30V
更に詳しく	<a href="#">02548ページ</a>
フード	
メーカー	本多通信工業
型式	HDR-E**LPA5 HDRA-E68LGKPA HDRA-E100LPWC
更に詳しく	<a href="#">02548ページ</a>

## PP96S選択時



コネクタ	
メーカー	本多通信工業
型式	PCR-E96FA+
定格電流	1A
定格電圧	AC250V
更に詳しく	<a href="#">03080ページ</a>
フード	
メーカー	本多通信工業
型式	PCS-E96LKPA
更に詳しく	<a href="#">03081ページ</a>

## PD37PB選択時



コネクタ	
メーカー	DDK
型式	17JE-23370-02(D8C)-CG
定格電流	5A
定格電圧	AC300V
備考	シールド対策フード付き <a href="#">カタログ未掲載品</a>

## 圧着端子




Y型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型式	F0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	<a href="#">03705ページ</a>

## 多芯ケーブル

Aケーブル	
メーカー	—
型式	UL20276SB
取得規格	UL20276
ULファイルNO	—
定格電圧	30V
定格温度	80℃
難燃性	VW-1
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×6倍
曲げ半径mm(可動部)	—
備考	<a href="#">カタログ未掲載品</a>

## アース線・アース端子



アース用単芯電線(全型式共通)	
型式	UL1007-16-GN相当品
取得規格	UL1007
曲げ半径	仕上外径×8倍



アース用圧着端子	
型式	RBV1.25-3.5RE相当品
サイズ	3.7mm
外幅	6.6mm
定格電圧	300V
更に詳しく	<a href="#">03711ページ</a>

Dsub  
コネクタハーネスMILソケット  
コネクタハーネスFCN  
コネクタハーネスコネクタ変換・分岐  
ハーネスセントロニクス  
コネクタハーネスIEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスMR  
コネクタハーネスPCR  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスPCS  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスHDRA・HDR  
コネクタハーネスDX31  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス8840  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスHan防水  
コネクタハーネス