

Locking Type Receptacle 引掛形コンセント

選定にあたって

- ・コンセントは電源、電流、電圧に適合する範囲の中で選定してください。電流に関しては使用する機器の定格電流が、使用するコンセントの定格電流の80%以下におさまるものをお選びください。また屋外には防水型、電源側にはメスタイプのものといったように環境に合ったものをご使用ください。
- ・各コンセントの組み合わせについては同じ定格でかつ刃の形状が同じものどうしで組み合わせてください。ミスミでは組み合わせ可能な引掛形コンセントをA~Lの分類に分けましたので、選定時は同じ組み合わせグループのものとしてお使いください。

※結合面を正面から見た図です。

| 定格 | 接地+2P | | | 接地+2P | | | 3P | | 接地+3P | | | |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | AC125V | | | AC250V | | | | | | | | |
| | 15A | 20A | 30A | 15A | 20A | 30A | 20A | 30A | 15A | 20A | 30A | |
| メス 結合面図 NEMA規格No. | | | | | | | | | | | | |
| 組み合わせグループ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 埋込み アウトレット | 3110 | 3210-L5 | 3310-L5 | 3120-1 | 3220-L6 | 3320-L6 | 3220 | 3320 | G50 | 4220 | 4320 | 4320-L15 |
| 機器用 アウトレット | 3110-P | 3210-L5-P | 3310-L5-P | 3120-P | 3220-L6-P | 3320-L6-P | 3220-P | 3320-P | - | 4220-P | 4320-P | 4320-L15-P |
| メス アウトレット | 3114R | - | 3314R-L5 | 3124R | - | 3324R-L6 | 3224R | 3324R | 3124GR | 4224R | 4324R | 4324R-L15 |
| メス アウトレット | 3114N | 3214N-L5 | 3314N-L5 | 3124N | 3224N-L6 | 3324N-L6 | 3224N | 3324N | 3124GN | 4224N | 4324N | 4324N-L15 |
| 中防水 アウトレット | R104 | 3214RW-L5 | 3314RW-L5 | 3124RW | 3224RW-L6 | 3324RW-L6 | 3224RW | 3324RW | R105 | 4224RW | 4324RW | 4324RW-L15 |
| 露出 アウトレット | S50 | - | 3311-L5 | 3121-1 | - | 3321-L6 | 3221 | 3321 | - | 4221 | 4321 | 4321-L15 |

組み合わせグループが同じオス・メスで嵌合が可能

| オス 結合面図 NEMA規格No. | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 組み合わせグループ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| メス アウトレット | 3112R | - | 3312R-L5 | 3122R | - | 3322R-L6 | 3222R | 3322R | 3122GR | 4222R | 4322R | 4322R-L15 |
| メス アウトレット | 3112N | 3212N-L5 | 3312N-L5 | 3122N | 3222N-L6 | 3322N-L6 | 3222N | 3322N | 3122GN | 4222N | 4322N | 4322N-L15 |
| ファンダ ル | R52-L | - | - | 3122RL | - | - | 3222RL | - | 3122GRL | 4222RL | R262-L | - |
| 中防水 アウトレット | R102 | 3212RW-L5 | 3312RW-L5 | 3122RW | 3222RW-L6 | 3322RW-L6 | 3222RW | 3322RW | R103 | 4222RW | 4322RW | 4322RW-L15 |
| イン レット | 3115N | 3215N-L5 | 3315N-L5 | 3125N | 3225N-L6 | 3325N-L6 | 3225N | 3325N | 3125GN | 4225N | 4325N | 4325N-L15 |
| イ レット | 3115NW | 3215NW-L5 | 3315NW-L5 | 3125NW | 3225NW-L6 | 3325NW-L6 | 3225NW | 3325NW | 3125GNW | 4225NW | 4325NW | 4325NW-L15 |
| 防塵 カバープレート (注1) ○2926ページ | SLP3000 | SLP3000 | SLP4000 | SLP3000 | SLP3000 | SLP4000 | SLP3000 | SLP4000 | SLP3000 | SLP4000 | SLP4000 | SLP4000 |
| 防水 カバー (注2) ○2926ページ | PLC35W | PLC35W | PLC41W | PLC35W | PLC35W | PLC41W | PLC35W | PLC41W | PLC35W | PLC41W | PLC41W | PLC41W |
| アルミ カバープレート ○2927ページ | 1141A 1141-1A | 1141A 1141-1A | 1161A | 1141A 1141-1A | 1141A 1141-1A | 1161A | 1141A 1141-1A | 1161A | 1141A 1141-1A | 1161A | 1161A | 1161A |

- ※(注1)：埋込みアウトレットに使用します。
- ※(注2)：機器用アウトレットに使用します。
- ※NEMA規格No. はオス側には末尾にP、メス側には末尾にRが付きます。(例) L5-20P(オス)、L5-20R(メス)

ACコード
コンセント

コンセント

ACコード

OAタップ

コンセント

2012.9

2013.8

2913