

海外で使用可能なプラグタイプ

各国で使用可能なプラグタイプ一覧を表にしました。数種類のプラグタイプが記載されている国では、使用環境におけるプラグタイプをご確認下さい。

また、各国の代表的な安全規格を記載しましたが、国によっては安全規格取得が義務付けられているところもございますのでご注意ください。
*太字は一般的に使用されているプラグタイプおよび電圧を意味しています。

	国名	周波数	電圧	プラグタイプ	安全規格
北米	アメリカ合衆国	60	120	A	UL
	カナダ	60	120/240	A BF	CSA
アジア	アフガニスタン	50	220	B3 C SE	
	インド	50	230/240	B3 BF C	
	インドネシア	50	127/220/230	A B3 BF C	SNI
	カンボジア	50	120/220	C	
	シンガポール	50	115/230	B3 BF C	SS
	スリランカ	50	230	B3 BF C	
	タイ	50	220	A B3 BF C	TIS
	台湾	60	110/220	A C O	CNS
	韓国	60	110/220	A C SE	KS
	中国	50	110/220	A B3 BF C O SE	CCC PSE
	日本	50/60	100	A	
	ネパール	50	115/220	A B3 BF C	
	バングラディシュ	50	230	B3 C	
	パキスタン	50	230	A B3 C	
	フィリピン	50	230/240	A B3 C O	
	ベトナム	50	110/220	A BF C SE	
	香港	50	200/220	B3 BF C	
	マカオ	50	115/127/220	B3 BF C	
	マレーシア	50	240	B3 BF C	MS
	ミャンマー	50	230	B3 C	
モンゴル	50	220	B3 C		
ラオス	50	220	A C		
ウズベキスタン	50	127/220	A C SE		
カザフスタン	50	127/220	A C SE		
オーストラリア	50	240	O	AS	
グアム	50	120	A		
サイパン	60	110	A		
ニュージーランド	50	240	O	SANZ	
フィジー	50	120/240	A C O	IRAM	
アルゼンチン	50	220	BF C SE		
キューバ	60	110/220	A BF C		
コロンビア	50	120	A		
ジャマイカ	50	110/220	A B3 BF C		
チリ	50	220	B3 BF C SE		
トリニダード・トバゴ	60	115/230	A BF C		
ドミニカ共和国	50	110/220	A BF C		
パラグアイ	50	220	A C SE		
ブラジル	60	127/220	A C	ABNT	
ペルー	60	220	A C		
メキシコ	60	120/127/220	A C	DGN	
ヨーロッパ	イギリス	50	240	B3 BF C	BSI
	イタリア	50	220	C SE	IMQ(CEE)
	オーストリア	50	230	B3 BF C O SE	OVE(CEE)
	オランダ	50	230	C SE	KEMA(CEE)
	ギリシャ	50	230	A B3 C SE	CEE
	スイス	50	230	A C SE	SEV(CEE)
	スウェーデン	50	230	C SE	SEMKO(CEE)
	スペイン	50	127/220	A C SE	UNE
	チェコスロバキア	50	220	C SE	
	デンマーク	50	230	C	DEMKO(CEE)
	ドイツ	50	127/230	C SE	VDE(CEE)
	ノルウェー	50	230	C	NEMKO(CEE)
	フィンランド	50	120/230	C	FIMKO(CEE)
	フランス	50	127/230	C O SE	NF(CEE)
	ベルギー	50	127/230	C SE	CEB(CEE)
ポルトガル	50	230	A B3 BF C SE	CEE	
ユーゴスラビア	50	220	A C SE		
ルーマニア	50	220	C SE		
ロシア	50	120/220	A C SE		
中近東	アラブ首長国連邦	50	220/240	B3 BF	
	イスラエル	50	230	C O SE	S.I
	イラク	50	220	B3 B3 BF C	
	イラン	50	230	BF C SE	
	オマーン	50	230	B3 BF	
	カタール	50	240	BF	
	キプロス	50	240	BF	
	クウェート	50	240	B3 C	
	サウジアラビア	50/60	127/220	A B3 BF C	
	シリア	50	110/220	B3 C	
アフリカ	トルコ	50	220	A C SE	
	バーレーン	50/60	110/230	A BF	
	ヨルダン	50	220	B3 BF	
	エジプト	50	220	B3 BF C	
	カメルーン	50	220	A BF C	
	ガーナ	50	250	C	
	ケニア	50	240	B3 BF C	
	コートジボアール	50	220	B3 C	
	セネガル	50	127	B3 C	
	チュニジア	50	127/220	B3 BF C O	
ナイジェリア	50	230	BF C		
南アフリカ	50	220/230	B3 BF C	SABS	
モロッコ	50	115/220	C SE		



IEC規格
コンセント

国内規格
コンセント

インターフェース
ケーブル

引掛形
コンセント

NEMA規格
コンセント

海外規格対応
コンセント

丸型変換
アダプタ

プラグタイプ

