


の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

RoHS

2D CAD 省スペース 125V PLC 盤内配線

Delivery 納期



**ココが
特長**

オムロン製PLCに直結可能な入力用端子台

- 34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
- バネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単結線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 住友3M製40芯MILコネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応

!
ご注意

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。
外形寸法図、仕様、材質は**05003**ページを参照下さい。

1台から注文OK!

出荷日


1~20台 **翌日**(当日)

21台~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■入力コネクタ(TOP VIEW)



■推奨ハーネスは、
NA40FM-SMIL**02251**ページ



対応するオムロンPLC

CJ1W-ID231, CJ1W-ID261 (CN1/CN2), CJ1W-MD261 (CN2), CS1W-ID231, CS1W-ID261, CS1W-MD261 (CN2),
CS1W-MD262 (CN2), CS1W-MD561 (CN2), C200H-ID216, C200H-ID217 (CN1/CN2), C200H-ID218, C200H-ID219 (CN1/CN2),
C200H-ID111 (CN1/CN2), C500-ID114, C500-ID219, CQM1-ID112, CQM1-ID213, CQM1-ID214, 等

型式	基準単価		スライド単価		質量(g)
	1~9台	10~19台	20~49台	50~99台	
MWS-M40HT34-OM-1	¥2,100	¥1,854	¥1,625	177	

Order 注文例


型式
MWS-M40HT34-OM-1

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

RoHS

2D CAD 省スペース 125V PLC 盤内配線

Delivery 納期



**ココが
特長**

オムロン製PLCに直結可能な出力用端子台

- 34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
- バネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単結線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 住友3M製40芯MILコネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応

!
ご注意

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。
外形寸法図、仕様、材質は**05003**ページを参照下さい。

1台から注文OK!

出荷日


1~20台 **翌日**(当日)

21台~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■入力コネクタ(TOP VIEW)



■推奨ハーネスは、
NA40FM-SMIL**02251**ページ



対応するオムロンPLC

CJ1W-OD231, CJ1W-OD261 (CN1), CJ1W-OD261 (CN2), CJ1W-MD261 (CN1), CS1W-OD231, CS1W-OD232, CS1W-OD261 (CN1/CN2), CS1W-OD262 (CN1/CN2),
CS1W-MD261 (CN1), CS1W-MD262 (CN1), CS1W-MD561 (CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219 (CN1/CN2), C500-OD213, CQM1-OD213, 等

型式	基準単価		スライド単価		質量(g)
	1~9台	10~19台	20~49台	50~99台	
MWS-M40HT34-OM-2	¥2,100	¥1,854	¥1,625	177	

Order 注文例

型式
MWS-M40HT34-OM-2

端子台
コネクタ端子台
(圧着端子タイプ)

- PLCコネクタ端子台
- FCNコネクタ端子台
- MILソケットコネクタ端子台
- Dsubコネクタ端子台
- PCRコネクタ端子台
- MDRコネクタ端子台
- セントロニクスコネクタ端子台
- MRコネクタ端子台
- コネクタ端子台
- 機器中継コネクタ端子台
- 中継コネクタ端子台