


ミスミ

ソケットコネクタ



圧接 中継 金メッキ ワタチロック 専用工具不要 信号用 センサー 盤内配線 2D CAD

在庫品

RoHS

ココが特長

電線被覆剥き不要のため結線作業が容易

- 中継用ソケットコネクタです。プラグコネクタとの結合用です。
- 防塵カバーは**0341ページ**
- 結合部形状はソケット(メス)です。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元 3芯・4芯：3M/6芯・8芯：タイコエレクトロニクス

注意



電線の導体構成により適合が異なる場合がありますのでご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選びください。

外形図


3芯・4芯 コネクタ

6芯・8芯 コネクタ

(単位:mm)



接続関連図



¥

1パック単位 8個入 1パック単位 25個入 1パック単位 20個入

Order 注文例

型番  
37303-3101-000FL-8P

型番	バック入数	芯数	断面積 mm <sup>2</sup>	AWG	被覆外径 φmm	カバー色	8P, 20P, 25P		重量 g
							¥通常単価	1~9/バック	
37303-3101-000FL-8P	8個	3	0.14 0.20	26~24	0.8~1.0	赤	1,093	1.2	
37304-3101-000FL-8P		4					1,165	1.5	
37303-3122-000FL-8P		3			1.0~1.2	黄	1,093	1.2	
37304-3122-000FL-8P		4					1,165	1.5	
37303-3163-000FL-8P		3	1.2~1.6	橙	1,093	1.2			
37304-3163-000FL-8P		4			1,165	1.5			
37303-2124-000FL-8P		3	1.0~1.2	緑	1,093	1.2			
37304-2124-000FL-8P		4			1,165	1.5			
37303-2165-000FL-8P		3	0.30 0.50	22~20	1.2~1.6	青	1,093	1.2	
37304-2165-000FL-8P		4					1,165	1.5	
37303-2206-000FL-8P		3	1.6~2.0	灰	1,093	1.2			
37304-2206-000FL-8P		4			1,165	1.5			
2-1746741-6-25P		25個	6	0.1 0.5	28~20	1.15~1.35	薄青	5,565	2.5
2-1746741-8-20P		20個	8					4,851	3
4-1746741-6-25P	25個	6	1.35~1.60			薄緑	5,565	2.5	
4-1746741-8-20P	20個	8					4,851	3	

ミスミ

防塵カバー



ココが特長

施工前後に限らず装着可能なe-CON専用防塵カバー

- 中継用途で使用中のe-CONコネクタを防塵・防滴保護できます。
- 使用例(0338ページ)

注意

3芯、4芯コネクタのみ装着可能です。

在庫品

RoHS

仕様

材質	UL94V-2
適合電線サイズ	φ0~φ7.0
保護等級	IP54

¥

1個単位

Order 注文例

型番  
ECON-GUARD

型番	¥通常単価	
	1~9個	10個~
ECON-GUARD	231	206

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見限りとなる場合がございます。