

共通仕様

材料/仕上

項目	材料	仕上
本体(シエル)	亜鉛合金(シエルサイズ24) アルミ合金(シエルサイズ28、32)	梨地クロムメッキ
絶縁体	エポキシ樹脂	—
コンタクト	銅合金	銀メッキ

特性

オス(ピン)コネクタ結合面から見た図です。

*電線サイズは頻りに参照する数値の為、緑字にしております。

芯数	シエルサイズ	コンタクト形状記号	コンタクト配列	定格電流(A)以下	定格電圧(V)以下	耐電圧(AC.V)	絶縁抵抗(MΩ以上)	接触抵抗(MΩ以下)	適応電線			使用温度範囲
									AWG	断面積(mm ²)	仕上外径(mm)	
3	24	PM, PF ADM, ADF RM, RF		20	250	1,500	2,000	3	12	3.5	φ11.5 ~14.0	-40°C ~ +100°C
	32	PM, PF ADM, ADF RM, RF		30	250	2,000	2,000	3	10	5.5	φ15 ~19.5	
4	24	PM, PF ADM, ADF RM, RF		15	250	1,500	2,000	3	14	2.0	φ11.5~	
	28	PM, PF ADM, ADF RM, RF		20	250	1,500	2,000	3	12	3.5	φ13.6 ~16.5	
	32	PM, PF ADM, ADF RM, RF		30	250	2,000	2,000	3	10	5.5	φ15 ~19.5	
8	28	PM, PF ADM, ADF RM, RF		15	250	1,500	2,000	3	14	2.0	φ13.6 ~16	

(注) NETコネクタはアースコンタクト(⊕マークのある端子)がポディーと導通している為、アース以外の電線は接続しないでください。

NETC コネクタ対応型番表

仕様	コネクタ	シエルタイプ	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
S ST	P	A1	NET-24-3-PM	268		
		A2	NET-24-4-PM	268		
		A3	NET-28-4-PM	268		
		A4	NET-28-8-PM	268		
		A5	NET-32-3-PM	268		
		A6	NET-32-4-PM	268		
	S	A1	NET-24-3-PF	268		
		A2	NET-24-4-PF	268		
		A3	NET-28-4-PF	268		
		A4	NET-28-8-PF	268		
		A5	NET-32-3-PF	268		
		A6	NET-32-4-PF	268		
SY	P	A1	NET-24-3-PM	268	F2-4	468
		A2	NET-24-4-PM	268	F2-3.5	468
		A3	NET-28-4-PM	268	F2-4	468
		A4	NET-28-8-PM	268	F2-3.5	468
		A5	NET-32-3-PM	268	F5.5-4	468
		A6	NET-32-4-PM	268	F5.5-4	468
	S	A1	NET-24-3-PF	268	F2-4	468
		A2	NET-24-4-PF	268	F2-3.5	468
		A3	NET-28-4-PF	268	F2-4	468
		A4	NET-28-8-PF	268	F2-3.5	468
		A5	NET-32-3-PF	268	F5.5-4	468
		A6	NET-32-4-PF	268	F5.5-4	468
AS AST	P	A1	NET-24-3-ADM	268		
		A2	NET-24-4-ADM	268		
		A3	NET-28-4-ADM	268		
		A4	NET-28-8-ADM	268		
		A5	NET-32-3-ADM	268		
		A6	NET-32-4-ADM	268		
	S	A1	NET-24-3-ADF	268		
		A2	NET-24-4-ADF	268		
		A3	NET-28-4-ADF	268		
		A4	NET-28-8-ADF	268		
		A5	NET-32-3-ADF	268		
		A6	NET-32-4-ADF	268		

仕様	コネクタ	シエルタイプ	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
ASY	P	A1	NET-24-3-ADM	268	F2-4	468
		A2	NET-24-4-ADM	268	F2-3.5	468
		A3	NET-28-4-ADM	268	F2-4	468
		A4	NET-28-8-ADM	268	F2-3.5	468
		A5	NET-32-3-ADM	268	F5.5-4	468
		A6	NET-32-4-ADM	268	F5.5-4	468
	S	A1	NET-24-3-ADF	268	F2-4	468
		A2	NET-24-4-ADF	268	F2-3.5	468
		A3	NET-28-4-ADF	268	F2-4	468
		A4	NET-28-8-ADF	268	F2-3.5	468
		A5	NET-32-3-ADF	268	F5.5-4	468
		A6	NET-32-4-ADF	268	F5.5-4	468
R RT	P	A1	NET-24-3-RM	268		
		A2	NET-24-4-RM	268		
		A3	NET-28-4-RM	268		
		A4	NET-28-8-RM	268		
		A5	NET-32-3-RM	268		
		A6	NET-32-4-RM	268		
	S	A1	NET-24-3-RF	268		
		A2	NET-24-4-RF	268		
		A3	NET-28-4-RF	268		
		A4	NET-28-8-RF	268		
		A5	NET-32-3-RF	268		
		A6	NET-32-4-RF	268		
RY	P	A1	NET-24-3-RM	268	F2-4	468
		A2	NET-24-4-RM	268	F2-3.5	468
		A3	NET-28-4-RM	268	F2-4	468
		A4	NET-28-8-RM	268	F2-3.5	468
		A5	NET-32-3-RM	268	F5.5-4	468
		A6	NET-32-4-RM	268	F5.5-4	468
	S	A1	NET-24-3-RF	268	F2-4	468
		A2	NET-24-4-RF	268	F2-3.5	468
		A3	NET-28-4-RF	268	F2-4	468
		A4	NET-28-8-RF	268	F2-3.5	468
		A5	NET-32-3-RF	268	F5.5-4	468
		A6	NET-32-4-RF	268	F5.5-4	468

- MS
コネクタ付
ケーブル
- MS
コネクタ付
ケーブル(防滴)
- JL04
コネクタ付
ケーブル
- JL05
コネクタ付
ケーブル
- NCS
コネクタ付
ケーブル
- NJC
コネクタ付
ケーブル
- NJW
コネクタ付
ケーブル
- NR
コネクタ付
ケーブル
- NRW
コネクタ付
ケーブル

- NET
コネクタ付
ケーブル
- PRC04
コネクタ付
ケーブル
- PRC03
コネクタ付
ケーブル
- PRC05
コネクタ付
ケーブル
- RO3
コネクタ付
ケーブル
- RO4
コネクタ付
ケーブル
- PLT
コネクタ付
ケーブル
- HR10A
コネクタ付
ケーブル
- XS2
コネクタ付
ケーブル
- DIN・ミニDIN
コネクタ付
ケーブル