

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

▼ オムロン CSシリーズ対応ケーブル ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

コネクタ付ケーブル

CS1W-ID231用		CS1W-ID261用				CS1W-ID291用											
GPN-CS26Y/GPN-CS26T		GPN-CS27Y/GPN-CS27T		GPN-CS28Y/GPN-CS28T		-		-									
X-PLC0154/OCS-154		X-PLC0155/OCS-155		X-PLC0156/OCS-156		X-PLC0157/OCS-157		X-PLC0158/OCS-158									
<p>入力コネクタ</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>		<p>入力コネクタ1</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>				<p>入力コネクタ2</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>				<p>入力コネクタ1</p> <p>FCNオス56芯</p> <p>商品ページ ▶569</p>				<p>入力コネクタ2</p> <p>FCNオス56芯</p> <p>商品ページ ▶569</p>			

CS1W-OD231用		CS1W-OD232用		CS1W-OD261用					
GPN-CS29Y/GPN-CS29T		GPN-CS32Y/GPN-CS32T		GPN-CS33Y/GPN-CS33T		GPN-CS34Y/GPN-CS34T			
X-PLC0159/OCS-159		X-PLC0160/OCS-160		X-PLC0161/OCS-161		X-PLC0162/OCS-162			
<p>出力コネクタ</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>		<p>出力コネクタ</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>		<p>出力コネクタ1</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>				<p>出力コネクタ2</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>	

CS1W-OD262用				CS1W-OD291用											
GPN-CS35Y/GPN-CS35T		GPN-CS36Y/GPN-CS36T		-		-									
X-PLC0163/OCS-163		X-PLC0164/OCS-164		X-PLC0165/OCS-165		X-PLC0166/OCS-166									
<p>出力コネクタ1</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>				<p>出力コネクタ2</p> <p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶569, 572</p>				<p>出力コネクタ1</p> <p>FCNオス56芯</p> <p>商品ページ ▶569</p>				<p>出力コネクタ2</p> <p>FCNオス56芯</p> <p>商品ページ ▶569</p>			

* 商品ページに掲載している「マークチューブ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください。

* 信号名は同信号名の区別のためCPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

- コネクタ付ケーブル
- 選定方法
- 角型
- コネクタ付ケーブル
- 同軸
- コネクタ付ケーブル
- 丸型
- コネクタ付ケーブル
- ナイロン
- コネクタ付ケーブル
- カスタム
- サービス
- コネクタ付ケーブル資料

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチュープ印字」を検索してご利用ください。

CS1W-HCP22-V1用			
GPN-CS64Y/GPN-CS64T		GPN-CS74Y/GPN-CS74T	
X-PLC0197/OCS-197		X-PLC0198/OCS-198	
入出力コネクタ1			
信号名	B A	信号名	
B12	12 12	A12	
B11	11 11	A11	
B10	10 10	A10	
B9	9 9	A9	
B8	8 8	A8	
B7	7 7	A7	
B6	6 6	A6	
B5	5 5	A5	
B4	4 4	A4	
B3	3 3	A3	
B2	2 2	A2	
B1	1 1	A1	
FCNオス24芯		FCNオス40芯	
商品ページ 570, 572			

CS1W-HCA22-V1用			
GPN-CS65Y/GPN-CS65T		GPN-CS75Y/GPN-CS75T	
X-PLC0199/OCS-199		X-PLC0200/OCS-200	
入出力コネクタ1		入出力コネクタ2	
信号名	B A	信号名	A B
B12	12 12	A12	1 1
B11	11 11	A11	2 2
B10	10 10	A10	3 3
B9	9 9	A9	4 4
B8	8 8	A8	5 5
B7	7 7	A7	6 6
B6	6 6	A6	7 7
B5	5 5	A5	8 8
B4	4 4	A4	9 9
B3	3 3	A3	10 10
B2	2 2	A2	11 11
B1	1 1	A1	12 12
FCNオス24芯		FCNオス40芯	
商品ページ 570, 572			

*こちらの商品は信号名が複雑なためマークチュープにはコネクタピン番号を印字しております。

CS1W-HCA12-V1用			
GPN-CS66Y/GPN-CS66T		GPN-CS76Y/GPN-CS76T	
X-PLC0201/OCS-201		X-PLC0202/OCS-202	
入出力コネクタ1		入出力コネクタ2	
信号名	B A	信号名	A B
B12	12 12	A12	1 1
B11	11 11	A11	2 2
B10	10 10	A10	3 3
B9	9 9	A9	4 4
B8	8 8	A8	5 5
B7	7 7	A7	6 6
B6	6 6	A6	7 7
B5	5 5	A5	8 8
B4	4 4	A4	9 9
B3	3 3	A3	10 10
B2	2 2	A2	11 11
B1	1 1	A1	12 12
FCNオス24芯		FCNオス40芯	
商品ページ 570, 572			

CS1W-MC221用			
GP□-CS88Y/GP□-CS88T		GP□-CS92Y/GP□-CS92T	
X-PLC0187/OCS-187		X-PLC0188/OCS-188	
入出力コネクタ			
2	XCWL	1	+24
3	YCWL	15	DC GND
4	XCCWL	17	MPG-B
5	YCCWL	18	MPG-A
6	XSTOP	19	MPG-B
7	YSTOP	20	MPG-A
8	IN1	21	IN3
9	IN2	22	IN4
10	XORG	23	OUT3
11	YORG	24	OUT4
12	OUT1	25	OUT3
13	OUT2	26	OUT4
IEEE1284ハーピッチ26芯			
商品ページ 570, 572			
DRVコネクタ			
2	DC GND	1	+24V
3	XALM	20	FDC GND
4	XRUN	22	YRUN
5	XALMRS	23	YALMRS
6	YALMRS	24	YALMRS
7	YALMRS	25	YALMRS
8	XSGND	9	XSOUT
10	X-GND	11	X-A
12	X- \bar{A}	13	X-B
14	X- \bar{B}	15	X-Z
16	X-Z	17	XOUT
18	XAGND	19	+F24V
20	FDC GND	21	YALM
22	YRUN	23	YALMRS
23	YALMRS	24	YALMRS
24	YALMRS	25	YALMRS
25	YALMRS	26	YSGND
26	YSGND	27	YSOUT
27	YSOUT	28	Y-GND
28	Y-GND	29	Y-A
29	Y-A	30	Y-B
30	Y-B	31	Y-Z
31	Y-Z	32	Y- \bar{B}
32	Y- \bar{B}	33	Y-Z
33	Y-Z	34	Y-Z
34	Y-Z	35	YOUT
35	YOUT	36	YAGND
IEEE1284ハーピッチ36芯			
商品ページ 570, 572			

コネクタ付ケーブル資料

CS1W-HIO01-V1用			
GPN-CS67Y/GPN-CS67T		GPN-CS77Y/GPN-CS77T	
X-PLC0203/OCS-203		X-PLC0204/OCS-204	
入出力コネクタ			
信号名	B A	信号名	
B12	12 12	A12	
B11	11 11	A11	
B10	10 10	A10	
B9	9 9	A9	
B8	8 8	A8	
B7	7 7	A7	
B6	6 6	A6	
B5	5 5	A5	
B4	4 4	A4	
B3	3 3	A3	
B2	2 2	A2	
B1	1 1	A1	
FCNオス24芯		FCNオス40芯	
商品ページ 570, 572			

CS1W-MC421用			
GP□-CS89Y/GP□-CS89T		GP□-CS93Y/GP□-CS93T	
X-PLC0189/OCS-189		X-PLC0191/OCS-191	
入出力コネクタ		DRV X-Yコネクタ	
2	XCWL	1	+24
3	YCWL	15	ZCWL
4	XCCWL	17	ZCCWL
5	YCCWL	18	UCWL
6	XSTOP	19	ZSTOP
7	YSTOP	20	USTOP
8	IN1	21	IN3
9	IN2	22	IN4
10	XORG	23	ZORG
11	YORG	24	UORG
12	OUT1	25	OUT3
13	OUT2	26	OUT4
IEEE1284ハーピッチ26芯		IEEE1284ハーピッチ36芯	
商品ページ 570, 572		商品ページ 570, 572	
MPGコネクタ		DRV Z-Uコネクタ	
2	MPG-A	1	+24V
3	MPG-B	20	FDC GND
4	MPG-A	22	URUN
5	MPG-B	23	UALMRS
6	MPG-A	24	UALMRS
7	MPG-B	25	UALMRS
8	ZSGND	26	USGND
9	ZSOUT	27	USOUT
10	Z-GND	28	U-GND
11	Z-A	29	U-A
12	Z- \bar{A}	30	U- \bar{A}
13	Z-B	31	U-B
14	Z- \bar{B}	32	U- \bar{B}
15	Z-Z	33	U-Z
16	Z-Z	34	U-Z
17	ZOUT	35	UOUT
18	ZAGND	36	UAGND
IEEE1284ハーピッチ14芯		IEEE1284ハーピッチ36芯	
商品ページ 570, 572		商品ページ 570, 572	

* 商品ページに掲載している「マークチュープ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください。

* 信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。