

# 安川電機(株)ΣVシリーズ用ケーブル

## ▼ 主回路ケーブル結線図 一覧表

SVPY-SGFV1			SVPY-SGFV2			SVPY-SGFV4			SVPY-SGFV5		
商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>		
ピン番号	信号名	線色	ピン番号	信号名	線色	ピン番号	信号名	線色	ピン番号	信号名	線色
1	FG	YG	1	FG	YG	1	FG	YG	4	U	赤
2	W	青	2	W	青	2	W	青	3	V	白
3	V	白	3	V	白	3	V	白	3	W	青
4	U	赤	4	U	赤	4	U	赤	4	FG	YG
5	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—
6	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
※ケーブル側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図		
SVPY-SGFV6			SVPY-SGFV7・8・9			SVPY-SGFV1B			SVPY-SGFV2B		
商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>		
ピン No.	信号名	ケーブル A/B	ピン番号	信号名	線色	ピン番号	信号名	線色	ピン番号	信号名	線色
A	U相	赤	1	U	赤	1	U	赤	1	FG	YG
B	V相	白	2	V	白	2	V	白	2	W	青
C	W相	黒	3	W	青	3	V	白	3	V	白
D	FG	緑	4	FG	YG	4	U	赤	4	U	赤
※機器側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図		
						※B1・B2の極性はありません			※B1・B2の極性はありません		
SVPY-SGFV3B			SVPY-SGFV4B			SVPY-SGFV5B					
商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>			商品ページ <b>0621</b>					
ピン番号	信号名	線色	ピン番号	信号名	線色	ピン No.	信号名	ケーブル			
1	FG	YG	1	U	赤	1	B1	黒			
2	W	青	2	V	白	2	B2	白			
3	V	白	3	W	青						
4	U	赤	4	FG	YG						
5	B1	黒	5	B1	黒						
6	B2	黒	6	B2	黒						
※ケーブル側嵌合面から見た図			※ケーブル側嵌合面から見た図			※機器側嵌合面から見た図					
※B1・B2の極性はありません			※B1・B2の極性はありません								

コネクタ付ケーブル選定方法  
角型コネクタ付ケーブル  
同軸コネクタ付ケーブル  
丸型コネクタ付ケーブル  
ナイロンコネクタ付ケーブル  
カスタムサービス

コネクタ付ケーブル資料