


C3106B (Fケーブル)

商品ページ **0842**

NA6UCRSB

Fケーブルを使用時

例)ピンNo.C



※最終ピンNo.がY/Gになります(2芯のみ黒1,黒2)

2~14芯		17~24芯		26芯	
絶縁色	印字	絶縁色	印字	絶縁色	印字
黒	1	黒	1	黒	1
黒	2	黒	2	黒	2
黒	3	黒	3	黒	3
黒	4	黒	4	黒	4
黒	5	黒	5	黒	5
黒	6	黒	6	黒	6
黒	7	黒	7	黒	7
黒	8	黒	8	黒	8
黒	9	黒	9	黒	9
黒	10	黒	10	黒	10
黒	11	黒	11	黒	11
黒	12	黒	12	黒	12
黒	13	黒	13	黒	13
黒	13	黒	14	黒	14
Y/G	なし	黒	15	黒	15
		黒	16	黒	16
		黒	17	黒	17
		黒	18	黒	18
		黒	19	黒	19
		黒	20	黒	20
		黒	21	黒	21
		黒	22	黒	22
		黒	23	黒	23
		Y/G	なし	黒	24
				黒	25
				Y/G	なし

シールド

※シールドは切り落としになります(未接続)

CN2			
配列No.	配列No.	配列No.	配列No.
12S-3 (2芯)	20-29 (17芯)	28-12 (26芯)	28-21 (37芯)
14S-2 (4芯)	22-14 (19芯)		
14S-6 (6芯)	24-28 (24芯)		
16S-1 (7芯)			
16-10 (3芯)			
18-10 (4芯)			
18-11 (5芯)			
20-4 (4芯)			
22-23 (8芯)			
18-1 (10芯)			
20-27 (14芯)			

コンタクト数			
2~14	17~24	26	37
A	A	A	A
B	B	B	B
C	C	C	C
D	D	D	D
E	E	E	E
F	F	F	F
G	G	G	G
H	H	H	H
J	J	J	J
K	K	K	K
L	L	L	L
M	M	M	M
N	N	N	N
	P	P	P
	Q	R	R
	R	S	S
	S	T	T
	T	U	U
	U	V	V
	V	W	W
	W	X	X
	X	Y	Z
	Y	Z	a
	Z	a	b
		b	c
		d	d
			e
			f
			g
			h
			j
			k
			m
			n
			p
			r
			s

- コネクタ付ケーブル選定方法
- 角型コネクタ付ケーブル
- 同軸コネクタ付ケーブル
- 丸型コネクタ付ケーブル
- ナイロンコネクタ付ケーブル
- カスタムサーブス
- コネクタ付ケーブル資料

CNCS

商品ページ **0857**

結線図

CN1 ピンNo.	線芯識別		CN2 ピンNo.
	A・VVケーブル	Cケーブル	
ピンNo.は 0217 ページ	例) ピンNo.2 白	例) ピンNo.2 白	ピンNo.は 0217 ページ
ピンNo.	絶縁色	絶縁色	ピンNo.
1	黒	黒	1
2	白	白	2
3	赤	赤	3
4	緑	緑	4

MDH/TWMDH/RMDH

商品ページ **0919**

CN1 ピンNo.	Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル	CN2 ピンNo.
1	黒	黒	茶	黒	1
2	白	白	赤	赤	2
3	赤	赤	橙	緑	3
4	緑	黄	黄	黄	4
5	黄	紫	緑	茶	5
6	茶	青	青	青	6
7	青	茶	—	灰	7
8	橙	緑	—	橙	8
フード	シールド	シールド	シールド	シールド	フード