

# 日本電産サンキョー S-FLAG用ケーブル

## ▼日本電産サンキョー S-FLAG用ケーブル 結線図 一覧表

**GSEN-NSSF-1D**  
商品ページ [0642ページ](#)

信号名	線種	ピン番号
VCC	赤 (AWG22)	1
GND	黒 (AWG22)	2
—	—	3
—	—	4
+D	橙 (AWG24)	5
-D	白/橙 (AWG24)	6
SHIELD	—	7

ピン番号	線種	信号名
1	—	—
2	橙 (AWG24)	+D
3	白/橙 (AWG22)	-D
4	赤 (AWG22)	VCC
5	黒 (AWG24)	GND
6	—	SHIELD

**GSEN-NSSF-2D**  
商品ページ [0642ページ](#)

信号名	線種	ピン番号
VCC	赤 (AWG22)	1
GND	黒 (AWG22)	2
—	—	3
—	—	4
+D	橙 (AWG24)	5
-D	白/橙 (AWG24)	6
SHIELD	—	7

ピン番号	線種	信号名
1	赤 (AWG22)	VCC
2	黒 (AWG22)	GND
3	—	—
4	—	—
5	橙 (AWG24)	+D
6	白/橙 (AWG24)	-D
7	—	—
8	—	—
9	—	—
10	—	SHIELD

**GSEN-NSSF-1DA**  
商品ページ [0642ページ](#)

ピン番号	線種	線色	信号名
1	AWG22	RED	VCC
2	AWG22	BLACK	GND
3	—	—	—
4	—	—	—
5	AWG24	ORANGE	+D
6	AWG24	WHITE (ORANGE Line)	-D
7	—	BLACK (SUMITUBE)	SHIELD

ピン番号	線種	線色	信号名
1	AWG24	RED	BAT
2	—	—	—
3	—	BLACK (SUMITUBE)	SHIELD
4	AWG24	ORANGE	+D
5	AWG24	WHITE (ORANGE Line)	-D
6	—	—	—
7	AWG22	RED	VCC
8	AWG22	BLACK	GND
9	—	—	—

ピン番号	線種	線色	信号名
1	AWG24	RED	BAT
2	AWG24	BLACK	GND

**GSEN-NSSF-2DA**  
商品ページ [0642ページ](#)

ピン番号	線種	線色	信号名
1	AWG22	RED	VCC
2	AWG22	BLACK	GND
3	—	—	—
4	—	—	—
5	AWG24	ORANGE	+D
6	AWG24	WHITE (ORANGE Line)	-D
7	—	BLACK (SUMITUBE)	SHIELD

ピン番号	線種	線色	信号名
1	AWG24	RED	BAT
2	—	—	—
3	—	BLACK (SUMITUBE)	SHIELD
4	AWG24	ORANGE	+D
5	AWG24	WHITE (ORANGE Line)	-D
6	—	—	—
7	AWG22	RED	VCC
8	AWG22	BLACK	GND
9	—	—	—

ピン番号	線種	線色	信号名
1	AWG24	RED	BAT
2	AWG24	BLACK	GND

**GSPN-NSSF-2D**  
商品ページ [0642ページ](#)

信号名	AWGサイズ	線種	ピン番号
U	AWG14	赤	1
V		白	2
W		青	3
FG		緑/黄	4

**GSPN-NSSF-1D**  
商品ページ [0642ページ](#)

信号名	AWGサイズ	線種	ピン番号
U	AWG18	赤	1
V		白	2
W		青	3
FG		緑/黄	4

**GSBN-NSSF-1D-F、GSBN-NSSF-2D-F**  
商品ページ [0642ページ](#)

信号名	線種	ピン番号
BRK+	黒1 (AWG18)	1
BRK-	黒2 (AWG18)	2

**GSBN-NSSF-1D-G、GSBN-NSSF-2D-G**  
商品ページ [0642ページ](#)

信号名	線種	ピン番号
BRK+	黒 (AWG19)	1
BRK-	黒/白 (AWG19)	2