

三菱電機 iQ-Rシリーズ対応ケーブル ピンサイン(マークチューブ印字)図

RX41C4用		RX42C4用		RX□C6HS用		RY41NT2P用			
GP□-HQF□2-WA-40		GP□-HQF□3-WA-40		GP□-HQF□46-WA-40		GP□-HQF□4-WA-40		GP□-IQF□8-WA-40	
入力コネクタ		入力コネクタ1		入力コネクタ2		入力コネクタ		出力コネクタ	
信号名	B A	信号名	B A	信号名	B A	信号名	B A	信号名	B A
X00	20 20	X10		X20	20 20	X30		X10	20 20
X01	19 19	X11		X21	19 19	X31		X11	19 19
X02	18 18	X12		X22	18 18	X32		X12	18 18
X03	17 17	X13		X23	17 17	X33		X13	17 17
X04	16 16	X14		X24	16 16	X34		X14	16 16
X05	15 15	X15		X25	15 15	X35		X15	15 15
X06	14 14	X16		X26	14 14	X36		X16	14 14
X07	13 13	X17		X27	13 13	X37		X17	13 13
X08	12 12	X18		X28	12 12	X38		X18	12 12
X09	11 11	X19		X29	11 11	X39		X19	11 11
X0A	10 10	X1A		X2A	10 10	X3A		X1A	10 10
X0B	9 9	X1B		X1B	9 9	X3B		X1B	9 9
X0C	8 8	X1C		X1C	8 8	X3C		X1C	8 8
X0D	7 7	X1D		X2D	7 7	X3D		X1D	7 7
X0E	6 6	X1E		X2E	6 6	X3E		X1E	6 6
X0F	5 5	X1F		X2F	5 5	X3F		X1F	5 5
	4 4				4 4				4 4
	3 3				3 3				3 3
COM	2 2			COM2	2 2			COM	2 2
COM	1 1			COM2	1 1			COM	1 1

RY42NT2P用		RY41NT2H用	
GP□-HQF□12-WA-40		GP□-HQF□15-WA-40	
出力コネクタ1		出力コネクタ	
信号名	B A	信号名	B A
Y00	20 20	Y30	
Y01	19 19	Y31	
Y02	18 18	Y32	
Y03	17 17	Y33	
Y04	16 16	Y34	
Y05	15 15	Y35	
Y06	14 14	Y36	
Y07	13 13	Y37	
Y08	12 12	Y38	
Y09	11 11	Y39	
Y0A	10 10	Y3A	
Y0B	9 9	Y3B	
Y0C	8 8	Y3C	
Y0D	7 7	Y3D	
Y0E	6 6	Y3E	
Y0F	5 5	Y3F	
	4 4		
	3 3		
DC12/24V	2 2	COM	COM
DC12/24V	1 1	COM	COM

RY41PT1P用		RY41PT2H用	
GP□-IQF□13-WA-40		GP□-IQF□16-WA-40	
出力コネクタ		出力コネクタ	
信号名	B A	信号名	B A
Y00	20 20	Y10	
Y01	19 19	Y11	
Y02	18 18	Y12	
Y03	17 17	Y13	
Y04	16 16	Y14	
Y05	15 15	Y15	
Y06	14 14	Y16	
Y07	13 13	Y17	
Y08	12 12	Y18	
Y09	11 11	Y19	
Y0A	10 10	Y1A	
Y0B	9 9	Y1B	
Y0C	8 8	Y1C	
Y0D	7 7	Y1D	
Y0E	6 6	Y1E	
Y0F	5 5	Y1F	
	4 4		
	3 3		
COM	2 2	OV	OV
COM	1 1	OV	OV

RY42PT1P用		RH42C4NT2P用	
GP□-HQF□14-WA-40		GP□-IQF□6-WA-40	
出力コネクタ1		入力コネクタ	
信号名	B A	信号名	B A
Y00	20 20	Y30	
Y01	19 19	Y31	
Y02	18 18	Y32	
Y03	17 17	Y33	
Y04	16 16	Y34	
Y05	15 15	Y35	
Y06	14 14	Y36	
Y07	13 13	Y37	
Y08	12 12	Y38	
Y09	11 11	Y39	
Y0A	10 10	Y3A	
Y0B	9 9	Y3B	
Y0C	8 8	Y3C	
Y0D	7 7	Y3D	
Y0E	6 6	Y3E	
Y0F	5 5	Y3F	
	4 4		
	3 3		
COM1	2 2	OV	OV
COM1	1 1	OV	OV

R60AD8-G用	
GP□-IQF□17-WA-40	
入力コネクタ	
信号名	A B
CH1V+	1 1
CH1V-	2 2
CH2 V-/V-	3 3
CH2 V-/V-	4 4
CH2 V-/V-	5 5
CH3 V+	6 6
CH3 V-	7 7
CH3 V-	8 8
CH4 V-/V-	9 9
CH4 V-/V-	10 10
CH4 V-/V-	11 11
CH4 V-	12 12
CH5 V+	13 13
CH5 V-	14 14
CH6 V-/V-	15 15
CH7 V+	16 16
CH7 V-	17 17
CH7 V-	18 18
CH8 V-/V-	19 19
CH8 V-	20 20

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表記が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。
信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選択しております。

- コネクタ付ケーブル選定方法
- 角型コネクタ付ケーブル
- 同軸コネクタ付ケーブル
- 丸型コネクタ付ケーブル
- ナイロンコネクタ付ケーブル
- カスタムサービス
- コネクタ付ケーブル資料

RD40PD01用					
GP□-IQF□33-WA-40			GP□-IQF□44-WA-40		
入出力コネクタ1			入出力コネクタ2		
信号名	B	A	信号名	B	A
NC	20	20	NC	20	20
IN 0,24V	19	19	IN 0,5V	19	19
IN 0_DIF	18	18	IN 0_COM	18	18
IN 1,24V	17	17	IN 1,5V	17	17
IN 1_DIF	16	16	IN 1_COM	16	16
IN 2,24V	15	15	IN 2,5V	15	15
IN 2_DIF	14	14	IN 2_COM	14	14
IN 3,24V	13	13	IN 3,5V	13	13
IN 3_DIF	12	12	IN 3_COM	12	12
IN 4,24V	11	11	IN 4,5V	11	11
IN 4_DIF	10	10	IN 4_COM	10	10
IN 5,24V	9	9	IN 5,5V	9	9
IN 5_DIF	8	8	IN 5_COM	8	8
OUT 0	7	7	OUT 1	7	7
OUT 2	6	6	OUT 3	6	6
OUT 0-3_COM	5	5	OUT_DIF_GND	5	5
OUT 0_DIF+	4	4	OUT 0_DIF-	4	4
OUT 1_DIF+	3	3	OUT 1_DIF-	3	3
OUT 2_DIF+	2	2	OUT 2_DIF-	2	2
NC	1	1	NC	1	1

FCNメス40芯

FCNメス40芯

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。
信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

コネクタ付
ケーブル
選定方法

角型
コネクタ付
ケーブル

同軸
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル

ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料