


# エンドプレート

Webならソレノイド関連機器を掲載!

IDEC

## エンドプレート BN、BNH用



**ココが特長**

- BN、BNHシリーズの側板です。**
- BN、BNHタイプ端子台専用のエンドプレートです。
  - 端子台1ブロックにつき1枚必要になります。

在庫品

**RoHS**

### 規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 <b>○403ページ</b>
BNE15W	5.0	3	BN15*、BNH15*
BNE30W	5.0	3	BN30W、BNH30W

1個単位

**¥**

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~29個	30~49個	50~99個	100個~
BNE15W	168	62	43	17
BNE30W	189	83	57	26




Order  
注文例

型番  
**BNE15W**

## フェニックス・コンタクト

### エンドプレート



**ココが特長**

- 欧州規格端子台の絶縁保護用側板です。**
- D-MBK2.5-Eは端子台MBK2.5-Eの専用エンドプレートです。
  - D-UK2.5は端子台UK2.5Nの、D-UK4-10は端子台UK3N、UK5Nのエンドプレートです。

在庫品

**RoHS**

### 仕様


材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+100℃
色	灰色



Order  
注文例

型番  
**D-UK4-10**

### 外形図



**¥**

1個単位

型番	適合端子台	重量(g)	¥通常単価			¥スライド単価		
			1~19個	20~29個	30~99個	1~19個	20~29個	30~99個
D-MBK2.5-E	MBK2.5-E	0.58	90	84	80			
D-UK2.5	UK2.5N	1.68	60	53	50			
D-UK4-10	UK3N・UK5N	2.56	60	53	50			

## ワゴ

### エンドプレート




**ココが特長**

- 端子台の連結した端を埋める側板です。**
- ブロック式端子台(○438ページ)専用のエンドプレートです。
  - 2線式、4線式共用です。
  - 多連タイプには、1枚付属しております。
  - 単体タイプを組み合わせる場合に、1枚必要となります。

在庫品

**RoHS**

### 外形図



**¥**

1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
261-361	120	20	19	18



Order  
注文例

型番  
**261-361**