

SMALL SIZE BALL VALVES

小型ボールバルブ  
-ストレートタイプ/エルボタイプ-



写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

<p>■ストレートタイプ -PTオス・ホースジョイント-</p>	<p><b>BBPJ</b></p>
<p>■ストレートタイプ -PTオス・ヒコック型-</p>	<p><b>BBPP</b></p>
<p>■ストレートタイプ -PFメス・PFメスメタルコック型-</p>	<p><b>BBPK</b></p>
<p>■ストレートタイプ -PTメス・PTメス-</p>	<p><b>BBRPTF</b></p>
<p>■ストレートタイプ -PTオス・PTメス-</p>	<p><b>BBRPT</b></p>

Order 注文例 型式 **BBPJ628**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

<p>■ストレートタイプ -PTオス・PTオス-</p>	<p><b>BBRPTM</b></p>
<p>■エルボタイプ -PTオス・PFメス-</p>	<p><b>BBPTL</b></p>
<p>■エルボタイプ -PTオス・チューブ接続-</p>	<p><b>BBPCL</b></p>

Order 注文例 型式 **BBPTL11F - B**

仕様  
使用流体 油・空気・水  
使用温度範囲 -10~80℃ (凍結なきこと)  
常用使用圧力 0.98MPa

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

型式 Type	No.	適応ホース 内径 (mm)	T R (PT)	D	L	二面幅 H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10コ
BBPJ	628	6	1/4	8	75	16	1,190	930
	629	9	1/4	9	76	19	1,160	960
	93	9	3/8	10.5	76	19	1,200	970

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	T R (PT)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10コ
BBPP	11F	1/8	43	990	780
	22F	1/4		1,010	810
	33F	3/8		1,270	1,040

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	F1 G (PF)	F2 G (PF)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10コ
BBPK	22F	1/4	1/4	50	1,050	820
	33F	3/8	3/8		1,110	920

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	二面幅 H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBRPTF	11	1/8	43	17	1,220	1,040
	22	1/4	43	17	1,220	1,040
	33	3/8	55.5	22	1,680	1,340

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	R (PT)	Rc (PT)	L	二面幅 H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBRPT	11	1/8	1/8	43	17	1,220	1,040
	22	1/4	1/4	43	17	1,220	1,040
	33	3/8	3/8	55.5	22	1,680	1,340

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	R (PT)	L	二面幅 H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBRPTM	11	1/8	50	17	1,220	1,040
	22	1/4	50		1,220	1,040
	33	3/8	50		1,220	1,040

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBPTL	11F	指定無し (オレンジ)	1/8	1/8	37	1,580	1,250
	22F	B W (黒) (白)	1/4	1/4	36	1,540	1,250

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	取手部 色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBPCL	61	指定無し (オレンジ)	6	1/8	42.3	2,090	1,730
	62	1/4		2,050		1,740	
	81	1/8	2,110	1,800			
	82	1/4	2,190	1,810			
	102	10	1/4	46.9		2,380	2,020

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

エルボタイプ部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	黄銅(クロムメッキ)	1
②	ソケット	黄銅(クロムメッキ)	1
③	ボール	黄銅(クロムメッキ)	1
④	ステム	黄銅	1
⑤	シート	ふっ素樹脂	2
⑥	リング	黄銅	1
⑦	Oリング	合成ゴム	2
⑧	ハンドル	プラスチック	1
⑨	ビス	鉄	1
⑩	キャップ	プラスチック	1

SMALL SIZE BALL VALVES

小型ボールバルブ  
-ロータリータイプ/ステンレスタイプ-



ロータリータイプはバルブ本体と取付部が独立して回転します。写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

<p>■ロータリーストレートタイプ -PTオス・PFメス-</p>	<p><b>BBPTR</b></p>
<p>■ロータリーストレートタイプ -PTオス・チューブ接続-</p>	<p><b>BBPCR</b></p>
<p>■ロータリーエルボタイプ -PTオス・PFメス-</p>	<p><b>BBPTRL</b></p>

部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	黄銅(クロムメッキ)	1
②	ソケット	黄銅(クロムメッキ)	1
③	ボール	黄銅(クロムメッキ)	1
④	ステム	黄銅	1
⑤	シート	ふっ素樹脂	2
⑥	リング	黄銅	1
⑦	Oリング	合成ゴム	2
⑧	ハンドル	プラスチック	1
⑨	ビス	鉄	1
⑩	キャップ	プラスチック	1
⑪	RV型アダプター	黄銅(クロムメッキ)	1
⑫	止め輪	ステンレス	1

ステンレスタイプボールバルブは、写真が「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

<p>■ステンレスタイプ -PTオス・PTオス-</p>	<p><b>BBPPS</b></p>
<p>■ステンレスタイプ -PTオス・PTメス-</p>	<p><b>BBRCS</b></p>
<p>■ステンレスタイプ -PTメス・PTメス-</p>	<p><b>BBCCS</b></p>
<p>■ステンレスタイプ -PTオス・ホース接続-</p>	<p><b>BBHRS</b></p>

Order 注文例 型式 **BBPPS11**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応  
数量 1~20 21~  
出荷日 通常 お見積り  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様  
使用流体 油・空気・水  
使用温度範囲 -10~120℃ (凍結なきこと)  
常用使用圧力 0.98MPa

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBPTR	11F	指定無し (オレンジ)	1/8	1/8	60	2,000	1,700
	22F	B W (黒) (白)	1/4	1/4	59	2,110	1,710

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	取手部 色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBPCR	61	指定無し (オレンジ)	6	1/8	66	2,620	2,200
	82	B W (黒) (白)		1/4		2,670	2,260

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBPTRL	11F	指定無し (オレンジ)	1/8	1/8	37	2,290	1,930
	22F	B W (黒) (白)	1/4	1/4	36	2,290	1,900

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様

使用流体	油・空気・水
使用温度範囲	-10~80℃ (凍結なきこと)
常用使用圧力	0.98MPa

Order 注文例 型式 **BBPTR11F - B**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式 Type	No.	R (PT)	L	二面幅 B	H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBPPS	11	1/8	44	17	24	3,230	2,850
	22	1/4	48				
	33	3/8	57.5				

型式 Type	No.	R (PT)	Rc (PT)	L	二面幅 B	H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBRCS	11	1/8	1/8	38	17	24	3,010	2,850
	22	1/4	1/4	43				
	33	3/8	3/8	54				

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	二面幅 B	H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBCCS	11	1/8	36	17	24	3,010	2,850
	22	1/4	39				
	33	3/8	53				

型式 Type	No.	適応ホース 内径 (mm)	R (PT)	D	L	二面幅 B	H	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
BBHRS	61	6	1/8	7	55	17	24	3,570	3,200
	62		1/4		57				
	91		1/8		55				
	92		1/4		57				
	93		3/8		64				

ステンレスタイプ部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	SCS13	1
②	エンドキャップ	SUS304	1
③	ボール	SUS316	1
④	シート	PTFE(グラスファイバ15%入り)	2
⑤	ステム	SUS304	1
⑥	Oリング	FPM(バインE-60・F-715-70)	1
⑦	Oリング	FPM(バインE-60・F-715-70)	2
⑧	ハンドルガイド	ZDC2	1
⑨	レバーハンドル	ADC-12	1
⑩	ロックリング	SUS304	1
⑪	表示プレート	ポリカーボネート	1