



HEXAGONAL POSTS -INLAY TYPE-

六角支柱

一両端めねじインロー付 固定・指定一

2日目納期短縮 (2-day delivery period reduction)

価格改訂 (Price revision)

大口対応 (BIG ORDER)

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス (Stainless steel / plating products. Degreasing and cleaning service)

カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名: 31_Posts

LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

Type	材質	表面処理
インロー部固定 NLSBJ LSBJ PLSBJ SLSBJ ALSBJ ABLSBJ	一般構造用鋼 SUS304 A2011-T8	— 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ — 白アルマイト 黒アルマイト

公差表	
●一般構造用鋼・SUS304	
B	B寸公差
3を超え 6以下	0 -0.12
6を超え 10以下	0 -0.15
10を超え 18以下	0 -0.18
18を超え 30以下	0 -0.21
30を超え 50以下	0 -0.25

●A2011	
B	B寸公差
10以下	±0.10
10を超え 18以下	±0.18
18を超え 30以下	+0.12 -0.21

*コーナーは R0.2~0.5

① L+E(G)+F(H) ≥ M×2+N×2 ② 材質一般構造用鋼の商品には防錆油が付きま。③ スパナ溝付近は研磨のため光沢が出る場合があります。
④ 白・黒アルマイトはめねじ内部に表面処理されない場合があります。

型式	Type	B	L 指定0.5mm単位	M(並目)・N(並目)選択	G 指定1mm単位 ①インロー部指定のみ	H 指定1mm単位 ②インロー部指定のみ	E	F	P	V	W	(C)
インロー部固定 一般構造用鋼 NLSBJ LSBJ PLSBJ SLSBJ	インロー部指定 一般構造用鋼 NLSBJF LSBJF PLSBJF SLSBJF	8	15.0~250.0	3 4	2~4	2~4	4	4	6	6	1	9.2
		10	15.0~350.0	3 4 5	2~5	2~5	5	5	8	8	1	11.5
		12	20.0~500.0(496)	4 5 6	2~6	2~6	6	6	10	10	1	13.9
		13	20.0~500.0(496)	4 5 6	2~6	2~6	6	6	10	10	1.5	15
		14	25.0~600.0(496)	5 6 8	2~8	2~8	8	8	12	12	1	16.2
		17	25.0~600.0(496)	5 6 8	2~8	2~8	8	8	12	12	2.5	19.6
SUS304 SLSBJ	SUS304 SLSBJF	19	40.0~600.0(496)	5 6 8 10 12	2~10	2~10	10	10	16	16	1.5	21.9
		24	50.0~700.0	5 6 8 10 12 16	2~12	2~12	12	12	20	20	2	27.7
A2011 ALSBJ ABLSBJ (B≤19,Y≤500)	A2011 ALSBJF ABLSBJF (B≤19,Y≤500)	27	50.0~800.0	5 6 8 10 12 16	2~16	2~16	16	16	24	24	1.5	31.2
		27W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	60.0~1000.0	5 6 8 10 12 16 20	2~16	2~16	16	16	28	28	1	34.6
		30W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		32	60.0~1000.0	5 6 8 10 12 16 20	2~20	2~20	20	20	30	30	3	36.9
32W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

④ 黒アルマイトは全長500までとなります。L寸の()は黒アルマイトに適用されます。
⑤ L ≤ (M×2+下穴深さ)+(N×2+下穴深さ)の場合、めねじ下穴が貫通及び、小さい。タップの有効長が短くなります。
(MD、NDの場合はL ≤ (MD×3+下穴深さ)+(ND×3+下穴深さ)となります。)

Example 使用例

■ L寸公差表

L寸	L寸公差
15 ≤ L ≤ 300	±0.1
300 < L ≤ 600	±0.3
600 < L ≤ 1000	±0.4

Order 注文例

(インロー部固定) NLSBJ10 - 200 - M5 - N5
(インロー部指定) NLSBJF10 - 200 - M5 - N5 - G2 - H2

●右記以外 2 日日出荷
●白・黒アルマイト 5 日日出荷

ストーク A 早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストーク B 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

①ストークA早割は1明細行当たり一律300円
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応				
	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~300	301~500	501~600	601~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	23%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常				+1日 +3日				

*インロー部指定は、次ページ価格表にプラス400円になります。
④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Type	B	¥基準単価										
			最短L ~50	L50.5 ~100	L100.5 ~150	L150.5 ~200	L200.5 ~300	L300.5 ~400	L400.5 ~600	L600.5 ~800	L800.5 ~1000		
一般構造用鋼 NLSBJ NLSBJF *インロー部 指定は右記 価格表に +400円	8	920	950	980	1,010	1,040	—	—	—	—	—	—	
	10	990	1,020	1,040	1,060	1,080	1,140	—	—	—	—	—	
	12	1,010	1,040	1,070	1,100	1,120	1,180	1,240	—	—	—	—	
	13	1,060	1,090	1,110	1,140	1,160	1,210	1,260	—	—	—	—	
	14	1,100	1,150	1,190	1,230	1,270	1,360	1,440	—	—	—	—	
	17	1,160	1,220	1,280	1,340	1,400	1,560	1,710	—	—	—	—	
	19	1,280	1,350	1,410	1,480	1,540	1,720	1,890	—	—	—	—	
	24	1,360	1,440	1,510	1,580	1,650	1,850	2,050	2,540	—	—	—	
	27	1,430	1,550	1,660	1,780	1,890	2,190	2,480	3,100	—	—	—	
	27W	1,430	1,550	1,660	1,780	1,890	2,190	2,480	3,100	—	—	—	
	30	—	1,760	1,920	2,090	2,250	2,550	2,840	3,550	4,430	—	—	
	30W	—	1,760	1,920	2,090	2,250	2,550	2,840	3,550	4,430	—	—	
	32	—	1,990	2,180	2,370	2,560	2,910	3,250	4,080	5,120	—	—	
	32W	—	1,990	2,180	2,370	2,560	2,910	3,250	4,080	5,120	—	—	
	一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSBJ LSBJF *インロー部 指定は右記 価格表に +400円	8	990	1,030	1,060	1,090	1,120	—	—	—	—	—	—
		10	1,060	1,090	1,110	1,140	1,160	1,220	—	—	—	—	—
		12	1,090	1,120	1,150	1,180	1,210	1,280	1,340	—	—	—	—
13		1,140	1,170	1,200	1,230	1,250	1,310	1,370	—	—	—	—	
14		1,190	1,240	1,290	1,340	1,380	1,470	1,550	—	—	—	—	
17		1,250	1,320	1,380	1,450	1,510	1,690	1,860	—	—	—	—	
19		1,390	1,460	1,530	1,600	1,670	1,860	2,040	—	—	—	—	
24		1,470	1,600	1,720	1,850	1,970	2,260	2,540	3,270	—	—	—	
27		1,540	1,740	1,930	2,120	2,310	2,690	3,060	3,770	—	—	—	
27W		1,540	1,740	1,930	2,120	2,310	2,690	3,060	3,770	—	—	—	
30		—	1,970	2,210	2,450	2,690	3,130	3,560	4,420	5,480	—	—	
30W		—	1,970	2,210	2,450	2,690	3,130	3,560	4,420	5,480	—	—	
32		—	2,220	2,490	2,770	3,040	3,530	4,020	5,000	6,210	—	—	
32W		—	2,220	2,490	2,770	3,040	3,530	4,020	5,000	6,210	—	—	
一般構造用鋼 無電解ニッケル メッキ PLSBJ PLSBJF *インロー部 指定は右記 価格表に +400円		8	1,120	1,160	1,190	1,230	1,260	—	—	—	—	—	—
		10	1,190	1,220	1,250	1,280	1,300	1,360	—	—	—	—	—
		12	1,240	1,270	1,300	1,330	1,360	1,430	1,490	—	—	—	—
	13	1,290	1,320	1,350	1,380	1,410	1,480	1,540	—	—	—	—	
	14	1,350	1,440	1,520	1,600	1,680	1,850	2,010	—	—	—	—	
	17	1,410	1,550	1,690	1,830	1,970	2,270	2,560	—	—	—	—	
	19	1,570	1,740	1,910	2,080	2,240	2,580	2,910	—	—	—	—	
	24	1,930	2,140	2,350	2,560	2,760	3,220	3,670	4,880	—	—	—	
	27	2,150	2,440	2,730	3,020	3,300	3,880	4,450	5,600	—	—	—	
	27W	2,150	2,440	2,730	3,020	3,300	3,880	4,450	5,600	—	—	—	
	30	—	2,820	3,170	3,520	3,860	4,570	5,270	6,670	8,440	—	—	
	30W	—	2,820	3,170	3,520	3,860	4,570	5,270	6,670	8,440	—	—	
	32	—	3,200	3,600	4,000	4,400	5,180	5,960	7,550	9,560	—	—	
	32W	—	3,200	3,600	4,000	4,400	5,180	5,960	7,550	9,560	—	—	

型式	Type	B	¥基準単価										
			最短L ~50	L50.5 ~100	L100.5 ~150	L150.5 ~200	L200.5 ~300	L300.5 ~400	L400.5 ~600	L600.5 ~800	L800.5 ~1000		
SUS304 SLSBJ SLSBJF *インロー部 指定は右記 価格表に +400円	8	1,180	1,230	1,280	1,330	1,380	—	—	—	—	—	—	
	10	1,260	1,320	1,380	1,440	1,490	1,550	—	—	—	—	—	
	12	1,300	1,370	1,430	1,500	1,560	1,720	1,870	—	—	—	—	
	13	1,370	1,440	1,500	1,570	1,630	1,780	1,930	—	—	—	—	
	14	1,480	1,620	1,760	1,900	2,040	2,280	2,510	—	—	—	—	
	17	1,630	1,840	2,040	2,240	2,440	2,850	3,260	—	—	—	—	
	19	1,850	2,100	2,340	2,580	2,820	3,290	3,760	—	—	—	—	
	24	2,420	2,750	3,080	3,410	3,740	4,530	5,320	7,560	—	—	—	
	27	2,990	3,400	3,810	4,220	4,620	5,690	6,750	8,640	—	—	—	
	27W	2,990	3,400	3,810	4,220	4,620	5,690	6,750	8,640	—	—	—	
	30	—	3,860	4,340	4,820	5,300	6,550	7,800	10,260	13,490	—	—	
	30W	—	3,860	4,340	4,820	5,300	6,550	7,800	10,260	13,490	—	—	
	32	—	4,300	4,840	5,380	5,910	7,290	8,660	11,540	15,370	—	—	
	32W	—	4,300	4,840	5,380	5,910	7,290	8,660	11,540	15,370	—	—	
	A2011 白アルマイト (×1.0) ALSBJ ALSBJF 黒アルマイト (×1.1) ABLSBJ ABLSBJF *インロー部 指定は右記 価格表に +400円	8*	1,340	1,380	1,420	1,460	1,440	—	—	—	—	—	—
		10*	1,390	1,420	1,450	1,480	1,760	1,830	—	—	—	—	—
		12*	1,480	1,520	1,550	1,580	2,040	2,120	2,580</				