



HEXAGONAL POSTS -INLAY TYPE-

六角支柱

一両端おねじインロー付 固定・指定一

2日納期短縮
出荷

大口対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 31_Posts

■LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

Type		材質	表面処理
NLSBM	NLSBMF	一般構造用鋼	—
LSBM	LSBMF		四三酸化鉄皮膜
PLSBM	PLSBMF		無電解ニッケルメッキ
SLSBM	SLSBMF		—
ALSBM	ALSBMF	SUS304	—
ABLSBM	ABLSBMF	A2011-T8	白アルマイト 黒アルマイト

●一般構造用鋼・SUS304		●A2011	
B	B寸公差	B	B寸公差
3を超え 6以下	0 -0.12	10以下	±0.10
6を超え 10以下	0 -0.15	10を超え 18以下	±0.18
10を超え 18以下	0 -0.18	18を超え 30以下	+0.12 -0.21
18を超え 30以下	0 -0.21		
30を超え 50以下	0 -0.25		

■白・黒アルマイト
おねじ推奨締付トルク表(N・m)

M	推奨トルク (0.5T系列)
3	0.315
4	0.75
5	1.5
6	2.6
8	6.2
10	12.2
12	21
16	53

◎推奨締付トルク(0.5T系列)の計算方法はWEBページをご確認ください。
◎有効かかり山数は3山以上の場合となります。

型式		L 指定0.5mm単位	M(並目)・N(並目)選択	G 指定1mm単位 ◎インロー部指定のみ	H 指定1mm単位 ◎インロー部指定のみ	E	F	(C)
Type	B							
インロー部固定 一般構造用鋼 NLSBM LSBM PLSBM	インロー部指定 一般構造用鋼 NLSBMF LSBMF PLSBMF	8 10 12 13 14	3 4 5 6 3 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10	2~4 2~5 2~6 2~6	2~4 2~5 2~6 2~6	4	4	9.2 11.5 13.9 15.0
SUS304 SLSBM	SUS304 SLSBMF	17 19	5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 16	2~8 2~10	2~8 2~10	8	8	19.6 21.9
A2011 ALSBM (B≤19)	A2011 ALSBMF (B≤19)	24 27	5 6 8 10 12 16 20 5 6 8 10 12 16 20 24	2~12 2~16	2~12 2~16	12	12	27.7 31.2
ABLSBM (B≤19, Y≤500)	ABLSBMF (B≤19, Y≤500)	30 32	5 6 8 10 12 16 20 24 5 6 8 10 12 16 20 24	2~16 2~20	2~16 2~20	16	16	34.6 36.9

◎黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸の()は黒アルマイトに適用されます。

Order 注文例

型式 - L - M - N - G - H

(インロー部固定) NLSBM10 - 200 - M5 - N5

(インロー部指定) NLSBMF10 - 200 - M5 - N5 - G4 - H2

■L寸公差表

L寸	L寸公差
15 ≤ L ≤ 300	±0.1
300 < L ≤ 600	±0.3
600 < L ≤ 1000	±0.4

Delivery 出荷日

●下記以外
2 日日出荷

Example 使用例

●注文締切
ストーク A 早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎ストークA早割は1明細行当たり一律300円
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●白・黒アルマイト
5 日日出荷

●注文締切
ストーク B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●下記以外

数量区分	標準対応								個別対応 大口
	小口	標準対応						大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~300	301~500	501~600	601~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	23%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常								+1日

*インロー部指定は、右記価格表にプラス400円になります。 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎標準対応大口以上はストーク対応なし

●白・黒アルマイト

数量区分	標準対応								個別対応 大口
	小口	標準対応						大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~			101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	23%			お見積り
出荷日	通常								+5日

*インロー部指定は右記価格表にプラス400円になります。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ◎標準対応大口以上はストーク対応なし

型式	Type	B	¥基準単価										
			最短L ~50	L50.5 ~100	L100.5 ~150	L150.5 ~200	L200.5 ~300	L300.5 ~400	L400.5 ~600	L600.5 ~800	L800.5 ~1000		
一般構造用鋼 NLSBM NLSBMF *インロー部指定 は右記価格表に +400円	8	1,160	1,200	1,230	1,270	1,300	—	—	—	—	—	—	—
	10	1,240	1,270	1,300	1,330	1,350	1,410	—	—	—	—	—	—
	12	1,260	1,300	1,330	1,370	1,400	1,480	1,550	—	—	—	—	—
	13	1,330	1,360	1,390	1,420	1,440	1,500	1,550	—	—	—	—	—
	14	1,380	1,440	1,490	1,550	1,600	1,700	1,800	—	—	—	—	—
	17	1,440	1,520	1,600	1,680	1,750	1,950	2,150	—	—	—	—	—
	19	1,610	1,690	1,770	1,850	1,930	2,150	2,360	—	—	—	—	—
	24	—	1,800	1,890	1,980	2,070	2,320	2,560	3,160	—	—	—	—
	27	—	1,940	2,080	2,230	2,370	2,730	3,080	3,820	—	—	—	—
	30	—	2,190	2,390	2,590	2,790	3,150	3,510	4,370	5,440	—	—	—
	32	—	2,480	2,710	2,950	3,180	3,610	4,030	5,010	6,220	—	—	—
	一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSBM LSBMF *インロー部指定 は右記価格表に +400円	8	1,250	1,290	1,330	1,370	1,410	—	—	—	—	—	—
10		1,340	1,370	1,400	1,430	1,460	1,520	—	—	—	—	—	
12		1,370	1,410	1,440	1,480	1,510	1,590	1,660	—	—	—	—	
13		1,440	1,470	1,500	1,530	1,560	1,630	1,690	—	—	—	—	
14		1,490	1,550	1,610	1,670	1,730	1,840	1,950	—	—	—	—	
17		1,560	1,650	1,730	1,820	1,900	2,120	2,330	—	—	—	—	
19		1,740	1,830	1,920	2,010	2,090	2,330	2,560	—	—	—	—	
24		—	2,000	2,140	2,280	2,420	2,760	3,100	3,970	—	—	—	
27		—	2,170	2,390	2,610	2,830	3,280	3,720	4,560	—	—	—	
30		—	2,440	2,720	3,000	3,280	3,790	4,290	5,310	6,570	—	—	
32		—	2,750	3,070	3,390	3,710	4,290	4,860	6,010	7,430	—	—	
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLSBM PLSBMF *インロー部指定 は右記価格表に +400円		8	1,410	1,460	1,500	1,540	1,580	—	—	—	—	—	—
	10	1,490	1,530	1,560	1,600	1,630	1,690	—	—	—	—	—	
	12	1,550	1,590	1,630	1,670	1,700	1,780	1,860	—	—	—	—	
	13	1,610	1,650	1,690	1,730	1,760	1,840	1,920	—	—	—	—	
	14	1,690	1,790	1,890	1,990	2,080	2,270	2,450	—	—	—	—	
	17	1,760	1,920	2,080	2,240	2,400	2,750	3,100	—	—	—	—	
	19	1,970	2,160	2,350	2,540	2,720	3,110	3,500	—	—	—	—	
	24	—	2,590	2,820	3,050	3,280	3,800	4,310	5,660	—	—	—	
	27	—	2,920	3,240	3,560	3,880	4,540	5,200	6,490	—	—	—	
	30	—	3,360	3,750	4,140	4,530	5,320	6,110	7,690	9,670	—	—	
	32	—	3,810	4,260	4,720	5,170	6,050	6,920	8,710	10,960	—	—	

型式	Type	B	¥基準単価									
			最短L ~50	L50.5 ~100	L100.5 ~150	L150.5 ~200	L200.5 ~300	L300.5 ~400	L400.5 ~600	L600.5 ~800	L800.5 ~1000	
SUS304 SLSBM SLSBMF *インロー部指定 は右記価格表に +400円	8	1,480	1,560	1,610	1,670	1,730	—	—	—	—	—	—
	10	1,580	1,660	1,730	1,810	1,880	1,940	—	—	—	—	—
	12	1,630	1,710	1,790	1,870	1,950	2,140	2,330	—	—	—	—
	13	1,710	1,800	1,880	1,960	2,040	2,240	2,430	—	—	—	—
	14	1,860	2,030	2,190	2,360	2,520	2,900	3,080	—	—	—	—
	17	2,040	2,280	2,520	2,760	3,000	3,480	3,950	—	—	—	—
	19	2,320	2,610	2,890	3,180	3,460	4,020	4,570	—	—	—	—
	24	—	3,370	3,750	4,140	4,520	5,470	6,410	9,090	—	—	—
	27	—	4,150	4,630	5,110	5,580	6,860	8,140	10,400	—	—	—
	30	—	4,680	5,240	5,800	6,350	7,850	9,340	12,260	16,090	—	—
	32	—	5,210	5,830	6,460	7,080	8,720	10,360	13,830	18,460	—	—
	A2011 白アルマイト (×1.0) ALSBM ALSBMF 黒アルマイト (×1.1) ABLSBM ABLSBMF *インロー部指定 は右記価格表に +400円	8	1,690	1,740	1,790	1,830	1,810	—	—	—	—	—
10		1,740	1,780	1,810	1,850	2,210	2,280	—	—	—	—	—
12		1,860	1,900	1,940	1,990	2,550	2,640	3,220	—	—	—	—
13		1,910	1,960	2,000	2,040	2,650	2,680	3,650	—	—	—	—
14		2,110	2,230	2,350	2,460	2,890	3,040	3,350	—	—	—	—
17		2,380	2,560	2,730	2,900	3,040	3,390	3,940	—	—	—	—
19		2,630	2,870	3,100	3,340	3,430	3,850	4,400	—	—	—	—

◎黒アルマイトはY≤500のみ適用となります。
◎黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
例)ABLSBM10-200の時 表中価格1,850円×1.1=2,035円→2,030円
ABLSBMF10-200の時 表中価格1,850円×1.1+400=2,435円→2,430円

Alteration 追加加工

型式 - L - M - N - G - H - (LKC・SC・MLC...etc.)

NLSBMF10 - 200.1 - M5 - N5 - G2 - H2 - LKC - MLC7

Alterations	L寸公差変更	全長(L寸)精度変更	おねじ部有効長変更	インロー長さ変更
Code	LKC	LVC	MLC, NLC	GLC, HLC
Spec.	L寸公差は以下のようになります。 [指定方法] LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可 L寸 L寸公差 15≤L≤300 ±0.05 300<L≤600 ±0.10 600<L≤1000 ±0.15	複数注文時、各寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。 [指定方法] LVC ◎L≤200かつ1明細行のご注文が20本以下の場合に適用 ◎黒アルマイトは適用不可	おねじ部長さを変更します。 ◎MLC=指定0.1mm単位 [指定方法] MLC10 M×1≤MLC<M×1.5 N×1≤NLC<N×1.5	インロー部長さを指定できます。 指定0.5mm単位 [指定方法] GLC15 HLC15 ◎2.5≤GLC<Gmax×2.5 2.5≤HLC<Hmax×2.5 ◎インロー固定は指定不可
¥/1Code	400	50	200	200

31 各種・特殊タイプ