

SMALL BALL BEARINGS -NON-CONTACT-CONTACT RUBBERS SEAL TYPE-STAINLESS STEEL DEEP GROOVE BALL BEARINGS -CONTACT RUBBERS SEAL TYPE-

# 小径玉軸受/ステンレス深溝玉軸受

—非接触・接触ゴムシール形— —接触ゴムシール形—

価格改訂 2日目納短縮 出荷

CADデータフォルダ名: 14\_Bearings\_with\_Holder

■特長: 鋼板製シール(ZZ)よりも防塵性に優れた小径玉軸受です。接触・非接触をご用意しております。

■小径玉軸受 非接触・接触ゴムシール形

非接触ゴムシール形 B6□□VV (取付関係図)

接触ゴムシール形 B6□□DDU (取付関係図)

RoHS10

ゴムシールの特長は P.1037 材質 SUJ2 \*シールはNBR(ニトリルゴム)になります。 軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。 P.2441

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr(動) N	Cor(静) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)		非接触 ゴムシール形	接触 ゴムシール形
B693DDU	3	8	4	0.15	560	179	30000	4.20	6.8	0.15	0.83	—	400
B623DDU	3	10	4	0.15	630	210	25000	4.20	8.8	0.15	1.66	—	220
B694DDU	3	11	4	0.15	960	—	—	5.20	9.8	—	1.75	—	290
B604DDU	4	12	—	0.2	957	345	24000	5.60	10.4	—	2.29	—	200
B624VV	4	13	5	0.2	1300	485	20000	5.60	11.4	0.20	3.04	190	210
B695DDU	4	13	4	0.2	1080	430	40000	6.60	11.4	—	2.5	—	290
B605DDU	5	14	—	0.3	1330	505	38000	7.00	12.4	—	3.48	—	200
B625VV	5	16	5	0.3	1730	670	32000	7.00	14.0	0.30	4.86	150	210
B696VV	5	15	—	0.2	1350	530	36000	7.60	13.4	0.20	3.72	190	290
B606DDU	6	17	—	0.3	2260	835	34000	8.00	15.0	—	6.08	—	200
B626VV	6	19	6	0.3	2340	885	30000	8.00	17.0	—	7.94	150	210
B698VV	6	19	—	0.3	1990	865	—	10.00	17.0	0.30	7.18	190	290
B608VV	8	22	7	0.3	3530	1400	17000	10.00	20.0	—	12	150	160
B628VV	8	24	8	0.3	4000	1590	14000	10.00	22.0	—	17	190	210

kgf=N×0.101972

Order 注文例 型式 B624DDU

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~20	21~50	51~100	101~300	301~
値引率	基準単価	5%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■特長: 防塵性と防錆性を兼ね備えた商品です。

■ステンレス深溝玉軸受 接触ゴムシール形

接触ゴムシール形 SB6□□□DDU (取付関係図)

RoHS10

ゴムシールの特長は P.1037 材質 SUS440C相当 \*シールはNBR(ニトリルゴム)になります。 軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。 P.2441

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr(動) kN	Co(静) kN		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
SB600DDU	10	26	8	0.3	3.9	1.58	22000	12	13	24	0.3	18	480
SB620DDU	10	30	9	0.6	4.35	1.91	18000	14	16	26	0.6	32	560
SB601DDU	12	28	8	0.3	4.35	1.89	18000	14	15.5	26	0.3	22	540
SB6201DDU	12	32	10	0.6	5.8	2.44	17000	16	17	28	0.6	37	620
SB6002DDU	15	32	9	0.3	4.75	2.27	15000	17	19	30	0.3	31	600
SB6202DDU	15	35	11	0.6	6.5	2.98	14000	17	20.5	31	0.6	45	650
SB6003DDU	17	35	10	0.3	5.1	2.6	13000	19	21.5	33	0.3	41	720
SB6203DDU	17	40	12	0.6	8.15	3.85	12000	21	23.5	36	0.6	67	790
SB6004DDU	20	42	12	0.6	7.95	4	11000	24	25.5	38	—	68	910
SB6204DDU	20	47	14	1	10.9	5.25	11000	25	26.5	42	1	107	1,020
SB6005DDU	25	47	12	0.6	8.55	4.65	9500	29	30	43	0.6	79	970
SB6205DDU	25	52	15	—	11.9	6.3	9000	30	32	47	—	129	1,210
SB6006DDU	30	55	13	1	11.3	6.6	8000	35	36.5	50	—	116	1,570
SB6206DDU	30	62	16	—	16.5	9.05	7500	35	38.5	57	—	199	1,840
SB6007DDU	35	62	14	—	13.6	8.2	6700	40	41.5	—	—	151	2,650
SB6207DDU	35	72	17	1.1	21.8	12.2	6300	41.5	44.5	65.5	—	284	2,090
SB6008DDU	40	68	15	1	14.2	9.25	6000	45	47.5	63	—	190	3,690
SB6208DDU	40	80	18	1.1	24.8	14.3	5600	46.5	50.5	73.5	—	366	3,080

kgf=N×0.101972

Order 注文例 型式 SB6004DDU

Delivery 出荷日 2 日目出荷

Price 価格 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~14	15~30	31~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常	お見積り		

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

SMALL BALL BEARINGS -OPEN TYPE-

# 深溝玉軸受

—非接触ゴムシール形C3すきま—

新商品

■特長: ラジアルすきまが通常品より大きいので、はめあいがきつい場合に適しており、両シールド型より防塵性に優れます。

B6□□□VVC3 (取付関係図)

ラジアルすきま (C3)

RoHS10

ゴムシールの特長は P.1037 材質 SUJ2 \*シールはNBR(ニトリルゴム)になります。 軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。 P.2301

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr(動) kN	Cor(静) kN		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
B6300VVC3	10	35	11	0.6	8.2	3.5	23000	14	17	31	0.6	53	310
B6301VVC3	12	37	12	—	9.7	4.2	20000	17	18.5	32	—	60	290
B6302VVC3	15	42	13	1	11.4	5.45	17000	20	23	37	—	82	300
B6303VVC3	17	47	14	—	13.5	6.55	13000	22	25	42	—	115	360
B6304VVC3	20	52	15	—	15.9	7.9	14000	26.5	28.5	45.5	—	144	410
B6305VVC3	25	62	17	—	21.2	10.9	12000	31.5	35	55.5	—	232	530
B6206VVC3	30	62	16	1	19.5	11.3	11000	35	39	57	—	199	480
B6306VVC3	30	72	19	1.1	26.7	15	10000	36.5	43	65.5	—	360	680
B6207VVC3	35	72	17	—	25.7	15.3	9800	41.5	45	65.5	—	288	640
B6307VVC3	35	80	21	1.5	33.5	19.1	8800	43	47	72	1.5	457	920
B6208VVC3	40	80	18	1.1	29.1	17.8	8700	46.5	51	73.5	1	366	820
B6308VVC3	40	90	23	1.5	40.5	24	7800	48	54	82	1.5	630	1,360
B6209VVC3	45	85	19	1.1	31.5	20.4	—	51.5	55.5	78.5	1	398	1,040
B6309VVC3	45	100	25	1.5	53	32	7000	53	61.5	92	1.5	814	1,710
B6210VVC3	50	90	20	1.1	35	23.2	7100	56.5	60	83.5	1	454	1,320
B6310VVC3	50	110	27	2	62	38.5	6400	59	68.5	101	—	1,070	2,050
B6311VVC3	55	120	29	2	71.5	45	5800	64	74	111	2	1,370	2,340

kgf=N×0.101972

Order 注文例 型式 B6307VVC3

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~14	15~30	31~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常	お見積り		

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。