

DISK COUPLINGS - CLAMPING TYPE / SERVO MOTOR CORRESPONDENCE-

ディスク形カップリング  
ークランピングタイプー

サーボモータ対応  
(CPDW・CPDTのみ)

CADデータフォルダ名: 15\_Couplings

よりコンパクトで高剛性の製品をお探しの場合、P.1116のサーボファインをご参照ください。

■サーボモータ対応  
CPDW (ダブルディスクタイプ) CPDT (シングルディスクタイプ)  
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435  
表面処理: アルマイト処理, 四酸化鉄被膜

Table with columns: Type, D, d1, d2, L, CPDW, CPDT, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Table with columns: Type, D, 許容トルク, 許容偏角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

■ダブルディスクタイプ (スタンダードタイプ) ■シングルディスクタイプ (スタンダードタイプ)  
CPDD (ダブルディスクタイプ) CPDS (シングルディスクタイプ)  
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435  
表面処理: アルマイト処理, 四酸化鉄被膜

Table with columns: Type, D, d1, d2, L, CPDD, CPDS, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Table with columns: Type, D, 許容トルク, 許容偏角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Order 注文例: 型式 - 軸穴径 d1 - 軸穴径 d2  
CPDW40 - 12 - 14

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Table with columns: 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率

キー溝寸法  
Table with columns: 軸穴径 d1・d2, LK・RK, 基準寸法, 許容差, t, キー呼び寸法 b×h

Alteration 追加加工: 型式 - 軸穴径 d1(LDC) - 軸穴径 d2(RDC) - (LK・RK)  
CPDD40 - LDC8 - 14 - RK5

Alterations 軸穴径変更 キー溝加工  
Spec. 指定方法: LDC 9 RDC 12.7 CPDW・CPDT CPDD・CPDS  
Code: LDC (左軸) RDC (右軸) LK (左軸) RK (右軸)

DISK COUPLINGS - HIGH ACCURACY POSITIONING CLAMPING TYPE/HIGH RIGID CLAMPING TYPE/SERVO MOTOR CORRESPONDENCE-

ディスク形カップリング「サーボファイン」  
ー高剛性クランピングタイプ/高位置決め精度クランピングタイプ/キー溝付穴タイプー

サーボモータ対応

CADデータフォルダ名: 15\_Couplings

よりコンパクトで高剛性の製品をお探しの場合、P.1116のサーボファインをご参照ください。

■サーボモータ対応 (高剛性タイプ)  
SCPW (ダブルディスクタイプ) SCPS (シングルディスクタイプ)  
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435  
表面処理: アルマイト処理, 黒色酸化皮膜

Table with columns: Type, No., d1, d2, D, ds, L, SCPW, SCPS, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Table with columns: Type, No., 許容トルク, 許容偏角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

■特長: 従来品 (SCPW) よりもねじり剛性を向上 (最大約26%) させました。より高速度で位置決め精度が要求される用途に最適です。

■サーボモータ対応 (高位置決め精度タイプ)  
SCXW (ダブルディスクタイプ) SCXWK (ダブルディスク・キー溝付穴タイプ)  
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435  
表面処理: アルマイト処理, 黒色酸化皮膜

Table with columns: Type, No., d1, d2, D, ds, L, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

キー溝寸法  
Table with columns: 軸穴径 d1・d2, 基準寸法, 許容差, 基準寸法, 許容差, t, キー呼び寸法 b×h, セットスクリーン サイズ, 総付トルク

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133  
Price 価格: 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率

15 カップリング モーター