

# SILICON RUBBER-URETHANE MOLD BEARING -FLAT TYPE- シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング —フラットタイプ—




■:新価格

CADデータフォルダ名: 16\_Rollers CADファイル名例: UMBB→umb0312



Material and hardness table with columns for Type (ベアリング), 材質 (Material), 硬度 (Hardness), and 色 (Color) for Urethane bearings.



軸受精度 JIS B 1514 0級

## A形状

Table A: Specifications for A-shaped bearings, including load capacity (許容荷重 N(kgf)), dimensions (d, D, Ds, R1), and material types (ウレタン, シリコン, シリコンゴム).

適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。

許容荷重は参考値です。

## B形状

Table B: Specifications for B-shaped bearings, including load capacity, dimensions, and material types.

適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。

許容荷重は参考値です。

Table C: Large reference table showing load capacity and dimensions for various bearing types and materials, categorized by diameter (d) and overall diameter (D).

\*印は白色のみで黒色はありません。

# SILICON RUBBER-URETHANE MOLD BEARING -R TYPE/ BOSS TYPE- シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング —Rタイプ/ボス付タイプ—




■:新価格

CADデータフォルダ名: 16\_Rollers CADファイル名例: UMBBR→umbr0312



Material and hardness table for R and Boss types, including columns for Type, 材質, 硬度, and 色.



軸受精度 JIS B 1514 0級

## Rタイプ

Table D: Specifications for R-type bearings, including load capacity, dimensions, and material types.

\*印の型式は、d4~8のみの適用になります。

許容荷重は参考値です。

## A形状

Table E: Specifications for A-shaped bearings (R type), including load capacity, dimensions, and material types.


\*印の型式は、d4~8のみの適用になります。

許容荷重は参考値です。

## ボス付タイプ



Material and hardness table for Boss-type bearings, including columns for Type, タイプ, ベアリング, 材質, 硬度, ボス部材, and 色.



使用軸受精度 JIS B 1514 0級

Table F: Specifications for Boss-type bearings, including load capacity, dimensions, and material types.

Table G: Reference table for Boss-type bearings showing load capacity and dimensions for various types and materials.

許容荷重は参考値です。

許容荷重は参考値です。

許容荷重は参考値です。

許容荷重は参考値です。

許容荷重は参考値です。

許容荷重は参考値です。

16 搬送関連部品

1-1206