

# ROLLER CARRIERS -CANTILEVER ROLLERS ZIGZAG ALIGNMENT ROLLERS- コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)



CADデータフォルダ名: 16\_Rollers

■特長: 片持ちタイプは幅を取らず、ワークをガイド出来る商品です。

■片持ちタイプ

RoHS 10

■ホイール1個当たりの耐荷重

ホイールの材質	耐荷重
スチール	30kgf (294N)
ポリアセタール	20kgf (196N)

Type	P=30	P=35	M材質			S表面処理			
CRONK	CRONKF	CRONKF	①ローラ	ベアリング	②フレーム	③ねじ・ナット	①ローラ	②フレーム	③ねじ・ナット
CROJK	CROJKF	CROJKF	ポリアセタール	スチール	スチール	スチール	三価クロメート	三価クロメート	三価クロメート

■取付穴数が全長(L)の長さで変わります。  
●L<500: 取付穴2つ  
⇒下記図面の中央付近の穴は、取付穴2つの場合は加工されません。  
●L≥500: 取付穴3つ

・ホイール数が偶数の場合の穴加工位置  
・ホイール数が奇数の場合の穴加工位置

●ポリアセタールは( )寸法となります。  
●搬送物を乗せる用途での利用はご遠慮ください。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P:133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~60	61~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	全長(L)		¥基準単価	
	ホイール個数	ピッチ×個数 P=30	ピッチ×個数 P=35	P=30
3	85	100	980	1,040
4	115	135	1,230	1,310
5	145	170	1,480	1,600
6	175	205	1,720	1,850
7	205	240	1,970	2,110
8	235	275	2,200	2,340
9	265	310	2,460	2,640
10	295	345	2,700	2,880
11	325	380	2,950	3,160
12	355	415	3,190	3,410
13	385	450	3,430	3,690
14	415	485	3,680	3,920
15	445	520	3,920	4,170
16	475	555	4,170	4,450
17	505	590	4,420	4,720
18	535	625	4,660	5,000
19	565	660	4,900	5,260
20	595	695	5,150	5,500
21	625	730	5,400	5,800
22	655	765	5,630	6,050
23	685	800	5,880	6,310
24	715	835	6,130	6,570
25	745	870	6,440	6,840
26	775	905	6,610	7,020
27	805	940	6,840	7,300
28	835	975	7,110	7,620
29	865	—	7,310	—
30	895	—	7,590	—
31	925	—	7,840	—
32	955	—	8,090	—
33	985	—	8,330	—

Order 注文例: 型式 - ホイール数  
CRONK - 20

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P:133

Alteration 追加加工: 型式 - ホイール数 - (CC)  
CRONK - 20 - CC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CC	フレーム角の面取り寸法を変更します。 指定方法 CC	1,000

Example 使用例:

# ROLLER CARRIERS -CANTILEVER ROLLERS ZIGZAG ALIGNMENT ROLLERS- コロコンローラ(千鳥タイプ)



CADデータフォルダ名: 16\_Rollers

■特長: 千鳥タイプはピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。

■千鳥タイプ

RoHS 10

■ホイール1個当たりの耐荷重

ホイールの材質	耐荷重
スチール	30kgf (294N)
ポリアセタール	20kgf (196N)

Type	①ローラ	ベアリング	②フレーム	③ねじ・ナット	①ローラ	②フレーム	③ねじ・ナット
CRONM	—	—	—	—	—	—	—
CROJM	ポリアセタール	—	スチール	—	—	—	—

■取付穴数が全長(L)の長さで変わります。  
●L<500: 取付穴4つ  
⇒下記図面の中央付近の穴は、取付穴4つの場合は加工されません。  
●L≥500: 取付穴6つ

・ホイール数が偶数の場合の穴加工位置  
・ホイール数が奇数の場合の穴加工位置

●ポリアセタールは( )寸法となります。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P:133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~60	61~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	全長(L)	¥基準単価
3	55	1,300
4	75	1,590
5	95	1,920
6	115	2,160
7	135	2,440
8	155	2,730
9	175	3,020
10	195	3,300
11	215	3,580
12	235	3,870
13	255	4,150
14	275	4,440
15	295	4,730
16	315	5,020
17	335	5,290
18	355	5,570
19	375	5,870
20	395	6,150
21	415	6,450
22	435	6,720
23	455	7,000
24	475	7,290
25	495	7,580

型式	全長(L)	¥基準単価
26	515	7,860
27	535	8,140
28	555	8,440
29	575	8,670
30	595	9,000
31	615	9,290
32	635	9,570
33	655	9,860
34	675	10,180
35	695	10,480
36	715	10,770
37	735	11,060
38	755	11,360
39	775	11,650
40	795	11,950
41	815	12,250
42	835	12,540
43	855	12,830
44	875	13,120
45	895	13,420
46	915	13,650
47	935	13,950
48	955	14,230
49	975	14,530
50	995	14,820

Order 注文例: 型式 - ホイール数  
CRONK - 20

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P:133

Alteration 追加加工: 型式 - ホイール数 - (CC)  
CRONK - 20 - CC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CC	フレーム角の面取り寸法を変更します。 指定方法 CC	1,000

16  
搬送  
関連  
部品