

PULLEYS WITH URETHANE LINING FOR FLAT BELTS -WIDTH L=25~100-

平ベルト用ウレタンライニングプーリー ー幅L=25~100ー

ークラウンタイプ・ま溝付ストレートタイプ

ECONOMY PULLEYS WITH URETHANE LINING FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~500-

平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリー ー幅L=110~500ー

ークラウンタイプ・ま溝付ストレートタイプ

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#) ◎CADデータフォルダ名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#) ◎CADデータフォルダ名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長: 表面にウレタンライニングを施し摩擦抵抗を高くすることにより、ベルトとプーリーのスリップ防止に効果があります。

■特長: 薄肉のパイプ材を採用することにより、従来品に比べ、平均39%安くなっています。

Type				材質		硬度
クラウン		溝付ストレート		芯材	ライニング	
フランジ無	フランジ付	フランジ無	フランジ付	アルミ合金	ウレタン(自然色)	ショアA90
RWCUN	RWCUF	RWMUN	RWMUF			ショアA70
RWCGN	RWCGF	RWMGN	RWMGF			

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。 ◎セットスクリューは付属しません。 [P.247](#)

クラウンタイプ (フランジ無) (フランジ付)

溝付ストレートタイプ (フランジ無) (フランジ付)

RoHS10

Type		材質		硬度
クラウン	溝付ストレート	芯材	ライニング	
RWBCU	RWBMU	アルミ合金	ウレタン(自然色)	ショアA90
RWBCG	RWBMG			ショアA70

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。 ◎セットスクリューは付属しません。 [P.247](#)

クラウンタイプ

溝付ストレートタイプ

RoHS10

■新JIS(B1301)キー溝寸法表

呼び	dH9	bJ9	t公差
N10	10	3	±0.025 1.4
NK10	10	3	±0.0125 1.4
N12	12	4	±0.0150 1.8
N20	20	6	±0.020 2.8
N25	25	8	±0.025 3.3
N30	30	10	±0.030 3.3
N35	35	10	±0.030 3.3

型式	D	dH7	指定1mm単位			H選択	指定1mm単位			T	M	ℓ	F	P
			L	X	Y		Z	X	Y					
クラウンタイプ (フランジ無) (フランジ付) RWCUN RWCUF RWCGN RWCGF	15	8	クラウンタイプ 25~100	0.3	7~15	5~12	4~5	4~7	2	M4	4.5	31	19	
	20	8												
	25	10												
	30	*8												
	30	*10												
	35	*12												
	35	*10												
	35	*12												
	35	*15												
	35	*12												
溝付ストレートタイプ (フランジ無) (フランジ付) RWMUN RWMUF RWMGN RWMGF	40	*15	溝付ストレートタイプ 50~100	0.5	7~15	5~12	4~7	4~7	6	M5	5	51	33	
	50	*20												
	50	*25												
	50	*20												
	50	*25												
	50	*30												
	50	*25												
	50	*30												
	50	*35												
	50	*30												

◎溝付ストレートタイプはD40以上となります。

型式	D	dH9		指定10mm単位	指定1mm単位			ウレタン厚		キー溝長さ	d1	D1	M
		丸穴+タップ	キー溝+タップ		L	X	Y	Z	T				
クラウンタイプ RWBCU RWBCG	28	8	—	110~500	—	—	—	5	—	10	12	M3	
	38	12	N12		—	—	—	5	25	20	22		
		15	—		7~15	7~12	4~7	10	25	20	22		
溝付ストレートタイプ RWBMU RWBMG	48	*10	*N10・*NK10	110~500	—	—	—	5	30	30	32	M5	
		*15	—		—	—	—	10	30	30	32		
		20	N20		7~15	7~12	4~7	10	30	30	32		
		25	—		—	—	—	—	—	—	—		—
		*20	*N20		—	—	—	—	—	—	—		—
		*25	—		—	—	—	—	—	—	—		—
	58	*25	*N25	110~500	7~15	7~12	4~7	10	30	50	52	M6	
	78	*30	*N30		—	—	—	—	—	—	—		
		*35	*N35		—	—	—	—	—	—	—		

◎溝付ストレートタイプはd寸に*のついたサイズのみになります。

◎フランジ付タイプはd寸に*のついたサイズのみ適用となります。 ◎ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。

◎ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。 ◎キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

Order 注文例

■クラウンタイプ 型式 - d - L - H
RWGUN30 - 10 - 62 - H0.3

■溝付ストレートタイプ 型式 - d - L - X - Y - Z
RWMGF40 - 15 - 82 - X7 - Y6 - Z5

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~9	10~15
値引率	基準単価	5%	11%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

■クラウンタイプ 型式 - d - L
RWBCU58 - N20 - 320

■溝付ストレートタイプ 型式 - d - L - X - Y - Z
RWBMG48 - 15 - 120 - X8 - Y7 - Z5

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~9	10~15
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

◎キー溝をご指定の場合、基準単価は(本体基準単価+キー溝加工価格)となります。 ◎価格計算例 RWBU48-N10=250の場合 7,900円(本体基準単価)+690円(キー溝加工価格)=8,590円(基準単価)

D	¥基準単価											
	クラウンタイプ ショアA90						クラウンタイプ ショアA70					
	RWCUN	RWCUF	RWCGN	RWCGF	L76	L76	RWMUN	RWMUF	RWMGN	RWMGF	L76	L76
15	3,390	3,730	3,860	—	—	—	3,510	3,890	4,260	—	—	—
20	3,490	3,830	3,940	—	—	—	3,610	4,000	4,360	—	—	—
25	3,600	3,990	4,130	—	—	—	3,760	4,160	4,500	—	—	—
30	3,630	4,010	4,270	4,710	5,090	5,370	3,790	4,200	4,640	4,870	5,270	5,740
35	3,760	4,170	4,390	4,910	5,330	5,570	3,910	4,360	4,760	5,070	5,510	5,940
40	3,830	4,240	4,670	5,030	5,430	5,900	3,990	4,430	5,010	5,200	5,630	6,210
50	4,260	4,470	5,130	5,600	5,930	6,490	4,460	4,800	5,460	5,790	6,140	6,800
60	4,310	4,830	5,240	5,910	6,040	6,730	4,660	5,170	5,710	6,130	6,630	7,190
80	4,770	5,970	6,470	6,560	7,330	8,160	5,400	5,900	6,760	6,770	7,590	8,440

D	¥本体基準単価											
	クラウンタイプ						溝付ストレートタイプ					
	RWBCU	RWBCG	L76	L76	L76	L76	RWBMU	RWBMG	L76	L76	L76	L76
28	5,100	5,910	6,460	7,010	7,360	7,740	8,640	9,130	5,560	6,490	7,070	7,660
38	5,340	6,230	7,070	7,700	8,210	8,670	9,860	10,390	6,490	6,800	7,410	8,410
48	6,190	6,910	7,900	8,840	9,370	10,090	11,740	14,190	6,790	7,540	8,270	9,660
58	6,340	7,040	8,890	10,000	11,440	13,870	14,960	16,110	6,940	7,700	9,460	11,040
78	7,800	8,740	10,570	12,030	13,630	16,470	17,810	18,590	8,440	8,740	10,990	13,090