

# FLAT BELTS FOR INCLINED TRANSFER 平ベルト 傾斜搬送用

# FLAT BELTS GRIP TYPE 平ベルト グリップ仕様

CADデータフォルダ名: 18\_Flat\_Belts\_and\_Round\_Belts

●特長: たて溝、浅溝、深溝、籐編、ラフトップ、ヘリンボーンなどさまざまな表面パターンで高いグリップ性を確保しています。

| 傾斜搬送用   | Type | 種類番号  | 傾斜角度 | 色 | プライ数   | 表面形状        | 材質       |     | 摩擦係数<br>(対カチン参考値) |     | 厚み mm | 単位質量 kg/m <sup>2</sup> | 許容張力 N/mm | 最小プリー径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 °C |
|---------|------|-------|------|---|--------|-------------|----------|-----|-------------------|-----|-------|------------------------|-----------|------------|--------|-----------|
|         |      |       |      |   |        |             | 表面       |     | 裏面                |     |       |                        |           |            |        |           |
|         |      |       |      |   |        |             | 表        | 裏   | 表                 | 裏   |       |                        |           |            |        |           |
| LHBLT   | ①    | 15度以下 | 緑    | 1 | たて溝    | 軟質ポリウレタン    | ポリエステル   | 1.7 | 0.1               | 1.5 | 1.6   | 4                      | 30        | ×          | -10~80 |           |
| LHBLTWH | ②    | 15度以下 | 白    | 1 | 平面     | 軟質ポリウレタン    | ポリエステル   | 1.7 | 0.15              | 0.9 | 1     | 3.5                    | 25        | ×          | -10~80 |           |
| LHBLWN  | ③    | 15度以下 | 白    | 2 | たて溝    | 熱可塑性ポリウレタン  | ポリエステル帆布 | 1.6 | 0.2               | 2.3 | 2.2   | 8                      | 50(25)*   | ×          | -30~80 |           |
| LHBLYAN | ④    | 15度以下 | 灰    | 2 | 浅溝     | ポリ塩化ビニル     | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2               | 3.3 | 3.4   | 8                      | 80        | ×          | -10~70 |           |
| LHBLGNS | ⑤    | 15度以下 | 緑    | 2 | 籐編     | ポリ塩化ビニル     | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2               | 2.3 | 2.4   | 8                      | 100(70)*  | ×          | -10~60 |           |
| LHBLGAN | ⑥    | 20度以下 | 灰    | 2 | 深溝     | ポリ塩化ビニル     | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2               | 5.3 | 4.2   | 8                      | 80        | ×          | -10~70 |           |
| LHBLGTN | ⑦    | 20度以下 | 緑    | 2 | ラフトップ  | ポリ塩化ビニル     | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2               | 5.5 | 6.5   | 12                     | 80        | ×          | -10~70 |           |
| LHBLTYN | ⑧    | 20度以下 | 灰    | 2 | ラフトップ  | ポリ塩化ビニル     | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2               | 5.5 | 6.5   | 12                     | 80        | ×          | -10~70 |           |
| LHBLGYN | ⑨    | 30度以下 | 緑    | 2 | ヘリンボーン | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2   | 0.2               | 3.4 | 3     | 8                      | 50        | ×          | -10~60 |           |
| LHBLYFN | ⑩    | 30度以下 | 灰    | 2 | ヘリンボーン | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2   | 0.2               | 3.4 | 3     | 8                      | 75(50)*   | ×          | -10~60 |           |


\*: ( ) 内の数値は許容張力をSN/mmとしたときの値。

●耐油・耐薬品情報 P1435・1436をご参照ください。

●ベルトの公差について P.1442

●エンドレス加工して出荷します。

●内径を周長とします。



●特長: 布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適しています。

| グリップ仕様 | Type | 色 | プライ数  | 表面形状       | 材質       |     | 摩擦係数<br>(対カチン参考値) |     | 厚み mm | 単位質量 kg/m <sup>2</sup> | 許容張力 N/mm | 最小プリー径 φmm | ナイフエッジ  | 連続使用温度 °C |
|--------|------|---|-------|------------|----------|-----|-------------------|-----|-------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|
|        |      |   |       |            | 表面       |     | 裏面                |     |       |                        |           |            |         |           |
|        |      |   |       |            | 表        | 裏   | 表                 | 裏   |       |                        |           |            |         |           |
| GBLG   | 緑    | 1 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2               | 1   | 0.9   | 4                      | 15        | R3         | -30~100 |           |
| GBLW   | 白    | 1 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2               | 1   | 0.9   | 4                      | 15        | R3         | -30~100 |           |
| GBLGSN | 緑    | 2 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2               | 1.6 | 1.6   | 8                      | 25        | ×          | -30~100 |           |
| GBLGDN | 緑    | 2 | 布目(太) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2               | 2   | 1.9   | 8                      | 50(20)*   | ×          | -30~100 |           |
| GBLWN  | 白    | 2 | 布目(太) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2               | 2   | 1.9   | 8                      | 50(20)*   | ×          | -30~100 |           |


\*: ( ) 内の数値は許容張力をSN/mmとしたときの値。

●耐油・耐薬品情報 P1435・1436をご参照ください。

●ベルトの公差について P.1442

●エンドレス加工して出荷します。

●内径を周長とします。



| 型式       | 周長L(m)     | ¥本体基準単価/m        |        |         |          |         |                    |                    |         |           |  | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) |  |
|----------|------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------------|--------------------|---------|-----------|--|--------------------|--|
|          |            | ①②               | ③      | ④       | ⑤        | ⑥       | ⑦⑧                 | ⑨⑩                 | ①②      | ①②以外      |  |                    |  |
| Type     | ベルト幅 W(mm) | LHBLT<br>LHBLTWH | LHBLWN | LHBLYAN | LHBLGASN | LHBLGAN | LHBLGTN<br>LHBLTYN | LHBLGYN<br>LHBLYFN | LHBLTWH | LHBLTWH以外 |  |                    |  |
| LHBLT    | 10         | 870              | 290    | 300     | 230      | 310     | 280                | 290                | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLTWH  | 15         | 1,250            | 440    | 450     | 340      | 470     | 430                | 440                | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLWN   | 20         | 1,430            | 590    | 610     | 460      | 620     | 570                | 590                | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLYAN  | 25         | 1,430            | 730    | 760     | 570      | 780     | 710                | 730                | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLGASN | 30         | 1,430            | 880    | 910     | 690      | 930     | 850                | 880                | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLGAN  | 35         | 1,430            | 1,030  | 1,060   | 800      | 1,090   | 1,000              | 1,030              | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLGTN  | 40         | 1,430            | 1,170  | 1,210   | 910      | 1,240   | 1,140              | 1,170              | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLTYN  | 50         | 1,430            | 1,460  | 1,510   | 1,140    | 1,550   | 1,420              | 1,460              | 1,630   | 1,030     |  |                    |  |
| LHBLGYN  | 60         | 2,000            | 1,760  | 1,820   | 1,370    | 1,860   | 1,710              | 1,760              | 1,630   | 1,610     |  |                    |  |
| LHBLYFN  | 70         | 2,000            | 2,050  | 2,120   | 1,600    | 2,170   | 1,990              | 2,050              | 2,640   | 1,610     |  |                    |  |
| LHBLT    | 75         | 2,000            | 2,200  | 2,270   | 1,710    | 2,330   | 2,130              | 2,200              | 2,640   | 1,610     |  |                    |  |
| LHBLTWH  | 80         | 2,830            | 2,340  | 2,420   | 1,830    | 2,480   | 2,270              | 2,340              | 2,640   | 1,610     |  |                    |  |
| LHBLWN   | 90         | 3,000            | 2,640  | 2,730   | 2,060    | 2,790   | 2,560              | 2,640              | 2,720   | 1,610     |  |                    |  |
| LHBLYAN  | 100        | 3,340            | 2,930  | 3,030   | 2,290    | 3,100   | 2,840              | 2,930              | 2,720   | 1,610     |  |                    |  |
| LHBLGASN | 110        | 3,580            | 3,220  | 3,330   | 2,510    | 3,410   | 3,130              | 3,220              | 2,720   | 2,340     |  |                    |  |
| LHBLGAN  | 120        | 3,900            | 3,510  | 3,630   | 2,740    | 3,720   | 3,410              | 3,510              | 3,000   | 2,340     |  |                    |  |
| LHBLGTN  | 125        | 4,000            | 3,660  | 3,790   | 2,860    | 3,880   | 3,550              | 3,660              | 3,000   | 2,340     |  |                    |  |
| LHBLTYN  | 130        | 4,230            | 3,810  | 3,940   | 2,970    | 4,030   | 3,700              | 3,810              | 3,000   | 2,340     |  |                    |  |
| LHBLGYN  | 140        | 4,550            | 4,100  | 4,240   | 3,200    | 4,340   | 3,980              | 4,100              | 3,000   | 2,340     |  |                    |  |
| LHBLYFN  | 150        | 4,680            | 4,390  | 4,540   | 3,430    | 4,650   | 4,260              | 4,390              | 3,000   | 2,340     |  |                    |  |
| LHBLT    | 160        | 5,210            | 4,690  | 4,850   | 3,660    | 4,960   | 4,550              | 4,690              | 3,000   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLTWH  | 170        | 5,530            | 4,980  | 5,150   | 3,890    | 5,270   | 4,830              | 4,980              | 3,680   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLWN   | 180        | 5,950            | 5,270  | 5,450   | 4,110    | 5,580   | 5,120              | 5,270              | 3,680   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLYAN  | 190        | 6,180            | 5,560  | 5,750   | 4,340    | 5,890   | 5,400              | 5,560              | 3,680   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGASN | 200        | 6,620            | 5,860  | 6,060   | 4,570    | 6,200   | 5,690              | 5,860              | 3,680   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGAN  | 210        | 6,830            | 6,150  | 6,360   | 4,800    | 6,510   | 5,970              | 6,150              | 3,680   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGTN  | 220        | 7,160            | 6,440  | 6,660   | 5,030    | 6,820   | 6,250              | 6,440              | 3,920   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLTYN  | 230        | 7,480            | 6,740  | 6,970   | 5,260    | 7,130   | 6,540              | 6,740              | 3,920   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGYN  | 240        | 7,810            | 7,030  | 7,270   | 5,490    | 7,440   | 6,820              | 7,030              | 3,920   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLYFN  | 250        | 7,820            | 7,320  | 7,570   | 5,710    | 7,750   | 7,110              | 7,320              | 3,920   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLT    | 260        | 8,460            | 7,610  | 7,870   | 5,940    | 8,060   | 7,390              | 7,610              | 3,920   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLTWH  | 270        | 8,790            | 7,910  | 8,180   | 6,170    | 8,370   | 7,680              | 7,910              | 4,220   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLWN   | 280        | 9,110            | 8,200  | 8,480   | 6,400    | 8,680   | 7,960              | 8,200              | 4,220   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLYAN  | 290        | 9,440            | 8,490  | 8,780   | 6,630    | 8,990   | 8,240              | 8,490              | 4,220   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGASN | 300        | 9,560            | 8,790  | 9,090   | 6,860    | 9,300   | 8,530              | 8,790              | 4,220   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGAN  | 310        | 10,070           | 9,080  | 9,390   | 7,090    | 9,610   | 8,810              | 9,080              | 4,220   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGTN  | 320        | 10,400           | 9,370  | 9,690   | 7,310    | 9,920   | 9,100              | 9,370              | 4,220   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLTYN  | 330        | 10,720           | 9,660  | 9,990   | 7,540    | 10,230  | 9,380              | 9,660              | 5,330   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLGYN  | 340        | 11,040           | 9,960  | 10,300  | 7,770    | 10,540  | 9,670              | 9,960              | 5,330   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLYFN  | 350        | 11,370           | 10,250 | 10,600  | 8,000    | 10,850  | 9,950              | 10,250             | 5,330   | 3,370     |  |                    |  |
| LHBLT    | 360        | 11,690           | 10,540 | 10,900  | 8,230    | 11,160  | 10,230             | 10,540             | 5,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLTWH  | 370        | 12,020           | 10,840 | 11,210  | 8,460    | 11,470  | 10,520             | 10,840             | 5,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLWN   | 380        | 12,340           | 11,130 | 11,510  | 8,690    | 11,780  | 10,800             | 11,130             | 5,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLYAN  | 390        | 12,670           | 11,420 | 11,810  | 8,910    | 12,090  | 11,420             | 11,710             | 5,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLGASN | 400        | 12,990           | 11,710 | 12,110  | 9,140    | 12,400  | 11,370             | 11,710             | 5,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLGAN  | 410        | 13,320           | 12,010 | 12,420  | 9,370    | 12,710  | 11,660             | 12,010             | 5,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLGTN  | 420        | 13,640           | 12,300 | 12,720  | 9,600    | 13,020  | 11,940             | 12,300             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLTYN  | 430        | 13,970           | 12,590 | 13,020  | 9,830    | 13,330  | 12,220             | 12,590             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLGYN  | 440        | 14,290           | 12,890 | 13,330  | 10,060   | 13,640  | 12,510             | 12,890             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLYFN  | 450        | 14,610           | 13,180 | 13,630  | 10,290   | 13,950  | 12,790             | 13,180             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLT    | 460        | 14,940           | 13,470 | 13,930  | 10,510   | 14,260  | 13,080             | 13,470             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLTWH  | 470        | 15,260           | 13,760 | 14,230  | 10,740   | 14,570  | 13,360             | 13,760             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLWN   | 480        | 15,590           | 14,060 | 14,540  | 10,970   | 14,880  | 13,650             | 14,060             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLYAN  | 490        | 15,910           | 14,350 | 14,840  | 11,200   | 15,190  | 13,930             | 14,350             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |
| LHBLGASN | 500        | 16,240           | 14,640 | 15,140  | 11,430   | 15,500  | 14,210             | 14,640             | 6,330   | 4,410     |  |                    |  |

●LHBLT・LHBLTWHの接合部は0.5mm程度ほど厚くなる場合があります。

Order 注文例

型式 周長L(m) Delivery 出荷日

Type 1 目目出荷

●LHBLT・LHBLTWH

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分 標準対応 大口 個別対応

数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~

割引率 基準単価 5% 10% 18%

出荷日 通常 お見積り

●LHBLT・LHBLTWH以外

数量区分 標準対応 大口 個別対応

数量 1~4 5~7 8~10 11~

割引率 基準単価 5% 10%

出荷日 通常 お見積り

| Type     | 傾斜角度  | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐油耐熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐薬品性 | 非付着性 | 耐油性 |
|----------|-------|-------|---------|--------|----------|-------|-------|----------|------|------|-----|
| LHBLT    | 15度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLTWH  | 15度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLWN   | 15度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLYAN  | 15度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLGASN | 15度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLGAN  | 20度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLGTN  | 20度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLTYN  | 20度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLGYN  | 30度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |
| LHBLYFN  | 30度以下 | ○     | ○       | ○      | △        | △     | △     | △        | △    | △    | △   |

●: 優れている ○: 適用可 △: 使われる場合があります --: 適用不可

| Type   | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐油耐熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐薬品性 | 非付着性 | 耐油性 |
|--------|-------|---------|--------|----------|-------|-------|----------|------|------|-----|
| GBLG   | ○     | ○       | ○      | ○        | ○     | ○     | ○        | ○    | ○    | ○   |
| GBLW   | ○     | ○       | ○      | ○        | ○     | ○     | ○        | ○    | ○    | ○   |
| GBLGSN | ○     | ○       | ○      | ○        | ○     | ○     | ○        | ○    | ○    | ○   |
| GBLGDN | ○     | ○       | ○      | ○        | ○     | ○     | ○        | ○    | ○    | ○   |
| GBLWN  | ○     | ○       | ○      | ○        | ○     | ○     | ○        | ○    | ○    | ○   |

○: 優れている ○: 適用可 △: 使われる場合があります --: 適用不可

Order 注文例