

STOPPER BLOCKS FOR LOCATING BOLTS AND SCREWS

位置決め調整ねじブロック

—L型タイプ / T型タイプ / 側面ザグリ穴タイプ / 2穴タイプ—



ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

価格改訂

○: 値下げ価格
□: 新価格
◇: スライド値引変更

■特長: 形状が豊富で用途に合わせて選定頂けます。特にL型は縦・横・下面取付と種類があります。

■L型タイプ

縦調整タイプ		横調整タイプ		下面取付タイプ*		M材質	S表面処理
並目	細目	並目	並目	細目	細目		
AJLTT	AJLSTT	AJLCTY	AJLN	AJLS	—	*S45C	四三酸化鉄皮膜
AJLTTM	AJLSTTM	AJLCTYM	AJLNM	AJLSS	—	SUS304	無電解ニッケルメッキ
AJLTS	—	—	AJLNS	AJLSS	—	SUS304	—

*下面取付タイプはSS400

●縦調整タイプ ●横調整タイプ ●下面取付タイプ

■縦調整タイプ

Type	M	H選択	H ₁	T ₁	M×Pitch		W ₁	L ₁	S	P	G ₁	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価		
					並目	細目									AJLTT	AJLTTM	AJLTS
(並目) AJLTT AJLTTM AJLTS	3	15 20	4	9	3×0.5	3×0.35	5	25	6	10	10	6.5	3.5	3.5	1,430	1,500	2,460
	4	4×0.7			4×0.5	1,430									1,500	2,460	
	5	5×0.8			5×0.5	1,430									1,500	2,460	
	6	6×1.0			6×0.75	1,430									1,500	2,460	
(細目) AJLSTT AJLSTTM	8	25 30 35	10	22	8×1.25	8×0.75	10	44	10	16	20	11	6.5	6.5	2,120	2,230	3,790
	10				10×1.5	10×1.0									2,120	2,230	3,790
	12				12×1.75	12×1.0									2,120	2,230	3,790
	16				16×2.0	16×1.5									3,330	3,490	6,140
	16				16×2.0	16×1.5									3,330	3,490	6,140
	20				20×2.5	20×1.5									3,330	3,490	6,140

■横調整タイプ

Type	M	H選択	H ₁	T	M×Pitch 並目	L	W	S	C	P	G	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価	
															AJLCTY	AJLCTYM
(並目) AJLCTY AJLCTYM	3	10 15	4	9	3×0.5	28	8	6	2	10	13	6.5	3.5	3.5	1,390	1,470
	4	4×0.7			1,390										1,470	
	5	5×0.8			1,390										1,470	
	6	6×1.0			1,390										1,470	
	8	8×1.25			2,110										2,200	
	10	10×1.5			2,110										2,200	
(細目) AJLSTT AJLSTTM	12	20 25 30	10	16	12×1.75	55	20	10	5	16	31	11	6.5	6.5	2,110	2,200
	16	16×2.0			2,960										3,100	
	16	16×2.0			2,960										3,100	
	20	20×2.5			2,960										3,100	

■下面取付タイプ

Type	M	H選択	H ₁	T	M×Pitch		L	B	P	S	d	¥基準単価		
					並目	細目						AJLNM	AJLNS	AJLSS
(並目) AJLNM AJLNS	3	15 20	10	6	3×0.5	3×0.35	30	20	14	12	4.5	1,240	1,280	3,660
	4	4×0.7			1,240	1,280						3,660		
	5	5×0.8			1,240	1,280						3,660		
	6	6×1.0			1,280	1,350						3,860		
	8	8×1.25			1,720	1,780						6,250		
	10	10×1.5			1,720	1,780						6,250		
(細目) AJLSS	12	25 30 40	15	10	12×1.75	12×1.0	40	30	20	20	6.5	1,720	1,780	6,250
	16	16×2.0			3,530	3,590						—		
	16	16×2.0			3,530	3,590						—		
	20	20×2.5			3,530	3,590						—		

●AJLNS・AJLSS(材質: ステンレス)の寸法は()の寸法になります。また、M16・20の規格はありません。

Order 注文例: 型式 AJLTT5 - H 15

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

●縦調整タイプ・横調整タイプ

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~
値引率	5%	10%	18%	20%	—	—
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	通常

●下面取付タイプ

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	5%	10%	18%	—	—
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常

■T型タイプ

Type		M材質	S表面処理
並目	細目		
AJTN	AJTS	SS400	四三酸化鉄皮膜
AJTNM	AJTSM		
AJTNS	AJTSS	SUS304	—

型式	Type	M	H選択		H ₁	T	M×Pitch		L	W	P ₁	d ₁	S	¥基準単価		
			並目	細目			AJTN	AJTNM						AJTNS		
(並目) AJTN AJTNM AJTNS	AJTN AJTNM AJTNS	3	15	20	10	10	3×0.5	3×0.35	32	16	24	4.5	5	1,280	1,330	2,560
							4×0.7	4×0.5						1,280	1,330	2,560
							5×0.8	5×0.5						1,280	1,330	2,560
							6×1.0	6×0.75						1,520	1,570	3,040
(細目) AJTS AJTSM AJTSS	AJTS AJTSM AJTSS	10	20	25	15	16	8×1.25	8×0.75	50	25	38	6.5	10	1,710	1,760	3,420
							10×1.5	10×1.0						1,710	1,760	3,420
							12×1.75	12×1.0						1,710	1,760	3,420
							16×2.0	16×1.5						2,430	2,620	4,860
							16×2.0	16×1.5						2,430	2,620	4,860
							20×2.5	20×1.5						2,430	2,620	4,860

■側面ザグリ穴タイプ

Type		M材質	S表面処理
並目	細目		
AJFN	AJFS	SS400	四三酸化鉄皮膜
AJFNM	AJFSM		
AJFNS	AJFSS	SUS304	—

型式	Type	M	H選択		H ₁	T	M×Pitch		L	P	d ₁	d ₂	ℓ	G	¥基準単価		
			並目	細目			AJFN	AJFNM							AJFNS		
(並目) AJFN AJFNM AJFNS	AJFN AJFNM AJFNS	3	20	25	10	10	3×0.5	3×0.35	32	20	8	4.5	4.5	5	670	710	1,360
							4×0.7	4×0.5							670	710	1,360
							5×0.8	5×0.5							670	710	1,360
							6×1.0	6×0.75							740	780	1,500
							8×1.25	8×0.75							860	910	1,740
							10×1.5	10×1.0							860	910	1,740
(細目) AJFS AJFSM AJFSS	AJFS AJFSM AJFSS	10	20	25	15	16	12×1.75	12×1.0	44	28	11	6.5	6.5	9	990	1,050	2,020
							16×2.0	16×1.5							1,390	1,470	2,820
							16×2.0	16×1.5							1,390	1,470	2,820
							20×2.5	20×1.5							1,390	1,470	2,820

●AJFNS・AJFSS(材質: ステンレス)の寸法は()の寸法になります。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	5%	10%	18%	—	—
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常

■2穴タイプ

Type		M材質	S表面処理
並目	細目		
AJWB	AJWM	SS400	四三酸化鉄皮膜
AJWS	AJWS		
		SUS304	—

型式	Type	No.	M・MS・D選択				MA・MSA・DA選択				H選択		H ₁	T	L	P	P ₁	d ₁	d ₂	ℓ	N	¥基準単価				
			AJWB	AJWM	AJWS	MA	MSA	DA	AJWB	AJWM	AJWS															
AJWB AJWM AJWS	AJWB AJWM AJWS	1	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	20	9.5	5.5	5.5	M6	1,740	1,900	3,490	
			2	8	10	12	14	8	10	12	16	20	25	30	20	16	74	60	28	11	6.5	6.5	M8	2,200	2,410	4,410
			3	16	20	16	20	20	25	30	40	20	22	86	70	34	14	9	9	M10	2,570	2,940	5,150			

●(14)はMS(細目)のみ

Order 注文例: 型式 AJWM2 - M8 - MSA12 - H30

Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

●調整ねじ (ANB・SANB等) と可動物 (STMH・SSTMH) の組み合わせ使用例

23 位置決め部品