

# ADJUSTING BOLTS アジャストボルト

**価格改訂**

**2日目納期短縮**

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

値下げ価格  
新価格

CADデータフォルダ名: 23\_Locating\_& Guide\_Components

長納期大口割(ストーク)で最大50%までお安く致しました。

**アジャストボルト**

ねじ	Type	材質	表面処理
並目	AJST	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJSTM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJSTS	SUS304	—
細目	AJSTF	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJSTMF	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJSTFS	SUS304	—

適用するMサイズは価格表をご参照ください。

型式 Type	M	L 指定5mm単位	d	T	M×Pitch		B	D	C	E	¥基準単価					
					細目	並目					並目			細目		
											AJST	AJSTM	AJSTS	AJSTF	AJSTMF	AJSTFS
(並目)	3	10~45	2.5	7	—	3×0.5	3	4.5	6	340	460	560	—	—	—	
AJST	4	10~60	3.5	7	4×0.5	4×0.7	3	5.5	5	360	470	580	360	530	680	
AJSTM	5	10~70	4.5	9	5×0.5	5×0.8	4.6	7.5	8	400	520	630	400	550	720	
AJSTS	6	15~80	5.5	9	6×0.75	6×1.0	8.5	8.5	10	400	520	630	400	550	770	
(細目)	8	20~100	7.5	12	8×0.75	8×1.25	6	11.5	13	440	620	840	440	690	850	
AJSTF	10	25~100	9.5	16	10×1.0	10×1.5	7	15.5	17	460	730	910	460	820	1,040	
AJSTMF	12	25~150	11.5	19	12×1.0	12×1.75	7	17.5	19	550	790	—	550	890	—	
AJSTFS	16	25~150	15.5	19	—	16×2.0	8	21.5	24	760	950	—	—	—	—	

Order 注文例: 型式 AJST8 - L 25

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

長納期大口割(ストーク)

数量	101~300
値引率	~50%
出荷日	WOS

ストークAについては、P.135をご覧ください。  
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

Example 使用例

**アジャストボルト**  
—T寸コンパクト—

ねじ	Type	材質	表面処理
並目	AJSTC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJSTCM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJSTCS	SUS304	—
細目	AJSTCF	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJSTCMF	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJSTCFS	SUS304	—

適用するMサイズは価格表をご参照ください。

型式 Type	M	L 指定5mm単位	d	T	M×Pitch		B	D	C	E	¥基準単価					
					細目	並目					並目			細目		
											AJSTC	AJSTCM	AJSTCS	AJSTCF	AJSTCMF	AJSTCFS
(並目)	4	10~60	3.5	3	4×0.5	4×0.7	3	5.5	5	7	280	550	690	310	630	820
AJSTC	5	10~70	4.5	3	5×0.5	5×0.8	4.6	7.5	10	8	310	570	750	340	660	870
AJSTCM	6	15~80	5.5	5	6×0.75	6×1.0	8.5	8.5	10	8	310	570	750	340	660	920
AJSTCS	8	20~100	7.5	5	8×0.75	8×1.25	6	11.5	15	13	430	720	1,000	480	820	1,020

Order 注文例: 型式 AJSTC8 - L 25

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

長納期大口割(ストーク)

数量	101~300
値引率	~50%
出荷日	WOS

ストークAについては、P.135をご覧ください。  
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

Example 使用例

アジャストボルト(AJSTC)  
アジャストボルト用ブロック(AJSCC) P.1855

**アジャストボルト**  
—六角穴付タイプ—

ねじ	Type	材質	表面処理
並目	AJSTR	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJSTMR	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJSTRS	SUS304	—

外形の六角形(E)と六角穴(E1)の向きは一定ではありません。

型式 Type	M	L 指定5mm単位	d	T	M×Pitch		B	D	C	E	E1	ℓ	¥基準単価		
					細目	並目							並目		
													AJSTR	AJSTMR	AJSTRS
(並目)	4	10~50	3.5	7	4×0.7	3	5.5	5	7	2.5	2.5	380	470	600	
AJSTR	5	10~50	4.5	9	5×0.8	4.6	7.5	10	8	3	3	410	500	680	
AJSTMR	6	15~50	5.5	9	6×1.0	8.5	10	10	4	4	4	450	570	820	
AJSTRS	8	20~50	7.5	12	8×1.25	6	11.5	15	13	5	5	510	630	970	

Order 注文例: 型式 AJSTR4 - L 20

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

**アジャストボルト**  
—六角穴付ローレットノブタイプ—

ねじ	Type	材質	表面処理
並目	AJKTN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJKTNM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJKTNS	SUS304	—
細目	AJKTNF	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJKTNMF	S45C相当	無電解ニッケルメッキ

適用するMサイズは価格表をご参照ください。

型式 Type	M	L 指定5mm単位	d	T	M×Pitch		B	D	A	F	E2	ℓ	基準単価				
					細目	並目							並目			細目	
													AJKTN	AJKTNM	AJKTNS	AJKTNF	AJKTNMF
(並目)	3	10~45	2.5	7	—	3×0.5	3	4.5	7	10	5	4	340	490	—	—	—
AJKTN	4	10~60	3.5	7	4×0.5	4×0.7	3	5.5	7	10	5	4	360	500	680	370	600
AJKTNM	5	10~70	4.5	9	5×0.5	5×0.8	4.6	7.5	15	15	8	7	390	520	750	410	620
AJKTNS	6	15~80	5.5	9	6×0.75	6×1.0	8.5	8.5	15	15	8	7	390	520	820	410	620
(細目)	8	20~100	7.5	12	8×0.75	8×1.25	6	11.5	25	20	10	9	490	630	990	510	760
AJKTNF	10	25~100	9.5	16	10×1.0	10×1.5	7	15.5	20	20	10	9	520	730	—	540	880
AJKTNMF	12	25~150	11.5	19	12×1.0	12×1.75	7	17.5	24	24	10	9	640	770	—	660	920
AJKTNMF	16	25~150	15.5	19	—	16×2.0	8	21.5	24	24	10	9	960	1,100	—	—	—

Order 注文例: 型式 AJKTN10 - L 80

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.134

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

Order 注文例: 型式 AJKTN10 - L 80

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.134

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

**アジャストボルト**  
—ローレットノブタイプ—

ねじ	Type	材質	表面処理
並目	AJSTK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
	AJSTKM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
	AJSTKS	SUS304	—

型式 Type	M(並目)	L 指定5mm単位	d	T	B	D	A	F	¥基準単価		
									AJSTK	AJSTKM	AJSTKS
									3	10~20	2.5
4	10~30	3.5	7	3	5.5	4	16	1,010	1,240	1,340	
5	10~40	4.5	9	4.6	7.5	6	20	1,100	1,330	1,480	
6	15~50	5.5	9	4.6	8.5	6	20	1,120	1,420	1,480	
8	20~50	7.5	12	6	11.5	6	20	1,180	1,510	1,670	

Order 注文例: 型式 AJSTK4 - L 25

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

Order 注文例: 型式 AJSTK4 - L 25

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

Order 注文例: 型式 AJSTK4 - L 25

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~19	20~34	35~49
50~100	101~	101~
値引率 基準単価	5%	10%
18%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

23  
位置  
決め  
部品