

WORK GUIDES

ワークガイド

—ストレートタイプ・L字型タイプ・基板用タイプ・台座付タイプ・アングルタイプ—

2日目納短縮
出荷

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

■特長: 各種サイズ(特にH寸法)を小さく設定したコンパクトタイプを追加しました。省スペース環境で活躍します。

■ストレートタイプ

型式	コンパクトタイプ	標準タイプ	材質	硬度	表面処理
WGHB	WGHB		S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜
WGMC	WGMC				無電解ニッケルメッキ
WGHH	WGHH				四三酸化鉄皮膜
WGHN	WGHN				無電解ニッケルメッキ
WGHA	WGHA		アルミ合金		
WGHS	WGHS		SUS304		
WGHC	WGHC		ポリアセタール		
WGHN	WGHN		MCナイロン		
WGHE	WGHE		導電性MCナイロンR2		
WGHT	WGHT		4フッ化エチレン		

型式	A選択	H指定1mm単位	T	h	X	Y	d1	d2	l
(コンパクトタイプ) WGHB WGMC WGHN	17 20	6~10	10	H-3	4.5	4.5	6.5	3.5	3.5
	20 30		12		4.5	4.5	6.5	3.5	3.5
(標準タイプ) WGHB WGMC WGHN	20 30 40 50	10~30	12	H-5	5	5	6.5	3.5	3.5
	20 30 40 50		15		5	6	8	4.5	4.5
	30 40 50 60		20		7	9	9.5	5.5	5.5
	30 40 50 60		25		8	11	11	6.5	6.5
	40 50 60	15~30	30		11	14	14	9	9

●WGHB・WGHN以外 ●2日・3日共通
 ●WGHB・WGHN ●2日・3日共通
 ●WGHB・WGHN ●2日・3日共通
 ●WGHB・WGHN ●2日・3日共通

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
 単引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
 出荷日 通常

T	コンパクトタイプ					標準タイプ									
	WGHB	WGMC	WGHN	WGHA	WGHS	WGHB	WGMC	WGHN	WGHA	WGHS	WGHN	WGHE	WGHT		
10	940	1,130	1,240	760	1,000	1,010	1,210	1,470	1,770	1,010	1,520	1,050	1,160	1,730	1,280
12	980	1,180	1,300	800	1,060	1,110	1,350	1,620	1,950	1,110	1,680	1,160	1,270	1,850	1,410
15	—	—	—	—	—	1,200	1,450	1,760	2,110	1,200	1,820	1,260	1,380	2,040	1,520
20	—	—	—	—	—	1,250	1,500	1,810	2,180	1,250	1,870	1,290	1,410	2,100	1,580
25	—	—	—	—	—	1,330	1,600	1,940	2,320	1,330	2,000	1,380	1,520	2,230	1,680
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■L字型タイプ

型式	コンパクトタイプ	標準タイプ	材質	硬度	表面処理
WGLB	WGLB		S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜
WGLC	WGLC				無電解ニッケルメッキ
WGLH	WGLH				四三酸化鉄皮膜
WGLN	WGLN				無電解ニッケルメッキ
WGLA	WGLA		アルミ合金		
WGLS	WGLS		SUS304		
WGLC	WGLC		ポリアセタール		
WGLN	WGLN		MCナイロン		
WGLE	WGLE		導電性MCナイロンR2		
WGLP	WGLP		4フッ化エチレン		

型式	A選択	H指定1mm単位	T	h	X	Y	d1	d2	l
(コンパクトタイプ) WGLB WGLC WGLN	17 20	6~10	10	H-3	4.5	4.5	6.5	3.5	3.5
	20 30		12		4.5	4.5	6.5	3.5	3.5
(標準タイプ) WGLB WGLC WGLN	20 30 40 50	10~30	12	H-5	5	5	6.5	3.5	3.5
	20 30 40 50		15		5	6	8	4.5	4.5
	30 40 50 60		20		7	9	9.5	5.5	5.5
	30 40 50 60		25		8	11	11	6.5	6.5
	40 50 60	15~30	30		11	14	14	9	9

●WGLB・WGLN以外 ●2日・3日共通
 ●WGLB・WGLN ●2日・3日共通
 ●WGLB・WGLN ●2日・3日共通
 ●WGLB・WGLN ●2日・3日共通

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
 単引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
 出荷日 通常

T	コンパクトタイプ					標準タイプ									
	WGLB	WGLC	WGLN	WGLA	WGLS	WGLB	WGLC	WGLN	WGLA	WGLS	WGLN	WGLE	WGLP		
10	1,360	1,630	2,020	1,000	1,500	1,520	1,830	2,210	2,650	1,520	2,300	1,580	1,740	2,600	1,930
12	1,430	1,720	2,120	1,060	1,590	1,680	2,030	2,440	2,940	1,680	2,530	1,740	1,920	2,780	2,110
15	—	—	—	—	—	1,820	2,190	2,640	3,170	1,820	2,730	1,890	2,080	3,040	2,290
20	—	—	—	—	—	1,870	2,250	2,720	3,270	1,870	2,810	1,940	2,130	3,090	2,380
25	—	—	—	—	—	2,000	2,400	2,900	3,480	2,000	3,010	2,080	2,280	3,350	2,520
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■基板用タイプ

型式	材質	硬度	表面処理
WGDLJ	ポリアセタール	40HRC~	四三酸化鉄皮膜
WGDLN	MCナイロン		無電解ニッケルメッキ
WGDLNE	導電性MCナイロンR2		四三酸化鉄皮膜
			無電解ニッケルメッキ

型式	A選択	H指定1mm単位	T指定1mm単位	B	W	F	X	d1	d2	l	b	¥基準単価		
												WGDLJ	WGDLN	WGDLNE
WGDLJ WGDLN WGDLNE	15	3~5	2~5	10	10	4	4	4.8	2.4	2.4	7	1,840	2,070	2,570
	20	3~12	3~10	20	10	5	3.5	6.5	3.5	3.5	15	2,440	2,690	3,430
	30	3~22	3~15	30	15	5	6	8	4.5	4.5	25	3,230	3,680	4,750
	40	3~32		40	20	7	9	9.5	5.5	5.5	35	4,320	4,860	6,160
	50	3~42		50	20	7	9	9.5	5.5	5.5	45	4,320	4,860	6,160

●WGDLJ・WGDLN以外 ●2日・3日共通
 ●WGDLJ・WGDLN ●2日・3日共通
 ●WGDLJ・WGDLN ●2日・3日共通
 ●WGDLJ・WGDLN ●2日・3日共通

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
 数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
 単引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
 出荷日 通常

■台座付タイプ

型式	材質	硬度	表面処理
WGDB	S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜
WGDM			無電解ニッケルメッキ
WGDBH			四三酸化鉄皮膜
WGDMH			無電解ニッケルメッキ
WGDS	SUS304		
WGDJ	ポリアセタール		
WGDN	MCナイロン		
WGDBNE	導電性MCナイロンR2		

型式	A選択	H指定1mm単位	T指定1mm単位	B	W	X	Y	d1	d2	l	¥基準単価							
											WGDB	WGDM	WGDBH	WGDMH	WGDS	WGDJ	WGDN	WGDBNE
WGDB WGDM WGDBH WGDMH WGDS WGDN WGDBNE	20	3~12	2~15	20	15	5	6	8	4.5	4.5	2,400	2,840	3,300	4,040	3,450	1,910	2,100	3,110
	30	5~20		30	15	5	6	8	4.5	4.5	2,840	3,450	4,040	4,800	4,350	2,270	2,490	3,620
	40	10~25		40	20	7	9	9.5	5.5	5.5	3,450	3,900	4,800	5,400	5,100	2,750	3,020	4,400
	50			50	20	7	9	9.5	5.5	5.5	3,900	4,350	5,400	6,150	6,010	3,110	3,420	4,960
	60			60	25	8	11	11	6.5	6.5	4,350	4,950	6,150	6,690	6,690	3,470	3,830	5,570

●WGDB・WGDMH以外 ●2日・3日共通
 ●WGDB・WGDMH ●2日・3日共通
 ●WGDB・WGDMH ●2日・3日共通
 ●WGDB・WGDMH ●2日・3日共通

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
 単引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
 出荷日 通常

■アングルタイプ

型式	材質	硬度	表面処理
WGNB	S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜
WGNM			無電解ニッケルメッキ
WGNHB			四三酸化鉄皮膜
WGNHM			無電解ニッケルメッキ
WGNA	アルミ合金		
WGNL	SUS304		
WGNJ	ポリアセタール		
WGNK	MCナイロン		
WGNNE	導電性MCナイロンR2		

型式	A選択	H指定10mm単位	T	h	B	F	S	W	K	¥基準単価								
										WGNB	WGNM	WGNHB	WGNHM	WGNA	WGNL	WGNJ	WGNK	WGNNE
WGNB WGNM WGNHB WGNHM WGNA WGNL WGNJ WGNK WGNNE	20	20~60	8	H-5	30	11	19	3.5	8	2,020	2,390	2,780	3,400	2,020	2,890	1,630	1,790	2,600
	30		40		16	25	4.5	10	2,390	2,890	3,400	4,040	2,390	3,650	1,940	2,130	3,090	
	40		40		26	25	4.5	10	2,890	3,280	4,040	4,570	2,890	4,290	2,350	2,580	3,780	
	50		50		32	31	5.5	15	3,280	3,650	4,540	5,170	3,280	5,040	2,660	2,920	4,270	
	60		60		42	31	5.5	15	3,650	4,150	5,170	5,800	3,650	5,800	2,960	3,250	4,710	

●WGNB・WGNHM以外 ●2日・3日共通
 ●WGNB・WGNHM ●2日・3日共通
 ●WGNB・WGNHM ●2日・3日共通
 ●WGNB・WGNHM ●2日・3日共通

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
 単引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
 出荷日 通常

Order 注文例: WGNJ - 20 - 40
 Delivery 出荷日: 2 日目出荷
 Price 価格: 3 日目出荷

23
カ
イ
ト
部
品