

# ROUND STOPPERS 丸ストップパ/丸ストップパ標準タイプ用シム

特長：設備・ワークの停止箇所にお使い下さい。用途に合わせて標準とフリータイプの使い分けができます。

■丸ストップパ - ザグリ穴タイプ

標準タイプ AST  
フリータイプ ASTNF

フリータイプD-D1 ≤ 2の場合、面取りはC0.5以下となります。(※部)

材質 S45C相当  
硬度 40~45HRC

標準タイプ

型式	Type	No.	D	H	d	D1	E	適用ホルト	¥基準単価	¥スライド単価
AST	3	12	8	3.4	6.5	3.5	M 3	230	210	
		4		4.4	8	4.5	M 4	240	230	
	5	19	10	5.4	9.5	5.5	M 5	260	250	
		6		6.6	11	6.5	M 6	280	270	
	8	25	15	9	14	8.6	M 8	320	310	
	10	28	16	11	17.5	11	M10	390	370	
12	30	18	14	20	13.5	M12	460	440		

フリータイプ

型式	Type	No.	D	H	d	D1	E	適用ホルト	¥基準単価
ASTNF	3	10~15	5~30 (H≥E+1)	3.4	6.5	3.5	M 3	620	
		4		4.4	8	4.5	M 4	750	
	5	5.4		9.5	5.5	M 5	1,020		
	6	6.6		11	6.5	M 6	1,220		
	8	9		14	8.6	M 8	1,320		
	10	11		17.5	11	M10	1,450		
12	14	20	13.5	M12	1,600				

■丸ストップパ - タップ穴タイプ

標準タイプ ASTM  
フリータイプ ASTMF

フリータイプD-D1 ≤ 2の場合、面取りはC0.5以下となります。(※部)

材質 S45C相当  
硬度 40~45HRC

標準タイプ

型式	Type	No.	D	H	M (並目)	B	¥基準単価	¥スライド単価
ASTM	3	12	8	M3	10	210		
		4		M4	14	240		
	5	19	10	M5	17	260		
		6		M6	17	280		
	8	25	15	M8	22	320		
	10	28	16	M10	24	390		
12	30	18	M12	27	460			

フリータイプ

型式	Type	No.	D	H	M (並目)	B	¥基準単価
ASTMF	3	10~15	5~30 (H≤M×4)	M3	10	620	
		4		M4	14	750	
	5	M5		17	1,020		
	6	M6		17	1,220		
	8	M8		22	1,320		
	10	M10		24	1,450		
12	M12	27	1,600				

Order 注文例

型式 - D - H

AST8 (ザグリ穴・標準タイプ)  
ASTNF3 (ザグリ穴・フリータイプ)  
ASTM6 (タップ穴・標準タイプ)  
ASTMF5 (タップ穴・フリータイプ)

Alteration 追加加工

型式 - D - H - (ZG)

ASTNF4 - 12 - 10 - ZG

Alterations

Code

Spec.

ザグリ穴深さ変更 ZG

適用ホルト E

M3	5.6
M4	5.6
M5	6.7
M6	8.0
M8	10.6
M10	13.2
M12	15.5

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■丸ストップパ 標準タイプ用シム

ASTC

フリータイプ用のシムはP.2-189を参照ください。

材質 SPCC相当

型式	Type	No.	T選択	d	D	¥基準単価	¥スライド単価
ASTC	3	0.1 0.2 0.5 1	T選択	4	12	60	54
				5	16	80	72
	6			19	80	72	
	8			20	100	90	
	10			25	100	90	
	12			28	120	108	
12	14	30	108				

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式 - T

ASTC3 - 0.1

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

# FLAT STOPPERS 平ストップパ/平ストップパ標準タイプ用シム

特長：設備・ワークの停止箇所にお使い下さい。用途に合わせて標準とフリータイプの使い分けができます。

■平ストップパ-T・L寸選択/T・L寸指定

Type

T・L寸選択	T・L寸指定	材質	硬度
FSWN	FSWNF	S45C相当	40~45HRC
FSWJ	FSWJF	ボリアセタル	-

FSWJ・FSWJF・FSWNFは $\frac{6.3}{\sqrt{16}}$ 部 $\frac{1.6}{\sqrt{16}}$ となります。

材質 S45C相当  
硬度 40~45HRC

T・L寸選択タイプ

型式	Type	A	T選択	L選択	d	d1	h	¥基準単価
FSWN FSWJ	12 15 16 19 25	12 15 20	50 75 100	4.5	8	5	730	880
				5.5	9.5	6	1,230	1,280
				6.6	11	7	1,450	1,480
				6.6	11	7	1,680	1,710
				6.6	11	7	1,680	1,710

T・L寸指定タイプ

型式	Type	A	T指定1mm単位	L指定5mm単位	d	d1	h	¥基準単価
FSWNF FSWJF	12 15 16 19 25	10~20	35~100	4.5	8	5	1,020	1,070
				5.5	9.5	6	1,430	1,480
				6.6	11	7	1,720	1,770
				6.6	11	7	2,180	2,230
				6.6	11	7	2,500	2,550

■平ストップパ-穴種選択タイプ

FSWNSF (1穴)

穴種選択 M (タップ) Z (ザグリ)

穴詳細 M (タップ穴) Z (ザグリ穴)

FSWNWF (2穴)

2-穴種選択 M (タップ) Z (ザグリ)

ザグリ穴寸法

Z4	d	d1	h
Z5	4.5	8	5
Z6	5.5	9.5	6
Z6	6.6	11	7

材質 S45C相当  
硬度 40~45HRC

穴種選択1穴タイプ

型式	Type	A	T指定1mm単位	L指定1mm単位	穴種選択	¥基準単価
FSWNSF	12 15 16 19 25	10~15	A≤L≤60	M (タップ)	Z (ザグリ)	890
				M4・M5・M6	Z4・Z5	1,250
				M4・M5・M6	Z4・Z5・Z6	1,510
				M6	Z6	1,910
				M6	Z6	2,190

穴種選択2穴タイプ

型式	Type	A	T指定1mm単位	L指定1mm単位	X	穴種選択	¥基準単価
FSWNWF	12 15 16 19 25	10~15	35~100	10~30	M (タップ)	Z (ザグリ)	1,220
					M4・M5・M6	Z4・Z5	1,720
					M4・M5・M6	Z4・Z5・Z6	2,060
					M6	Z6	2,620
					M6	Z6	3,000

Order 注文例

型式 - T - L - X - 穴種選択

FSWN12 - 15 - 75 - X10 - Z5  
FSWNF16 - 12 - 16 - X10 - M6  
FSWNWF16 - 15 - 40 - X10 - M6

Delivery 出荷日

2 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~21
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■平ストップパ標準タイプ用シム

FSWNC

材質 SUS304  
表面処理 四三酸化鉄皮膜

型式	Type	A	T選択	L選択	D	¥基準単価
FSWNC	12 15 16 19 25	30 50 75 100	0.1 0.2 0.3 0.5 1	T選択	5	340
					6	340
					6	340
					7	360
					7	360

Order 注文例

型式 - T - L

FSWNC12 - 0.1 - 75

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~25
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

23 位置決め