

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE WITH HOLES-

スイッチ・センサ用レール

—L寸指定・穴位置固定タイプ(A形状・B形状・C形状)—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

板ナット P2285

■特長: L寸指定・取付穴位置固定のため、穴位置指定タイプより安価なセンサ用レールです。

材質	表面処理	型式		
		A形状	B形状	C形状
A6063S-T5	白アルマイト処理	SENAF	SEBNF	SENCF

①端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされていません。
②取付穴の内側にバリが残ります。
③本商品は、取付穴の指定が不要です。

(A形状) SENAFL寸指定穴位置固定N₁(キリ穴)N(キリ穴)10L-10L₋₁⁰

(B形状) SEBNFL寸指定穴位置固定N₂(キリ穴)10L-10L₋₁⁰

(C形状) SENCFL寸指定穴位置固定N₂(キリ穴)10L-10L₋₁⁰

RoHS 10

■L寸指定・穴位置固定タイプ ①No.は対応ナットサイズです。

板ナット P2285

型式		L 指定1mm単位	N	N ₁	N ₂	A	B	C	D	E	d	e	¥基準単価			
													SENAF		SEBNF・SENCF	
Type	No.												L50~100	L101~200	L50~100	L101~200
(A形状) SENAFL寸指定	3	50~200	3.5	6.5	3.5	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	2	690	790	610	690
(B形状) SEBNFL寸指定	4				4.5	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0		780	900	650	750
(C形状) SENCFL寸指定	5				5.5	5.5	8.2	5.5	12	9.5			3	780	880	640

Order 注文例 型式 SENAF3 L 100 SENC5 L 150

Delivery 出荷日 3 日 目 出荷

急 ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 注文締切 P.134

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Example 使用例

スイッチ・センサ用レール

ナット (P2-277) レール 板ナット (P2285)

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE WITH HOLES-

スイッチ・センサ用レール

—L寸指定・穴位置指定タイプ(B形状・C形状)—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

板ナット P2285

材質	表面処理	型式	
		B形状	C形状
A6063S-T5	白アルマイト処理	SENB□□H	SENC□□H
	黒アルマイト処理	SENB□□H	SENC□□H

①端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされていません。

(B形状) SEBN□□HSENB□□H

(C形状) SENC□□HSENC□□H

RoHS 10

■L寸指定・穴位置指定タイプ ①取付穴のピッチはN+1.5mm以上でご指定ください。 ②No.は対応ナットサイズです。

板ナット P2285

型式			L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N 0.5mm単位	A	B	C	D	E	d	e
Type	No.	H (穴数)										
(B形状) SENB SENB SENB	2*	2H 3H 4H 5H	50~600	5~595	3.5~5.5	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5	1.5	2
	3		50~1200	5~1195		3.4	5.7	3.0	9	6.0		
	4					4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	
	5					5.5	8.2	5.5	12	9.5		

*No.2はSENC(C形状・白アルマイト処理)のみとなります。 ①Nの指定がない場合、No.2・3のときN=3.5、No.4のときN=4.5、No.5のときN=5.5となります。

Order 注文例 型式 SENAF3 L 100 SENC5 L 150

Delivery 出荷日 3 日 目 出荷

急 ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 注文締切 P.134

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)							¥本体基準単価 (黒アルマイト処理品)						
	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
2	550	610	700	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	550	610	700	850	1,020	1,230	1,420	710	790	910	1,110	1,330	1,600	1,850
4	610	680	780	940	1,100	1,320	1,530	790	880	1,020	1,220	1,430	1,710	2,000
5	680	750	870	1,020	1,180	1,410	1,650	880	980	1,130	1,320	1,540	1,850	2,150

■穴加工料金

H (穴数)	SENB, SENBSENC, SENC
2H	200
3H	300
4H	400
5H	500

(例) 型式 SENAF3 L 100 SENC5 L 150 のとき
SENC32H - 200 - V10 - W70 - N4.5
(表中基準単価) + (穴加工料金) = キリ穴タイプ単価
610円 + 200円 = 810円

①単価は、表中本体基準単価に穴加工料金を加えた金額になります。