

SQUARE POSTS -BOTH SIDES FEMALE THREAD TYPE / ONE SIDE MALE TYPE-

# 四角支柱

一両端めねじ/片端おねじ片端めねじ

2日目納期短縮

◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 31\_Posts

側面に物を取付ける場合、六角支柱より設置面積が広いので便利です。

**■四角支柱**

Type				材質	表面処理	B寸公差	
両端めねじ		片端おねじ片端めねじ				8	10
L寸指定	L寸・ねじ径指定	L寸指定	L寸・ねじ径指定	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	0	-0.36
NLRFB	NLRBF	-	NLRGF			0	-0.43
LRFB	LRBBF	-	LRBGF			0	-0.43
PLRFB	PLRBF	PLRFG	PLRGF			0	-0.52
SLRFB	SLRBF	SLRFG	SLRGF			0	-0.52

材質: SUS304

**■両端めねじ**  
●L寸指定

**■片端おねじ片端めねじ**  
●L寸指定

**●L寸・ねじ径指定**

めねじの加工によりめねじ部のBが多少ふくらむことがあります。  
おねじ部先端にセンター穴が見つかる場合があります。

## ■両端めねじ L寸指定/片端おねじ片端めねじ L寸指定

型式	Type	B	L 指定1mm単位	M (並目)
両端めねじ 一般構造用鋼 NLRFB LRFB PLRFB SUS304 SLRFB	片端おねじ片端めねじ	8	10~150	M4
		10	15~300	M5
		12	25~400	M6
		15	30~400	M8
片端おねじ片端めねじ 一般構造用鋼 PLRFB SUS304 SLRFB		20	40~400	M10
		25	50~400	M12
		30	60~400	M16
		30	60~400	M16

●L≤M×4のめねじは通しになります。●片端おねじ片端めねじはL≥めねじM×3+2となります。  
●L≤M×6の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。

## ■両端めねじ L寸・ねじ径指定

型式	Type	B	L 指定1mm単位	M (並目)・N (並目) 選択
両端めねじ 一般構造用鋼 NLRBF LRBBF PLRBF SUS304 SLRBF		8	20~150	3 4 5
		10	20~300	4 5 6
		12	25~400	4 5 6 8
		15	30~400	4 5 6 8
		20	40~400	5 6 8 10 12
		25	50~400	6 8 10 12 16
	30	60~400	8 10 12 16	

●L≥M×2+N×2

## ■片端おねじ片端めねじ L寸・ねじ径指定

型式	Type	B	L 指定1mm単位	F 指定1mm単位	M (並目) 選択	N (並目) 選択	ℓ
片端おねじ片端めねじ 一般構造用鋼 NLRGF LRBGF PLRGF SUS304 SLRGF		8	10~150	8~25	4 5	3 4 5	ℓ=F-A (ℓmax=M×5)
		10	15~300	8~30	4 5 6	4 5 6	
		12	25~400	10~40	5 6 8	4 5 6 8	
		15	30~400	12~40	6 8 10	4 5 6 8	
		20	40~400	15~60	10 12	5 6 8 10 12	
		25	50~400	20~80	10 12 16	6 8 10 12 16	
	30	60~400	25~80	12 16 20	8 10 12 16		

●片端おねじ片端めねじはL≥めねじN×3+2となります。

Order 注文例

型式: [ ] - L - F - M - N

(両端めねじ L寸指定) NLRFB10 - 150  
(両端めねじ L寸・ねじ径指定) SLRBF20 - 400 - M8 - N10  
(片端おねじ片端めねじ L寸・ねじ径指定) PLRGF15 - 350 - F32 - M8 - N6

Delivery 出荷日

2 日目出荷

注文受付時間: 平日 9:00~18:00 (土日祝祭日不可)

送料: ストックA 早割 翌日出荷 300円/1個 (PM 3:00迄)  
ストックA 翌日出荷 300円/1個 (PM 6:00迄)

◎P.134

●ストックA早割は1明細行当たり一律300円  
●ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

**■L寸公差表**

L寸	L寸公差
8 ≤ L ≤ 300	±0.1
300 < L ≤ 400	±0.3

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■両端めねじ L寸指定

型式	Type	B	¥基準単価			
			最短L~100	L101~200	L201~300	L301~400
一般構造用鋼 NLRFB		8	600	620	-	-
		10	630	650	690	-
		12	730	760	780	920
		15	770	860	910	1,010
		20	1,020	1,100	1,130	1,280
		25	1,110	1,340	1,460	1,730
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LRFB		30	1,370	1,720	1,900	2,310
		8	670	700	-	-
		10	690	730	790	-
		12	790	840	890	1,060
		15	830	940	1,010	1,150
		20	1,150	1,330	1,400	1,590
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLRFB		25	1,230	1,560	1,680	2,000
		30	1,550	1,940	2,140	2,620
		8	720	750	-	-
		10	740	780	860	-
		12	840	910	970	1,150
		15	890	990	1,100	1,250
SUS304 SLRFB		20	1,260	1,410	1,490	1,800
		25	1,350	1,720	1,850	2,200
		30	1,660	2,170	2,330	2,880
		8	860	930	-	-
		10	940	1,050	1,080	-
		12	1,100	1,220	1,260	1,450
	15	1,150	1,250	1,360	1,680	
	20	1,350	1,690	1,990	2,410	
	25	1,630	2,250	2,650	3,220	
	30	2,040	2,930	3,530	4,350	

## ■片端おねじ片端めねじ L寸指定

型式	Type	B	¥基準単価			
			最短L~100	L101~200	L201~300	L301~400
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLRFG		8	780	840	-	-
		10	820	900	960	-
		12	960	1,060	1,180	1,400
		15	1,020	1,240	1,400	1,580
		20	1,340	1,580	1,860	2,120
		25	1,480	1,940	2,300	2,640
SUS304 SLRFG		30	1,820	2,300	2,740	3,160
		8	890	1,050	-	-
		10	1,000	1,270	1,550	-
		12	1,110	1,470	1,870	2,250
		15	1,420	2,020	2,620	3,220
		20	1,910	2,910	3,910	4,910
	25	2,430	3,870	5,300	6,730	
	30	3,330	5,500	7,670	9,830	

## ■片端おねじ片端めねじ L寸・ねじ径指定

型式	Type	B	L 指定1mm単位	F 指定1mm単位	M (並目) 選択	N (並目) 選択
片端おねじ片端めねじ 一般構造用鋼 NLRGF LRBGF PLRGF SUS304 SLRGF		8	10~150	8~25	4 5	3 4 5
		10	15~300	8~30	4 5 6	4 5 6
		12	25~400	10~40	5 6 8	4 5 6 8
		15	30~400	12~40	6 8 10	4 5 6 8
		20	40~400	15~60	10 12	5 6 8 10 12
		25	50~400	20~80	10 12 16	6 8 10 12 16
	30	60~400	25~80	12 16 20	8 10 12 16	

Alteration 追加加工

型式: [ ] - L - M - N - (LKC・TP・WTP)

NLRFB8 - 150 - - - LKC  
NLRBF20 - 400 - M8 - N10 - LKC  
SLRBF15 - 100 - M5 - N6 - TP20 - P20 - WTP30 - K30

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
L寸法公差変更	LKC	L寸法公差は以下になります。 指定方法 LKC L寸 L寸公差 8 ≤ L ≤ 300 ±0.05 300 < L ≤ 400 ±0.10	400
側面タップ穴追加加工	TP	片側面タップ穴加工します。 指定方法 TP10~P10 ●TPは1mm単位指定 ●おねじの場合、TP≥(2+M)/2 めねじの場合、TP≥M×2+MA/2 ●P≤L-TP-M(N)×2-MA/2 ●P=0の時タップ穴は1つとなります。	400

## ■両端めねじ L寸・ねじ径指定

型式	Type	B	¥基準単価			
			最短L~100	L101~200	L201~300	L301~400
一般構造用鋼 NLRBF		8	740	760	-	-
		10	770	800	840	-
		12	890	930	950	1,120
		15	940	1,040	1,110	1,240
		20	1,240	1,340	1,410	1,570
		25	1,350	1,630	1,780	2,110
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LRBBF		30	1,680	2,090	2,320	2,820
		8	810	850	-	-
		10	840	890	970	-
		12	970	1,030	1,080	1,300
		15	1,010	1,150	1,240	1,410
		20	1,400	1,620	1,780	1,940
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLRBF		25	1,510	1,910	2,050	2,440
		30	1,890	2,370	2,610	3,200
		8	870	920	-	-
		10	910	950	1,050	-
		12	1,030	1,110	1,180	1,410
		15	1,090	1,210	1,340	1,520
SUS304 SLRBF		20	1,540	1,720	1,820	2,200
		25	1,650	2,090	2,250	2,680
		30	2,030	2,650	2,840	3,510
		8	1,040	1,140	-	-
		10	1,150	1,280	1,320	-
		12	1,340	1,490	1,540	1,770
	15	1,400	1,520	1,660	2,050	
	20	1,640	2,060	2,430	2,940	
	25	1,990	2,740	3,240	3,930	
	30	2,490	3,570	4,310	5,310	

## ■片端おねじ片端めねじ L寸・ねじ径指定

型式	Type	B	¥基準単価			
			最短L~100	L101~200	L201~300	L301~400
一般構造用鋼 NLRGF		8	800	850	-	-
		10	840	950	1,050	-
		12	980	1,090	1,200	1,380
		15	1,020	1,270	1,380	1,490
		20	1,310	1,470	1,890	2,040
		25	1,530	1,780	2,250	2,620
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LRBGF		30	1,820	2,330	2,620	3,050
		8	840	910	-	-
		10	870	980	1,090	-
		12	1,020	1,150	1,250	1,440
		15	1,070	1,350	1,440	1,560
		20	1,380	1,550	1,980	2,150
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLRGF		25	1,600	1,870	2,360	2,750
		30	1,910	2,440	2,750	3,200
		8	960	1,040	-	-
		10	1,000	1,140	1,280	-
		12	1,180	1,320	1,440	1,660
		15	1,240	1,560	1,660	1,800
SUS304 SLRGF		20	1,580	1,780	2,280	2,480
		25	1,840	2,180	2,740	3,180
		30	2,200	2,840	3,200	3,700
		8	1,080	1,280	-	-
		10	1,220	1,540	1,880	-
		12	1,340	1,780	2,260	2,720
	15	1,720	2,440	3,180	3,900	
	20	2,320	3,520	4,740	5,940	
	25	2,680	4,250	5,830	7,400	
	30	3,670	6,050	8,430	10,820	

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
2側面タップ穴追加加工	WTP	TPと90度対面に側面タップ穴加工します。 指定方法 WTP10~K10 ●WTP,Kは1mm単位指定	