

POSTS FOR STAND/CAPS FOR POST WITH HOLE スタンド用支柱/パイプ支柱用キャップ

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
http://fa.misumi.jp

：新価格

CADデータフォルダ名：31_Posts

■特長：デバイス取付用スタンド、スタンドブラケット、支柱クランプと併用できます。

■スタンド用支柱

Type		材質	硬度	表面処理
棒状 STN	パイプ STA	S45C相当	58HRC~	-
STNM	STAM	表面高周波焼入(深度1.0~1.5)		無電解ニッケルメッキ
MSTNM	MSTAM	S45C相当		無電解ニッケルメッキ
GSTNM	GSTAM	S45C相当		四三酸化鉄皮膜
STNUG	SMSTAM	SUS304		-

①STNM・STAM・MSTNM・MSTAM・GSTNM・GSTAMの両端面及び溝部には表面処理がつかない場合があります。

Type	型式	Dg6	指定1mm単位	(D1)	ℓ	h	(d)
棒状 STN STNM MSTNM GSTNM STNUG	パイプ STA STAM MSTAM GSTAM SMSTAM	6	30~150	4.5	12	4	-
		8	30~200	6.5	15		
		10	35~250	8.5	18		
		12	35~300	10	18		
		15	40~350	13	20	5	10.0
		20	45~400	17	25		
		25	50~450	22	30	6	15.2
		30	60~450	27	30		
		35	70~500	32	40	8	20.1
		40	80~500	37	40		
50	100~600	46	50	10	30.8		

①パイプはD10から適用となります。STNはD8から適用となります。

Order 注文例
型式 - L
STNUG12 - 250

Delivery 出荷日
3 日目出荷

Alteration 追加加工
型式 - L - (MN・MTC)

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~9	小口	大口
10~12	10%	20%
13~14	20%	30%
15~20	通常	お見積り
21~	通常	お見積り

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

D	L	¥基準単価									
		棒状					パイプ				
		STN	STNM	MSTNM	GSTNM	STNUG	STA	STAM	MSTAM	GSTAM	SMSTAM
6	30~100	-	910	790	-	860	-	-	-	-	-
	101~150	-	1,150	980	-	1,060	-	-	-	-	-
8	30~100	850	940	810	1,030	880	-	-	-	-	-
	101~200	1,070	1,180	1,020	1,280	1,100	-	-	-	-	-
10	35~150	940	1,040	900	1,130	960	1,190	1,300	1,110	1,420	1,250
	151~250	1,180	1,290	1,120	1,410	1,190	1,490	1,630	1,390	1,790	1,560
12	35~150	980	1,080	930	1,170	1,080	1,230	1,350	1,150	1,480	1,420
	151~300	1,210	1,340	1,160	1,460	1,370	1,530	1,690	1,440	1,840	1,780
15	40~200	1,060	1,170	1,010	1,270	1,340	1,290	1,410	1,200	1,540	1,750
	201~350	1,310	1,450	1,260	1,590	1,680	1,610	1,780	1,510	1,930	2,190
20	45~200	1,380	1,510	1,300	1,590	1,770	1,570	1,720	1,460	1,860	2,290
	201~400	1,710	1,890	1,630	2,060	2,210	1,940	2,140	1,820	2,330	2,870
25	50~200	1,670	1,830	1,590	2,000	2,370	1,890	2,080	1,770	2,270	3,090
	201~450	2,080	2,280	1,980	2,490	2,960	2,370	2,600	2,220	2,840	3,860
30	60~200	1,890	2,080	1,800	2,270	3,070	2,230	2,460	2,080	2,660	4,020
	201~450	2,370	2,600	2,260	2,840	3,840	2,780	3,050	2,600	3,330	5,030
35	70~300	2,300	2,530	2,190	2,750	4,240	2,720	3,000	2,540	3,260	5,500
	301~500	2,880	3,170	2,740	3,450	5,300	3,390	3,730	3,180	4,070	6,880
40	80~300	2,620	2,890	2,490	3,140	5,990	3,100	3,400	2,900	3,710	7,830
	301~500	3,270	3,600	3,120	3,920	7,490	3,880	4,260	3,620	4,650	9,800
50	100~300	3,460	3,800	3,280	4,130	8,570	4,570	5,030	4,280	5,480	11,140
	301~600	4,320	4,760	4,110	5,160	10,710	5,720	6,300	5,350	6,850	13,920

■特長：P.2345~P.2352のパイプ支柱の端面に取り付けられるキャップです。

■パイプ支柱用キャップ CAP

Order 注文例
型式
CAP25

Delivery 出荷日
3 日目出荷

Price 価格
3 日目出荷

①3本以上で1明細行当たり一律540円

材質 天然ゴム (NR70)

POST FOR STANDS-WITH SCALE スタンド用支柱 -目盛付/目盛付長さ指定-

CADデータフォルダ名：31_Posts

■特長：カメラ・センサなどの段取変えの位置調整の際に便利です。パイプの場合、中に配線を収納することもできます。

■目盛付

Type		材質
棒状 GSSTN	パイプ GSSTA	SUS304

①揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。

②目盛の数字はセンチメートル単位で表示します。

③目盛は目安としてご利用ください。

*目盛は(L-20)/10まで表示します。

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

型式	L	Dφ	L 選択	(d)	¥基準単価									
					GSSTN					GSSTA				
Type	Dφ				L100	L150	L200	L250	L300	L100	L150	L200	L250	L300
GSSTN GSSTA	10	-0.013 -0.035	100 150 200	8	1,220	1,740	2,120	-	-	1,370	2,030	2,600	-	-
	12	-0.016	100 150 200 250 300	10	1,260	1,770	2,240	2,840	3,290	1,410	2,090	2,690	3,410	4,040
	15	-0.043	100 150 200 250 300	12.6	1,380	2,000	2,530	3,190	3,740	1,620	2,390	3,090	3,910	4,630
	20	-0.020	100 150 200 250 300	16	1,690	2,510	3,220	4,110	4,780	2,120	3,150	4,100	5,170	6,120
	25	-0.053	200 250 300	-	-	-	3,410	4,970	5,770	-	-	-	-	-

Order 注文例
型式 - L
GSSTN15 - 200
GSSTA20 - 300

Delivery 出荷日
3 日目出荷

Price 価格
3 日目出荷

①3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~9	小口	大口
10~12	5%	10%
13~14	10%	18%
15~20	通常	お見積り
21~	通常	お見積り

■目盛付長さ指定

Type		材質
棒状 FGSTN	パイプ FGSTA	SUS304

①揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。

②目盛に数字はつきません。

③目盛は目安としてご利用ください。

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

型式	L	Dφ	指定1mm単位	(d)	¥基準単価					
					FGSTN			FGSTA		
Type	Dφ				最短L~200	201~400	401~450	最短L~200	201~400	401~450
FGSTN FGSTA	10	-0.013 -0.035	35~450	8	2,040	2,800	3,030	1,740	2,900	3,460
	12	-0.016	35~450	10	2,230	3,180	3,480	1,740	2,900	3,460
	15	-0.043	40~450	12.6	2,300	3,180	3,500	1,780	2,920	3,710
	20	-0.020	45~450	16	2,950	4,180	4,650	2,710	4,310	5,450
	25	-0.053	50~450	20	3,460	5,060	5,700	2,840	4,440	5,580

Order 注文例
型式 - L
FGSTN10 - 100
FGSTA20 - 200

Delivery 出荷日
3 日目出荷

Price 価格
3 日目出荷

①3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Example 使用例

CCDカメラ
FGSTN
TLSB20 (P.2353)

GSSTA
KSYM12 (P.2261)
MZ-T (P.2253)
LFSTF12 (P.2346)