

規格追加
赤文字表示
POSTS FOR STAND-WITH SCALE-
スタンド用支柱
—角棒・角パイプ/目盛付長さ指定—



●特長: スタンドブラケットや支柱クランプとセットで使用すれば、センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できます。(スタンドブラケット P.2360、支柱クランプ P.2381・2382参照)
●CADデータフォルダ名: 31_Posts

■角棒・角パイプ

Type	パイプ	材質	表面処理
GSTNQ	—	—	四酸化鉄皮膜
MSTNQ	—	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
STNQ	STAQ	SUS304	なし

D公差

D	S45C相当	SUS304
10	0	0
12	-0.11	-0.1
15	0	0
20	0	0
25	-0.13	-0.12
30	0	0
35	0	0
40	-0.16	—
50	—	—

※S45C相当品は一般流通のミガキ材を切断した製品となります

型式	Type	D	L 指定1mm単位	(d)	¥基準単価												
					GSTNQ			MSTNQ			STNQ			STAQ			
					L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800										
GSTNQ MSTNQ STNQ (D≤25)	10	40~600	8	1,570	1,900	*2,250	1,670	2,000	*2,350	1,790	2,150	*2,520	1,140	1,570	*2,000		
	12	40~600	10	1,660	2,130	*2,610	1,800	2,270	*2,750	1,930	2,440	*2,950	1,170	1,620	*2,080		
	15	40~600	13	1,990	2,700	*3,430	2,190	2,900	*3,630	2,350	3,120	*3,900	1,190	1,540	*2,100		
	20	40~800	17.6	2,670	3,650	4,840	3,000	3,980	5,170	3,220	4,280	5,550	1,960	2,520	3,290		
	25	40~800	22.6	3,380	5,220	7,080	3,840	5,680	7,540	4,120	6,100	8,090	1,960	2,520	3,290		
STAQ (D≤25)	30	40~800	—	3,970	6,350	8,950	4,550	6,930	9,530	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	40~800	—	4,540	7,550	11,070	5,330	8,340	11,860	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	40~800	—	5,250	9,010	13,650	6,190	9,950	14,590	—	—	—	—	—	—	—	—
50	40~800	—	6,040	10,680	16,650	7,130	11,770	17,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Order 注文例
型式 — L
STNQ12 — 200
STAQ20 — 300

Delivery 出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 注文 P.134

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~30	31~
値引率	基準単価 5% 10% 18%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例
センサ
SLOQD20 (P.2381)
ALQD20 (P.2381)
AQM20 (P.2382)
STNQ
CLTQ20 (P.2360)
STAQ
CLTQ20 (P.2360)
CLOS20 (P.2360)
HLQD20 (P.2381)

●特長: 目盛付(数字なし)で、長さを1mm単位指定できる角パイプです。

■角パイプ 目盛付長さ指定

Type	材質
FGSTAQ	SUS304

D公差

D	SUS304
10	0
12	-0.1
15	0
20	0
25	-0.12

●揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。
●目盛に数字はつきません。
●目盛は目安としてご利用ください。

型式	Type	D	L 指定1mm単位	(d)	¥基準単価		
					L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800
FGSTAQ	10	40~600	8	2,070	3,130	*4,330	
	12	40~600	10	2,210	3,220	*4,420	
	15	40~600	13	2,210	3,220	*4,420	
	20	40~800	17.6	2,230	3,250	4,500	
	25	40~800	22.6	2,540	3,680	4,980	

Order 注文例
型式 — L
FGSTAQ15 — 200

Delivery 出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 注文 P.134

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~12 13~14 15~20	21~
値引率	基準単価 5% 10% 18%	お見積り

※D10~15はL600までとなります。

規格追加
赤文字表示
BRACKET FOR STANDS-SQUARE HOLE TYPE-
スタンドブラケット 角穴
—スタンダードタイプ/側面取付穴タイプ—

●特長: 角パイプ、支柱クランプとセットで使用すれば、センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できます。
●付属品: セットで使用するスタンド用支柱P.2359参照
●CADデータフォルダ名: 31_Posts

■スタンダードタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
CLQB	一般	四酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
CLQNM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLQBM	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト
CLQAM	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLQS	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: 四酸化鉄皮膜、黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。

型式	Type	Dds	A	B	L	T	E	F	G	b	C	H	d	d1	Z	MA	h	付属ボルト	¥基準単価					
																			CLQB	CLQNM	CLQBM	CLQAM	CLQS	
CLQB CLQNM CLQBM CLQAM CLQS	10	+0.077	38	24	24	7	20	30	14	4.5	17.5	15	16	4.5	8	4.5	M4	10	M4-15 1本	2,050	2,200	1,320	1,320	3,780
	12	+0.050	48	32	36	9	26	38	20	5.5	24	19	16	5.5	9.5	5.5	M5	12	M5-20 1本	2,280	2,430	1,490	1,490	4,200
	15	+0.098	52	36	40	10	30	42	24	6.5	26.5	21	18	6.5	11	6.5	M6	15	M6-25 1本	2,630	2,830	2,020	2,020	5,900
	20	+0.065	62	45	48	12	35	48	28	8.5	32	28	24	8.5	14	8.5	M8	18	M8-30 1本	3,120	3,320	2,400	2,400	6,900
	25	+0.119	80	55	60	15	40	60	32	11	39	35	30	11	19	11	M10	21	M10-40 1本	3,590	3,790	2,560	2,560	7,800
	30	+0.085	90	60	70	15	50	70	38	9	44	38	33	9	14	9	M8	18	M8-30 1本	9,600	9,800	7,600	7,600	13,720
	35	+0.119	105	75	80	18	55	80	45	11	50	47	40	11	17.5	11	M10	21	M10-50 1本	13,180	13,380	10,540	10,540	16,720
	40	+0.08	115	85	90	18	60	90	55	11	60	52	45	11	17.5	11	M10	21	M10-50 1本	16,350	16,550	14,530	14,530	20,320
	50																			21,970	22,170	19,800	19,800	25,180

●Dds公差: 直角度はスリット加工前の公差です。
●かん合する軸の公差は0~0.12をお奨めします。スタンド用支柱はP.2359をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

■側面取付穴タイプ

Type	材質	表面処理	付属品
CLTQB	一般	四酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
CLTQNM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLTQBM	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト
CLTQAM	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLTQS	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: 四酸化鉄皮膜、黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。

型式	Type	Dds	A	B	L	T	F	K	h	H	E	d	d1	Z	MA	付属ボルト	¥基準単価				
																	CLTQB	CLTQNM	CLTQBM	CLTQAM	CLTQS
CLTQB CLTQNM CLTQBM CLTQAM CLTQS	10	+0.077	38	11	29	7	30	4.5	14	10	20	4.5	8	4.5	M4	M4-15 1本	1,890	2,040	1,180	1,180	3,410
	12	+0.050	48	15	36	9	38	5.5	18	13	26	5.5	9.5	5.5	M5	M4-15 1本	1,910	2,060	1,270	1,270	3,670
	15	+0.098	52	20	40	10.5	42	6.5	19	16	30	6.5	11	6.5	M6	M5-20 1本	1,950	2,150	1,500	1,500	3,850
	20	+0.065	73	24	54	12	54	8.5	25	20	35	8.5	14	8.5	M8	M6-25 1本	2,340	2,540	1,800	1,800	4,480
	25	+0.119	80	30	60	15	60	11	30	25	45	11	19	11	M10	M8-30 1本	2,850	3,050	1,900	1,900	5,020

●Dds公差: 直角度はスリット加工前の公差です。
●かん合する軸の公差は0~0.12をお奨めします。スタンド用支柱はP.2359をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例
型式
CLQBM15
CLTQS20

Delivery 出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 注文 P.134

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~12 13~14 15~20	21~
値引率	基準単価 5% 10% 18%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

31 各種の仕様・材質について