

規格追加
赤文字表示

POSTS FOR STAND-WITH SCALE-

スタンド用支柱

—角棒・角パイプ/目盛付長さ指定—

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: スタンドブラケットや支柱クランプとセットで使用すれば、センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できます。(スタンドブラケット P.2360、支柱クランプ P.2381・2382参照)

■角棒・角パイプ

Type	棒状	パイプ	材質	表面処理
GSTNQ	—	—	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
MSTNQ	—	—	SUS304	無電解ニッケルメッキ
STNQ	STAQ	—	SUS304	なし

D公差

D	S45C相当	SUS304
10	0	0
12	-0.11	-0.1
15	—	—
20	0	0
25	-0.13	-0.12
30	—	—
35	0	—
40	-0.16	—
50	—	—

Ⓢ45C相当品は一般流通のミガキ材を切断した製品となります

型式	Type	D	L 指定1mm単位	(d)	¥基準単価											
					GSTNQ			MSTNQ			STNQ			STAQ		
					L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800	L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800	L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800	L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800
GSTNQ MSTNQ STNQ (D≦25) STAQ (D≦25)	10	40~600	8	1,570	1,900	*2,250	1,670	2,000	*2,350	1,790	2,150	*2,520	1,140	1,570	*2,000	
	12	40~600	10	1,660	2,130	*2,610	1,800	2,270	*2,750	1,930	2,440	*2,950	1,170	1,620	*2,080	
	15	40~600	13	1,990	2,700	*3,430	2,190	2,900	*3,630	2,350	3,120	*3,900	1,190	1,540	*2,100	
	20	40~800	17.6	2,670	3,650	4,840	3,000	3,980	5,170	3,220	4,280	5,550	1,960	2,520	3,290	
	25	40~800	22.6	3,380	5,220	7,080	3,840	5,680	7,540	4,120	6,100	8,090	1,960	2,520	3,290	
	30	40~800	—	3,970	6,350	8,950	4,550	6,930	9,530	—	—	—	—	—	—	
35	40~800	—	4,540	7,550	11,070	5,330	8,340	11,860	—	—	—	—	—	—		
40	40~800	—	5,250	9,010	13,650	6,190	9,950	14,590	—	—	—	—	—	—		
50	40~800	—	6,040	10,680	16,650	7,130	11,770	17,740	—	—	—	—	—	—		

*D10~15はL600までとなります。

Order 注文例

型式: STNQ12 L: 200

Delivery 出荷日: 3 日 目 出 荷

在庫 A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

標準対応 小口 大口

数量区分 1~9 10~14 15~19 20~30 31~

値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 目盛付(数字なし)で、長さを1mm単位指定できる角パイプです。

■角パイプ 目盛付長さ指定

Type	材質
FGSTAQ	SUS304

揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。

目盛に数字はつきません。

目盛は目安としてご利用ください。

型式	Type	D	L 指定1mm単位	(d)	¥基準単価		
					L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800
FGSTAQ	10	40~600	8	2,070	3,130	*4,330	
	12	40~600	10	2,210	3,220	*4,420	
	15	40~600	13	2,210	3,220	*4,420	
	20	40~800	17.6	2,230	3,250	4,500	
	25	40~800	22.6	2,540	3,680	4,980	

*D10~15はL600までとなります。

Order 注文例

型式: FGSTAQ15 L: 200

Delivery 出荷日: 3 日 目 出 荷

在庫 A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

標準対応 小口 大口

数量区分 1~9 10~12 13~14 15~20 21~

値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

規格追加
赤文字表示

BRACKET FOR STANDS-SQUARE HOLE TYPE-

スタンドブラケット 角穴

—スタンダードタイプ/側面取付穴タイプ—

CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: 角パイプ、支柱クランプとセットで使用すれば、センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できます。付属品: セットで使用するスタンド用支柱P.2359参照

■スタンダードタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
CLQB	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
CLQNM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLQBM	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト
CLQAM	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト
CLQS	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: 四三酸化鉄皮膜、黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。

型式	Type	Dd8	A	B	L	T	E	F	G	b	C	H	d	d1	Z	MA	h	付属ボルト	¥基準単価					
																			CLQB	CLQNM	CLQBM	CLQAM	CLQS	
CLQB CLQNM CLQBM CLQAM CLQS	10	+0.077	38	24	24	7	20	30	14	4.5	17.5	15	4.5	8	4.5	M4	10	M4-15 1本	2,050	2,200	1,320	1,320	3,780	
	12	+0.050	48	32	36	9	26	38	20	5.5	24	19	5.5	9.5	5.5	M5	12	M5-20 1本	2,280	2,430	1,490	1,490	4,200	
	15	+0.098	52	36	40	10	30	42	24	5.5	26.5	21	5.5	9.5	5.5	M5	13	M5-20 1本	2,630	2,830	2,020	2,020	5,900	
	20	+0.065	62	45	48	12	35	48	28	6.5	32	28	6.5	11	6.5	M6	15	M6-25 1本	3,590	3,790	2,560	2,560	7,800	
	25	+0.065	80	55	60	15	40	60	32	9	39	35	9	14	9	M8	18	M8-30 1本	9,600	9,800	7,600	7,600	13,720	
	30	+0.119	90	60	70	18	50	70	38	11	44	38	11	17.5	11	M10	21	M10-40 1本	13,180	13,380	10,540	10,540	16,720	
	35	+0.08	105	75	80	18	55	80	45	11	50	47	11	17.5	11	M10	21	M10-40 1本	16,350	16,550	14,530	14,530	20,320	
	40	+0.08	115	85	90	18	65	90	55	11	60	52	11	17.5	11	M10	21	M10-50 1本	21,970	22,170	19,800	19,800	25,180	
	50																							

Dd8公差、直角度はスリット加工前の公差です。

かん合する軸の公差は0~0.16をお奨めします。スタンド用支柱はP.2359をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

■側面取付穴タイプ

Type	材質	表面処理	付属品
CLTQB	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
CLTQNM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLTQBM	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト
CLTQAM	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト
CLTQS	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: 四三酸化鉄皮膜、黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。

型式	Type	Dd8	A	B	L	T	F	K	h	H	E	d	d1	Z	MA	付属ボルト	¥基準単価				
																	CLTQB	CLTQNM	CLTQBM	CLTQAM	CLTQS
CLTQB CLTQNM CLTQBM CLTQAM CLTQS	10	+0.077	38	11	29	7	30	4.5	14	10	20	4.5	8	4.5	M4	M4-15 1本	1,890	2,040	1,180	1,180	3,410
	12	+0.050	48	15	36	9	38	5.5	18	13	26	5.5	9.5	5.5	M4	M4-15 1本	1,910	2,060	1,270	1,270	3,670
	15	+0.098	52	20	40	10.5	42	5.5	19	16	30	5.5	9.5	5.5	M5	M5-20 1本	1,950	2,150	1,500	1,500	3,850
	20	+0.065	62	24	48	12	54	6.5	25	20	35	6.5	11	6.5	M6	M6-25 1本	2,340	2,540	1,800	1,800	4,480
	25	+0.065	73	24	54	12	54	6.5	25	20	35	6.5	11	6.5	M6	M6-25 1本	2,850	3,050	1,900	1,900	5,020

Dd8公差、直角度はスリット加工前の公差です。

かん合する軸の公差は0~0.12をお奨めします。スタンド用支柱はP.2359をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例

型式: CLTQB15 L: 200

Delivery 出荷日: 3 日 目 出 荷

在庫 A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

標準対応 小口 大口

数量区分 1~9 10~12 13~14 15~20 21~

値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

31 各種スタンドパーツ