



# 超コンパクト支柱クランプ/支柱クランプ

—同径・異径直交蝶ノブ付—  
—同径直交クランプレバー付—

CADデータフォルダ名: 31\_Posts

■特長: 安価でコンパクトな支柱クランプです。蝶ノブ付なので段取り替えも容易です。

## ■同径・異径直交蝶ノブ付

| Type  | 異径    | M材質   | S表面処理  | A付属品   |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| ALKCC | ALNCC | アルミ合金 | 黒アルマイト | 蝶ノブ(黒) |
| ALKWC | ALNWC |       |        |        |

\*蝶ノブ頭部: ナイロン66  
ネジ部: SWRM-10  
三価クロメート処理

●同径直交 (ALKCC・ALKWC)

●異径直交 (ALNCC・ALNWC)

| Type           | 型式 | DH7      | B  | L  | L1   | L2 | r  | P1   | P2   | d2  | m  | W   | 蝶ノブ   |      | ¥基準単価       |
|----------------|----|----------|----|----|------|----|----|------|------|-----|----|-----|-------|------|-------------|
|                |    |          |    |    |      |    |    |      |      |     |    |     | E     | C    |             |
| ALKCC<br>ALKWC | 6  | +0.012/0 | 10 | 29 | 10.5 | 8  | 5  | 6.5  | 6.5  | 3.5 | M3 | 1   | 18    | 10.5 | ALKCC・ALKWC |
|                | 8  | +0.015/0 | 12 | 32 | 11   | 10 | 6  | 7    | 7    | 4.5 | M4 | 1.5 |       |      | 1,030       |
|                | 10 | +0.018/0 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8  | 8.5  | 8.5  | 5.5 | M5 | 1.5 | 1,040 |      |             |
|                | 12 | +0.018/0 | 18 | 43 | 14   | 15 | 9  | 9    | 9    | 5.5 | M5 | 1.5 | 1,190 |      |             |
|                | 15 | 0        | 22 | 54 | 18   | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | M5 | 1.5 | 1,240 |      |             |
|                |    |          |    |    |      |    |    |      |      |     |    |     | 28    | 15   | 1,410       |

| Type           | 型式 | DH7      | D1H7 | B        | B1 | L  | L1   | L2   | r  | r1 | P1  | P2   | d4  | m   | W   | 蝶ノブ |      | ¥基準単価 |             |
|----------------|----|----------|------|----------|----|----|------|------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------------|
|                |    |          |      |          |    |    |      |      |    |    |     |      |     |     |     | E   | C    |       |             |
| ALNCC<br>ALNWC | 8  | +0.015/0 | 6    | +0.012/0 | 12 | 10 | 31.5 | 11   | 10 | 5  | 6   | 7    | 6.5 | 3.5 | M3  | 1   | 18   | 10.5  | ALNCC・ALNWC |
|                | 10 | +0.015/0 | 8    | +0.012/0 | 16 | 12 | 37   | 12   | 6  | 8  | 8.5 | 7    | 4.5 | M4  | 1.5 | 18  | 10.5 | 1,070 |             |
|                | 10 | +0.015/0 | 8    | +0.015/0 | 16 | 12 | 36.5 | 13.5 | 12 | 6  | 8   | 8.5  | 7   | 3.5 | M4  | 1.5 | 18   | 10.5  | 1,200       |
|                | 12 | +0.018/0 | 8    | +0.015/0 | 18 | 14 | 40   | 14   | 14 | 7  | 9   | 9    | 7.5 | 4.5 | M4  | 1.5 | 18   | 10.5  | 1,250       |
|                | 12 | +0.018/0 | 10   | 0        | 18 | 14 | 39.5 | 14   | 14 | 7  | 9   | 9    | 3.5 | M4  | 1.5 | 18  | 10.5 | 1,250 |             |
|                | 15 | +0.018/0 | 10   | +0.015/0 | 22 | 18 | 49   | 18   | 16 | 9  | 11  | 11.5 | 9   | 5.5 | M5  | 1.5 | 28   | 15    | 1,520       |
|                | 15 | 0        | 12   | +0.018/0 | 22 | 18 | 48.5 | 18   | 16 | 9  | 11  | 11.5 | 4.5 | M5  | 1.5 | 28  | 15   | 1,520 |             |

① DH7・D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。  
② かん合する軸は、g6・f8公差のものをご使用ください。③ D部に軸を入れない状態で蝶ノブを締め込まないでください。

Order 注文例

型式: ALKCC8 ALNCC10

数量: 8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応    | 個別対応                  |
|------|---------|-----------------------|
| 数量   | 1~9     | 10~12 13~14 15~20 21~ |
| 値引率  | 基準単価 5% | 10% 18%               |
| 出荷日  | 通常      | お見積り                  |

■特長: 段取り替えが容易にできるので、段取り替え頻度が高い場合に適します。

## ■同径直交クランプレバー付

| Type  | M材質    | S表面処理      | A付属品    |
|-------|--------|------------|---------|
| KKST  | 一般     | 四三酸化鉄皮膜    | クランプレバー |
| MKST  | 構造用鋼   | 無電解ニッケルメッキ |         |
| AKST  | アルミ合金  | 黒アルマイト     |         |
| HKST  | アルミ合金  | 白アルマイト     |         |
| SKSTS | SUS304 | -          | -       |

| Type                                       | 型式 | DH7      | A   | B  | E  | F  | H  | M   | d   | R  | H1   | H2   | クランプレバー      |       |       |       |       | ¥基準単価 |
|--|----|----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |    |          |     |    |    |    |    |     |     |    |      |      | KKST         | MKST  | AKST  | HKST  | SKSTS |       |
| KKST<br>MKST                               | 10 | +0.015/0 | 51  | 16 | 18 | 15 | 12 | M6  | 6.6 | 45 | 35   | 38.5 | CLDM 6-16-M  | 3,110 | 3,340 | 3,320 | 3,320 | 4,180 |
|  | 12 | +0.018/0 | 54  | 19 | 18 | 18 | 12 | M6  | 6.6 | 45 | 35   | 38.5 | CLDM 6-20-M  | 3,510 | 3,640 | 3,600 | 3,600 | 4,660 |
|  | 15 | 0        | 69  | 22 | 24 | 21 | 16 | M8  | 9   | 63 | 45.5 | 49   | CLDM 8-20-M  | 3,930 | 4,210 | 4,290 | 4,290 | 5,390 |
| AKST (D≤30)<br>HKST (D≤30)<br>SKSTS (D≤30) | 20 | +0.021/0 | 78  | 28 | 26 | 26 | 19 | M8  | 9   | 63 | 45.5 | 49   | CLDM 8-25-M  | 4,220 | 4,540 | 4,570 | 4,570 | 5,970 |
|  | 25 | +0.021/0 | 97  | 36 | 32 | 33 | 23 | M10 | 11  | 78 | 55   | 59   | CLDM 10-32-M | 5,140 | 5,690 | 5,510 | 5,510 | 7,240 |
|  | 30 | +0.025/0 | 105 | 40 | 34 | 37 | 25 | M10 | 11  | 78 | 55   | 59   | CLDM 10-40-M | 5,660 | 6,230 | 6,100 | 6,100 | 8,210 |
|  | 35 | +0.025/0 | 121 | 45 | 39 | 43 | 29 | M12 | 13  | 92 | 67   | 71   | CLDM 12-40-M | 6,690 | 7,430 | -     | -     | -     |

① AKST・HKST・SKSTSは寸法30までの規格です。② DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。③ かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。

Order 注文例

型式: KKST20 SKSTS15

数量: 3

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

3日 日日出荷

ストックA 翌日出荷 500円/1本

③本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応    | 個別対応     |
|------|---------|----------|
| 数量   | 1~4     | 5~20 21~ |
| 値引率  | 基準単価 5% | お見積り     |
| 出荷日  | 通常      | お見積り     |

# 超コンパクト支柱クランプ/樹脂コンパクト支柱クランプ

—同径直交/異径直交—  
—同径直交—



CADデータフォルダ名: 31\_Posts

■特長: 安価でコンパクトな支柱クランプです。

## ■超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交

| Type | 異径   | M材質   | S表面処理  | A付属品    |
|------|------|-------|--------|---------|
| ALK  | ALNC | アルミ合金 | 黒アルマイト | 六角穴付ボルト |
| ALKW | ALNW |       |        |         |

同径直交 (ALK・ALKW)

異径直交 (ALNC・ALNW)

| Type         | 型式 | DH7      | B  | L  | L1   | L2 | r  | P1   | P2   | m  | ザグリ穴 |     |     | W   | ¥基準単価 |
|--------------|----|----------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|-----|-----|-----|-------|
|              |    |          |    |    |      |    |    |      |      |    | d1   | d2  | f   |     |       |
| ALKC<br>ALKW | 6  | +0.012/0 | 10 | 29 | 10.5 | 8  | 5  | 6.5  | 6.5  | M3 | 6.5  | 3.5 | 3.5 | 1   | 830   |
|              | 8  | +0.015/0 | 12 | 32 | 11   | 10 | 6  | 7    | 7    | M3 | 6.5  | 3.5 | 3.5 | 1   | 840   |
|              | 10 | +0.018/0 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8  | 8.5  | 8.5  | M4 | 8    | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 960   |
|              | 12 | +0.018/0 | 18 | 43 | 14   | 15 | 9  | 9    | 9    | M4 | 8    | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1,010 |
|              | 15 | 0        | 22 | 54 | 18   | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | M5 | 9.5  | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1,100 |

| Type         | 型式 | DH7      | D1H7 | B        | B1 | L  | L1   | L2   | r  | r1 | P1  | P2   | m   | ザグリ穴 |     |     | W   | ¥基準単価 |       |
|--------------|----|----------|------|----------|----|----|------|------|----|----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------|
|              |    |          |      |          |    |    |      |      |    |    |     |      |     | d1   | d2  | f   |     |       |       |
| ALNC<br>ALNW | 8  | +0.015/0 | 6    | +0.012/0 | 12 | 10 | 31.5 | 11   | 10 | 5  | 6   | 7    | 6.5 | M3   | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1     | 960   |
|              | 10 | +0.015/0 | 8    | +0.012/0 | 16 | 12 | 37   | 12   | 6  | 8  | 8.5 | 7    | M4  | 8    | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 990   |       |
|              | 10 | +0.015/0 | 8    | +0.015/0 | 16 | 12 | 36.5 | 13.5 | 12 | 6  | 8   | 8.5  | 7   | M4   | 8   | 4.5 | 4.5 | 1.5   | 990   |
|              | 12 | +0.018/0 | 8    | +0.015/0 | 18 | 14 | 40   | 14   | 14 | 7  | 9   | 9    | 7.5 | M4   | 8   | 4.5 | 4.5 | 1.5   | 1,130 |
|              | 12 | +0.018/0 | 10   | 0        | 18 | 14 | 39.5 | 14   | 14 | 7  | 9   | 9    | 3.5 | M4   | 8   | 4.5 | 4.5 | 1.5   | 1,130 |
|              | 15 | +0.018/0 | 10   | +0.015/0 | 22 | 18 | 49   | 18   | 16 | 9  | 11  | 11.5 | 9   | M5   | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5   | 1,310 |
|              | 15 | 0        | 12   | +0.018/0 | 22 | 18 | 48.5 | 18   | 16 | 9  | 11  | 11.5 | 4.5 | M5   | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5   | 1,310 |

① DH7・D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。  
② かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例

型式: ALKC8 ALNCC10

数量: 8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応    | 個別対応                  |
|------|---------|-----------------------|
| 数量   | 1~9     | 10~12 13~14 15~20 21~ |
| 値引率  | 基準単価 5% | 10% 18%               |
| 出荷日  | 通常      | お見積り                  |

■特長: 10個以上のご購入で安価になる支柱クランプです。コンベヤなど大量に使用する用途に適します。④ センサ取付用のスタンドセット品は P.2259・2260

## ■樹脂コンパクト支柱クランプ 同径直交

| Type  | M材質   | S表面処理 | A付属品                                |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| SENJK | ポリアミド | -     | M5ナット2個<br>ボルト(三価クロメート)<br>M5-12 2個 |

SENJK

Example 使用例

コンベヤガイドの取付に

④ 樹脂製ですので、重いものを支えるのには適しません。

Order 注文例

型式: SENJK

数量: 10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応    | 個別対応      |
|------|---------|-----------|
| 数量   | 1~9     | 10~20 21~ |
| 値引率  | 基準単価 5% | お見積り      |
| 出荷日  | 通常      | お見積り      |