

RIBS -THROUGH HOLE · COUNTERBORE HOLE TYPE-

リブ 一通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ



◎カタログ規格外品はこちら P.137 CADデータフォルダ名: 32_Ribs_and_Angle_Plates

■特長: 通し穴、ザグリ穴が選択できます。また、追加加工にてA面・B面いずれかの穴をタップ穴に変更できます。

Technical drawing of a rib with through hole and counterbore hole. Includes a table of Type (並級/精級), Material, and Surface Treatment. Dimensions A, B, C, T, a1, a2, b1, b2, b3, E, X, Y, F, G, H are shown. Notes include: ①精級タイプ、ザグリ穴タイプはB200以上指定不可; ②穴ボルト呼び径表; ③呼称は、推奨のボルトサイズとなります。詳細寸法は規格図内、穴ボルト呼び径表記載。

RoHS 10

■寸法別詳細

寸法別詳細 A=30・50の場合. Diagram showing dimensions A, B, C, D2, B1, A1, U. Table of dimensions for A=30 and A=50.

Table of dimensions for A=30 and A=50. Columns: A, a1, C, B, b1, b2, E, T. Includes notes: *B50以下は、取付穴は1つとなります。; *呼称は、推奨のボルトサイズとなります。詳細寸法は規格図内、穴ボルト呼び径表記載。

寸法別詳細 A=80・100・150の場合. Diagram showing dimensions A, B, C, D2, b1, a1, a2, U. Table of dimensions for A=80, 100, 150.

Table of dimensions for A=80, 100, 150. Columns: A, a1, a2, C, B, b1, b2, b3, E, T. Includes notes: *B150以下は取付穴は、2つとなります。; *呼称は、推奨のボルトサイズとなります。詳細寸法は規格図内、穴ボルト呼び径表記載。

■並級 通し穴/ザグリ穴 (◎ザグリ穴タイプはB200以上選択不可)

Table of standard rib types. Columns: Type, A, B (選択), T (選択). Rows include RBDS, RBDB, RBDM, RBDA, RBDW, RBDV, RBDF.

■精級 通し穴

Table of precision rib types. Columns: Type, A, B (選択), T (選択). Rows include RBDS, RBDB, RBDM, RBDA, RBDW, RBDV, RBDF.

Order form example: Order 注文例 RBDA100 - 150 - T12. Includes Alteration 追加加工 RBVB100 - 150 - T16 - ASY5.

Price table (Price 価格) showing quantity discounts and delivery options. Includes: ①3本以上で1明細行当たり一律1,350円; ②黒アルマイトはストーク不可; ③数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133.

Standard price calculation examples (基準単価算出例). RBDA100-150-T16: 2,820円. RBDA100-150-T16: 3,100円 (◎1円単位切り捨て).

Main price table (¥公産並級基準単価). Columns: A+B, Type, Material, Price. Rows: 60, 80, 100, 110, 130, 150, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300, 300, 350, 400, 450.

RIBS -THROUGH HOLE TYPE-

リブ 一通し穴 穴位置指定タイプ



◎カタログ規格外品はこちら P.137 CADデータフォルダ名: 32_Ribs_and_Angle_Plates

■特長: 取付穴ピッチを自由に指定できます。左ページ固定寸(通し穴)で取付穴ピッチが合わない際は、こちらの規格でお選び頂けます。

Technical drawing of a rib with through hole and specified hole position. Includes a table of Type, Material, and Surface Treatment. Dimensions A, B, C, T, X, Y, F, G, H are shown. Notes include: ①A面・B面とも取付穴は1つになります。; ②A面取付穴は1つになります。

RoHS 10

Table of dimensions for H (呼び径). Columns: 寸法, H (呼び径). Rows: 3, 4, 5, 6, 8. Includes: 穴径: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 9.

Table of rib types with specified hole positions. Columns: Type, A, B, X, F, Y, G, H, Material, C, E. Rows include RBPDS, RBPDB, RBPDM, RBPDA, RBPDW, RBPDF.

*1 A=30・50の場合、A面取付穴は1つとなるため、F寸の指定は不要です。 *2 B=30・50の場合、B面取付穴は1つとなるため、G寸の指定は不要です。 *3 F寸法・G寸法で0を指定すると、取付穴を1つに出来ます。

Order form example: Order 注文例 RBPDS100 - 150 - X40 - F0 - Y70 - G20 - H4 - T12. Includes Price 価格 table.

Price table (Price 価格) showing quantity discounts and delivery options. Includes: ①3本以上で1明細行当たり一律1,350円; ②黒アルマイトはストーク不可; ③数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133.

Main price table (¥基準単価). Columns: A+B, Material, Price. Rows: 60, 80, 100, 110, 130, 150, 160, 180, 200, 250.

32 リブ・イケール 溶接スタンド