

SET COLLARS WITH URETHANE -SLIT / SEPARATE TYPE-

セットカラー -ウレタン付スタンダード/コンパクト-  
-スリットタイプ/セパレートタイプ-



■特長 ウレタン付スタンダード: 金属部品どうしの接触による、金属音の発生を避けることが可能です。  
ウレタン付コンパクト: ウレタン付スタンダードと比較して、最大で幅(B寸法)44%、外径(D1寸法)25%コンパクトとなります。

■ウレタン付スタンダード スリットタイプ

■ウレタン付スタンダード セパレートタイプ

Type	セパレート	M材質	S表面処理	A付属品
SCD	SCSPD	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スリット: 六角穴付ボルト1本 セパレート: 六角穴付ボルト2本 MSCM435相当
PSCD	PSCSPD	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ	スリット: 六角穴付ボルト1本(SUS) セパレート: 六角穴付ボルト2本(SUS)
SSCD	SSCSPD	SUS304相当	-	M:SUS304相当

スリット

セパレート

◎ウレタンゴムの特性 参考P. 2-433

◎SCDのD寸公差は+0.01~+0.08となります。

型式 Type	D	B	D1	B1	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価					
													SCD	PSCD	SSCD	SCSPD	PSCSPD	SSCSPD
(スリットタイプ) SCD PSCD SSCD	*3	10	15	8	2	M3	3.4	3	1.0	4.5	3	3~5	530	540	910	-	-	-
	*4												530	540	910	-	-	-
	*5	12	20	10	3	M4	4.5	3.75	1.5	6	4	6~7	530	560	930	-	-	-
	*6												540	610	930	1,140	1,280	1,880
	*7												540	650	1,190	1,140	1,280	1,880
(セパレートタイプ) SCSPD PSCSPD SSCSPD	*8	18	35	15	5	M6	7	6	1.5	9	5	7~10	540	650	1,190	1,140	1,280	1,880
	*9												540	650	1,190	1,140	1,280	1,880
	*10												670	680	1,280	1,400	1,540	2,240
	*11												670	680	1,280	1,400	1,540	2,240
	*12												670	680	1,280	1,400	1,540	2,240
	*13	20	50	15	5	M6	7	6	1.5	11	6	9~12.5	670	680	1,280	1,400	1,540	2,240
	*14												670	680	1,280	1,400	1,540	2,240
	*15												790	850	1,440	1,590	1,750	2,450
	*16	20	45	15	5	M6	7	6	1.5	13	8	11~13	790	850	1,440	1,590	1,750	2,450
	*17												790	850	1,440	1,590	1,750	2,450
	*18												890	920	1,620	1,820	2,000	2,650
	*19	20	55	15	5	M6	7	6	1.5	15	10	16~18	1,040	1,070	2,000	2,060	2,260	2,960
	*20												1,040	1,070	2,000	2,060	2,260	2,960
	*21												1,240	1,300	2,430	-	-	-
	*22	23	70	18	5	M8	9	7	2.0	23	12	17.5~21	1,240	1,300	2,430	-	-	-
*23	1,240												1,300	2,430	-	-	-	
*24	1,490												1,560	3,260	-	-	-	
*25	27	85	22	5	M10	11	9	2.0	32	16	25~28	1,800	1,880	-	-	-	-	
*26												1,800	1,880	-	-	-	-	

■ウレタン付コンパクト スリットタイプ

■ウレタン付コンパクト セパレートタイプ

Type	セパレート	M材質	S表面処理	A付属品
SCDJ	SCSPDJ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スリット: 六角穴付ボルト1本 セパレート: 六角穴付ボルト2本 MSCM435相当
PSCDJ	PSCSPDJ	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ	スリット: 六角穴付ボルト1本(SUS) セパレート: 六角穴付ボルト2本(SUS)
SSCDJ	SSCSPDJ	SUS304相当	-	M:SUS304相当

スリット

セパレート

◎コンパクト比較表を使用例に掲載

型式 Type	D	B 選択	D1	B1	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価					
													スリットタイプ			セパレートタイプ		
(スリットタイプ) SCDJ PSCDJ SSCDJ	8	10	25	8	2	M3	3.4	3	1.5	8	5	7~9	590	720	1,310	1,250	1,410	2,070
	10												740	750	1,410	1,540	1,690	2,460
	12	12	30	10	3	M4	4.5	3.75	1.5	9	6	9~10	740	750	1,410	1,540	1,690	2,460
	14												870	940	1,580	1,750	1,930	2,700
	16												980	1,010	1,780	2,000	2,200	2,920
(セパレートタイプ) SCSPDJ PSCSPDJ SSCSPDJ	17	15	40	10	3	M5	5.5	4.5	1.5	17	7	11~12	1,140	1,180	2,200	2,270	2,490	3,260
	18												1,140	1,180	2,200	2,270	2,490	3,260
	20	20	50	12	3	M5	5.5	4.5	1.5	20	6	18~20	1,200	1,230	2,340	2,440	2,660	3,650
	25												1,640	1,720	3,590	-	-	-
	30												1,640	1,720	3,590	-	-	-
	*40	21	80	18	5	M8	9	7	2.0	32	15	28	1,980	2,070	4,940	-	-	-
	*50												1,980	2,070	4,940	-	-	-

Order 注文例

SCSPD8 - 10  
SCDJ8 - 10  
SCSPDJ10 - 10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 参考P.133

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Price 価格

Example 使用例

コンパクト比較表

D	コンパクトの差		コンパクト		スタンダード	
	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)
8	-8	-5	10	25	18	30
10	-8	-5	10	30	18	35
12	-8	-10	10	30	18	40
16	-6	-5	12	35	18	40
20	-7	-5	13	40	20	45
25	-5	-5	15	45	20	50
30	-5	-5	15	50	20	55
40	-8	-10	15	60	23	70
50	-6	-5	21	80	27	85

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~29 30~40 41~49 50~99 100~

値引率 標準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常 お見積り

SET COLLARS WITH THREAD INSERT -RESIN TYPE / ALUMINUM TYPE-

セットカラー -ねじインサート入り-(軽量化対応)  
-樹脂タイプ/アルミタイプ-

■特長: アルミ・樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。  
ねじインサート入りタイプは、ねじ部の機械的強度を向上します。

■樹脂タイプ

Type	セパレートタイプ	M材質	色	使用雰囲気温度	A付属品	ねじインサート材質
SCSPH	SCSPP	ポリアセタール	白	-45℃~95℃	六角穴付ボルトM:SUS304相当	SUS304
SCSMH	SCSPM	MCナイロン	アイボリー	-40℃~120℃	スリットタイプ: 1本 セパレートタイプ: 2本	なし
SCSPO	-	ポリアセタール	白	-45℃~95℃	-	なし

スリットタイプ

セパレートタイプ

型式 Type	D	B	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価					
											SCSPH	SCSMH	SCSPP	SCSPM		
ねじインサート入り (スリットタイプ) SCSPH SCSMH (セパレートタイプ) SCSPP SCSPM	8	10	15	8	25	M3	3.4	3	1.5	7	5	9	1,180	1,280	1,300	1,400
	10												1,180	1,280	1,300	1,400
	12	12	20	10	30	M4	4.5	3.75	1.5	10	6	12	1,220	1,320	1,340	1,440
	15												1,380	1,460	1,500	1,580
	16												1,410	1,490	1,530	1,610
20	15	30	10	35	M5	5.5	4.5	1.5	15	8	18	1,630	1,780	1,750	1,900	
25												1,910	2,070	2,030	2,190	
30												2,190	2,340	2,310	2,460	

型式 Type	D	B	D1	d	M (並目)	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価
											SCSPO
ねじインサートなし (スリットタイプ) SCSPO	10	12	28	4.5	M4	3.75	1.5	9	5	7	760
	12										790
	13	15	30	4.5	M4	4.5	1.5	10	6	8	810
	15										840
	16										860
	20	15	49	5.5	M5	5	1.5	16	8	10	870
	25										990
30	1,060										

■アルミタイプ

Type	セパレートタイプ	M材質	S表面処理	A付属品	ねじインサート材質
SCSAH	SCNPAH	2000系アルミ合金	-	六角穴付ボルトM:SUS304相当 スリットタイプ: 1本 セパレートタイプ: 2本	SUS304

スリットタイプ

セパレートタイプ

型式 Type	D	B 選択	D1	M (並目)	(d)	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価	
											SCSAH	SCNPAH
ねじインサート入り (スリットタイプ) SCSAH (セパレートタイプ) SCNPAH	8	8	25	M3	3.2	3	1.5	7	5	7	740	1,020
	10										740	1,080
	12	10	30	M4	4.2	3.75	1.5	9	6	8	770	1,100
	15										800	1,130
	16										820	1,150
20	12	40	M5	5.3	4.5	1.5	12	7	11	13	910	1,270
25											990	1,440
30											1,380	1,860

Order 注文例

SCSPH12 - 10  
SCSPP12 - 10  
SCSAH20 - 10

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~30 31~39 40~49 50~99 100~

値引率 標準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常 お見積り

Example 使用例

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~30 31~39 40~49 50~99 100~

値引率 標準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常 お見積り

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 参考P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。