

LINEAR BUSHING AND HOUSING UNIT-TALL BLOCK STANDARD / COMPACT TYPE, SINGLE BUSHING LENGTH-

トールブロックハウジングユニット

ーシングルタイプ/コンパクトタイプー

=選定のポイント=

枠部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。

選定の際はこちらの仕様からご検討ください。

:値下げ価格

:新価格

:スライド価格変更

LINEAR BUSHING AND HOUSING UNIT-TALL BLOCK STANDARD / COMPACT TYPE, DOUBLE BUSHING LENGTH-

トールブロックハウジングユニット

ーダブルタイプ/コンパクトタイプー

=選定のポイント=

枠部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。

選定の際はこちらの仕様からご検討ください。

:値下げ価格

:新価格

:スライド価格変更

CADデータフォルダ名: 04_Linear_Bushings

CADデータフォルダ名: 04_Linear_Bushings

特長: コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ、高さ(H寸)が最大6mm・幅(W寸)が最大3mmコンパクトな規格です。(コンパクト・スタンダード比較表P358)

特長: コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ、高さ(H寸)が最大6mm・幅(W寸)が最大3mmコンパクトな規格です。(コンパクト・スタンダード比較表P358)

業界標準

■スタンダードタイプ

■コンパクトタイプ

RoHS10

標準タイプ

コンパクトタイプ

業界標準

■スタンダードタイプ

■コンパクトタイプ

RoHS10

標準タイプ

コンパクトタイプ

dr	許容差	D		(S)	L	L1	L2	h		W		H		ℓ		M1 (有効長)		M2 (有効長)		C	C1	d1×t
		スタンダード	コンパクト					スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト			
		8	—	1.1	15	—	10	10	—	12	—	16	—	3	—	M3 (6)	—	M3 (10.5)	—	—	0.5	
4	0 -0.008	8	—	1.1	15	—	10	10	—	12	—	16	—	3	—	M3 (6)	—	M3 (10.5)	—	—	0.5	4.2×1.5 (M2ボルト用)
5	—	10	—	4.0	25	16	7	13	—	15	—	20	—	—	—	M4 (8)	—	M4 (10)	—	—	1	6×5 (M3ボルト用)
(6)	0 -0.009	12	10	3.0	27	18	9	14	13	16	14	22	20	5	4	M4 (8)	M4 (11)	M4 (9)	4	1 以下	—	—
(8)		15	13	—	32	20	10	16	15	20	17	26	24	5	5	M5 (8.5)	M5 (8.5)	M4 (15)	M4 (12)	5	1 以下	—
(10)		19	17	—	39	—	—	19	18	26	23	32	30	6	6	M5 (20)	M5 (17)	M5 (20)	M5 (17)	6	1 以下	—
(12)		21	19	4.0	40	—	15	20	19	28	25	34	32	6	6	M5 (22)	M5 (19)	M5 (22)	M5 (19)	6	1 以下	—
(13)		23	—	—	42	28	16	25	—	30	—	43	—	7	—	M6 (13)	M6 (23)	—	—	—	1	—
(16)	0 -0.010	28	26	3.8	47	32	18	27	26	36	33	49	43	7	7	M6 (13)	M6 (29)	M6 (26)	M6 (26)	8	1 以下	—
20		32	—	—	52	36	—	31	—	42	—	54	—	8	—	M8 (15)	—	M8 (34)	—	—	1	—
25		40	—	—	69	42	—	37	—	52	—	65	—	9	—	M10 (17)	—	M10 (42)	—	—	1	—
30		45	—	—	74	44	22	40	—	58	—	71	—	9	—	M10 (17.5)	—	M10 (48)	—	—	1	—
30		45	—	—	74	44	22	40	—	58	—	71	—	9	—	M10 (17.5)	—	M10 (48)	—	—	1	—

●使用上の注意はP343を参照してください。●コンパクトタイプはdr寸()サイズのみ。●M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様に注意ください。●スタンダードタイプのdr4は、M1取付穴が1ヶ所のみとなります。●基準面は型番記載シールの裏側になります。●納入時に防錆油が塗布されています。

dr	許容差	D		(S)	L	L1	L2	h		W		H		ℓ		M1 (有効長)		M2 (有効長)		C	C1	d1×t
		スタンダード	コンパクト					スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト			
		8	—	1.1	27	14	22	10	—	12	—	16	—	3	—	M3 (6)	—	M3 (10.5)	—	—	0.5	
4	0 -0.008	8	—	1.1	27	14	22	10	—	12	—	16	—	3	—	M3 (6)	—	M3 (10.5)	—	—	0.5	4.2×1.5 (M2ボルト用)
5	—	10	—	4.0	40	18	28	13	—	15	—	20	—	—	—	M4 (8)	—	M4 (10)	—	—	1	—
(6)	0 -0.010	12	10	3.0	46	20	30	14	13	16	14	22	20	5	4	M4 (8)	M4 (11)	M4 (9)	4	1 以下	—	—
(8)		15	13	—	56	30	42	16	15	20	17	26	24	5	5	M5 (8.5)	M5 (8.5)	M4 (15)	M4 (12)	5	1 以下	—
(10)		19	17	—	68	—	—	19	18	26	23	32	30	6	6	M5 (20)	M5 (17)	M5 (20)	M5 (17)	6	1 以下	—
(12)		21	19	4.0	70	36	50	20	19	28	25	34	32	6	6	M5 (22)	M5 (19)	M5 (22)	M5 (19)	6	1 以下	—
(13)		23	—	—	74	42	55	25	—	30	—	43	—	7	—	M6 (13)	—	M6 (23)	—	—	1	—
(16)	0 -0.012	28	26	3.8	84	52	65	27	26	36	33	49	43	7	7	M6 (13)	M6 (29)	M6 (26)	M6 (26)	8	1 以下	—
20		32	—	—	94	58	70	31	—	42	—	54	—	8	—	M8 (15)	—	M8 (34)	—	—	1	—
25		40	—	—	128	80	100	37	—	52	—	65	—	9	—	M10 (17)	—	M10 (42)	—	—	1	—
30		45	—	—	138	90	110	40	—	58	—	71	—	9	—	M10 (17.5)	—	M10 (48)	—	—	1	—
30		45	—	—	138	90	110	40	—	58	—	71	—	9	—	M10 (17.5)	—	M10 (48)	—	—	1	—

●使用上の注意はP343を参照してください。●コンパクトタイプはdr寸()サイズのみ。●M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様に注意ください。●基準面は型番記載シールの裏側になります。●納入時に防錆油が塗布されています。

Price 価格	数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133				●LHSSF				●SLHSS・SLHSSF				●LHSSK			
	数量区分	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口	数量	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口	数量	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口	数量	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口
	数量	1~34	35~100	101~	数量	1~34	35~100	101~	数量	1~19	20~34	35~100	101~	数量	1~34	35~
	値引率	基準率値	10%	18%	値引率	基準率値	10%	18%	値引率	基準率値	10%	18%	値引率	基準率値	10%	18%
	出荷日	通常	お見積り	—	出荷日	通常	お見積り	—	出荷日	通常	お見積り	—	出荷日	通常	お見積り	—

型式	¥基準単価					dr	基本定格荷重				質量(g)	
	Type	dr	LHSS	LHSSF	SLHSS		スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト
(スタンダード)	LHSS LHSSF SLHSS SLHSSF	4	1,110	—	—	—	4	88	—	127	—	8
		5	980	1,150	1,640	1,950	5	167	—	206	—	18
		6	980	1,280	1,770	2,100	6	206	131	265	155	22
		8	1,020	1,300	1,800	2,140	8	265	235	380	277	40
		10	1,040	1,340	1,850	2,190	10	372	368	549	433	80
(コンパクト)	LHSSK	12	1,110	1,400	1,940	2,300	12	412	381	598	449	90
		13	1,500	1,810	2,390	2,830	13	510	—	608	—	132
		16	1,710	2,060	2,720	3,230	16	775	608	1,180	716	204
		20	2,020	2,430	3,340	3,960	20	882	—	1,370	—	272
		25	2,450	3,030	4,280	5,080	25	980	—	1,570	—	574
		30	2,900	3,630	5,300	6,280	30	1,570	—	2,740	—	710

Order 注文

型式

LHSS12

LHSS12L

LHSS12G

LHSS12H

在 庫 品

翌日出荷 P133

kgf=N×0.101972

Price 価格	数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133				●LHSSWF				●SLHSSW・SLHSSWF				●LHSSKW			
	数量区分	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口	数量	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口	数量	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口	数量	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口
	数量	1~34	35~100	101~	数量	1~34	35~100	101~	数量	1~19	20~34	35~100	101~	数量	1~19	20~34
	値引率	基準率値	10%	18%	値引率	基準率値	10%	18%	値引率	基準率値	10%	18%	値引率	基準率値	10%	18%
	出荷日	通常	お見積り	—	出荷日	通常	お見積り	—	出荷日	通常	お見積り	—	出荷日	通常	お見積り	—

型式	¥基準単価					dr	基本定格荷重				質量(g)	
	Type	dr	LHSSW	LHSSWF	SLHSSW		スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト
(スタンダード)	LHSSW LHSSWF SLHSSW SLHSSWF	4	1,790	—	—	—	4	176	—	254	—	14
		5	1,650	1,830	2,310	2,740	5	263	—	412	—	35
		6	1,650	1,970	2,450	2,890	6	324	206	529	309	40
		8	1,670	1,980	2,460	2,920	8	431	383	784	555	75
		10	1,700	2,010	2,520	2,970	10	588	585	1,100	867	150
(コンパクト)	LHSSKW	12	1,790	2,120	2,640	3,130	12	657	608	1,200	899	10.9
		13	2,310	2,650	3,220	3,810	13	813	—	1,570	—	248
		16	2,600	2,970	3,630	4,300	16	1,230	965	2,350	1,431	383
		20	3,150	3,600	4,490	5,310	20	1,400	—	2,740	—	520
		25	3,890	4,510	5,750	6,810	25	1,560	—	3,140	—	1,120
		30	5,030	5,820	7,460	8,830	30	2,490	—	5,490	—	1,384

Order 注文

型式

LHSSW12

LHSSW12L

LHSSW12G

LHSSW12H

在 庫 品

翌日出荷 P133

kgf=N×0.101972