

規格追加
赤文字表示



BEARINGS WITH HOUSINGS -T-SHAPED TYPE-

ベアリングホルダセット

-T型タイプ-

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

◎CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■特長: 前後にスペースがない場所に適しています。



Type	材質	S表面処理	A付属品
高さh指定 BGHFB BGHFB-C BGHF BGHF-C	ベアリングホルダ S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	ばね用銅
BGHFA BGHFA-C BGHFS BGHFS-C	ステンレス アルミ合金 SUS304相当	白アルマイト処理 -	SUS304相当

軸受け精度 JIS B 1514 0級

Ⓢ ゴムシールベアリング (VV・DD) は全てステンレスです。
Ⓢ ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

C面取りなし **C面取り有り**


上端両側の角をC面取り (45°)



■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%
出荷日		通常		+5日	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Ⓢストークについては、**P.135**をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

Type	型式 ベアリング 品番	シール	h 1mm単位	d	DH7	許公差	dh	B	ℓ1	H	L	L1	L2	T	S	C	d1							
高さ指定 BGHFB BGHF BGHFA BGHFS	623	ZZ 両シールド (×1.0)	10~40	3	10	+0.015	7	4	2	h+9	36	26	16	10	5	4.5	4.5							
	624			4	13	9	5	h+11		38	28	18												
	605			5	14	+0.018	10	5		40	30	20												
	625			5	16	0	12	5		46	34	22												
	606			6	17	+0.021	13	6		47	35	23												
	626			6	19	0	15	6		49	37	25												
	高さ指定 C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFS-C		698	*VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	15~40	8	19	+0.021		16	6	3	h+14	49	37	25	12	5	5.5	5.5				
			608			8	22	0		18	7		h+15	53	41	29					12			
			628			8	24	+0.021		20	8		h+16	56	44	32					15			
			6800			10	19	+0.021		16	5		h+14	50	38	26					10			
			6900			10	22	0		19	6		h+15	53	41	29					12			
			6000			10	26	+0.021		22	8		h+17	58	46	34					15			
高さ指定 C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFS-C		6200	DD 接触 ゴムシール (×1.1)		20~50	10	30	+0.025	24	9	3		h+19	62	50	38	15	10	6.5	6.5				
		6801				10	21	+0.021	18	5			h+15	53	41	29					10			
		6901				12	24	0	21	6			h+16	56	44	32					12			
		6001				12	28	+0.025	24	8			h+18	60	48	36					15			
		6201				12	32	0	26	10			h+20	64	52	40					16			
		6802				15	24	+0.021	21	5			h+16	56	44	32					10			
	高さ指定 C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFS-C	6902		*VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	20~60	15	28	0	25	7		3	h+18	60	48	36	12	10	6.5	6.5				
		6002				15	32	+0.025	28	9			h+20	68	54	40					15			
		6202				15	35	0	29	11			h+22	72	58	44					16			
		6903				17	30	+0.021	27	7			h+19	64	52	38					13			
		6003				17	35	+0.025	31	10			h+22	70	56	43					16			
		6203				17	40	0	34	12			h+24	76	62	49					19			
高さ指定 C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFS-C		6804	*VV 非接触 ゴムシール (×1.1)		25~60	20	32	+0.025	29	7	3		h+20	68	53.5	40	15	15	9	9				
		6904				20	37	0	34	9			h+23	73	59	45					15			
		6004				20	42	+0.025	36	12			h+25	82	66	50					19			
		6204				25	47	0	40	14			h+28	88	72	56					22			
		6805				25	37	+0.030	34	7			h+23	82	64	46					13			
		6905				25	42	+0.025	39	9			h+25	91	69	51					15			
	高さ指定 C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFS-C	6005		*VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	30~80	25	47	0	41	12		3	h+28	96	76	56	19	20	12	11				
		6205				25	52	+0.030	45	15			h+31	102	82	62					22			
		6806				30	42	+0.025	39	7			h+25	91	71	51					14			
		6906				30	47	0	44	9			h+28	96	76	56					19			
		6006				30	55	+0.030	48	13			h+32	104	84	64					19			
		6206				35	62	0	55	16			h+36	112	92	72					22			
高さ指定 C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFS-C		6007	*VV 非接触 ゴムシール (×1.1)		40~100	35	62	+0.030	55	14	3		h+36	112	92	72	21	20	12	11				
		6207				35	72	0	64	17			h+44	148	118	88					26	25	15	13
		6008				40	68	+0.030	60	15			h+41	122	102	82					24	20	12	11
		6208				40	80	0	74	18			h+50	160	130	100					27	25	15	13

Ⓢ適用サイズは価格表でご確認ください。Ⓢ*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

Ⓢベアリングの詳細規格は**P.1025・1027・1029~1032・1039・1040**をご覧ください。

Order 注文例

型式 - h

Type ベアリング シール

BGHFB 6901 VV - 23

Delivery 出荷日

●BGHFB・SUS304相当品

3 日目出荷

Ⓢ注文締切

Ⓢストーク A 翌日出荷 800円/1本 **PM 6:00迄** **P.134**

Ⓢ3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●上記以外

3 日目出荷

Ⓢ注文締切

ⓈストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 **PM 3:00迄**

ⓈストークA 翌日出荷 800円/1本 **PM 6:00迄** **P.134**

ⓈストークA早割は1明細行当たり一律300円

ⓈストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alteration 追加加工

型式 - h (NA・KCC)

BGHFB6000ZZ - 36 - NA

●NA ●KCC

3 日目出荷 (在庫含む) **5** 日目出荷

Alterations	ベアリング・止め輪組付なし	C2面取り追加加工
Code	NA	KCC
Spec.	ベアリング・止め輪をホルダに組み込まず、付属品として出荷します。	上端面をC2面取りします。 ⓈC面取りタイプ適用不可
¥/1Code	無料	200

14 ベアリングホルダ