

規格追加 安全柵 吊り引き戸ユニット

固定柵部セット 上下同パネルタイプ

安全柵ユニットの価格はミスマエカタログ上のWOSにてご確認をお願いします。

■特徴：ユニット型で製作に必要な部品をまとめて発送いたします。固定柵部セットは組立出荷品のみの取り扱いとなります。扉黄色タイプ、全黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■上下同パネル

<シルバータイプ> <扉黄色タイプ>

<全黄色タイプ>

TYPE	レール 固定柵部色	扉色	出荷 形態	左開き	右開き
シルバー	シルバー	組立	K-HFUBSLT	K-HFUBSRT	
扉黄色	シルバー	黄色	K-HFUBSLTY	K-HFUBSRTY	
全黄色	黄色		K-HFUBSLTY3	K-HFUBSRTY3	

①有効開口寸法はW-30mm程度です。(取手部はさらに狭くなります。)

②組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属アクセサリの取り付けはお客様にて行うものととなります。

③フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について **☎ P.989**

(図は左開き用)

型式	上段選択		W (開口部寸法) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	L1 吊り引き戸 レール 寸法	L2 扉部幅 寸法	L3 扉部高さ 寸法	L4 固定柵部 幅寸法	L5 固定柵部 高さ寸法	T
	タイプ	フェンスネット (線径φ3.2)								
(シルバータイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUBSLT (左開き) K-HFUBSRT (右開き)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	W	D+150	30
	8									D-75
(扉黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUBSLTY (左開き) K-HFUBSRTY (右開き)	6	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	W	D+150	30
	8	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)							D-75
(全黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUBSLTY3 (左開き) K-HFUBSRTY3 (右開き)	6	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	W	D+150	30
	8									D-75

型式	構成部品					
	フェンスネット パネル	フレーム型式		本体締結部品		
TYPE	サイズ	引き戸部	固定柵部	吊り引き戸用 フレーム	ボルト 数量	
(シルバータイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUBSLT (左開き) K-HFUBSRT (右開き)	6 8	フェンスネット 黒 (FENP)	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFHSD6-3030	SCB8 - 40
			HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFHSD8-4040	SCB12 - 60
(扉黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUBSLTY (左開き) K-HFUBSRTY (右開き)	6 8	フェンスネット シルバー (FENM)	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFHSD6-3030	SCB8 - 40
			HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFHSD8-4040	SCB12 - 60
(全黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUBSLTY3 (左開き) K-HFUBSRTY3 (右開き)	6 8	樹脂パネル	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFHSD6-3030	SCB8 - 40
			HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFHSD8-4040	SCB12 - 60

付属アクセサリ	数量
①滑車ユニット	2
②板金直線プレート(2穴)	2
③板金直線プレート(3穴)	2
④板金L型プレート	2
⑤安全柵用引き戸ガイド	1
⑥取手	2
⑦打掛錠	1
⑧薄型ブラケット	2

☎ 付属アクセサリの詳細は吊り引き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください **☎ P2-062-2019**

Order 注文例

型式 - フェンスネット
パネル - W - D

K-HFUBSLT6 - 50B - W700 - D1000
K-HFUBSLTY8 - PET3 - W1000 - D2200

Delivery 出荷日

3 日日出荷

●組立出荷選択時

5 日日出荷

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

規格追加 安全柵 吊り引き戸ユニット

固定柵部セット 上下別パネルタイプ

安全柵ユニットの価格はミスマエカタログ上のWOSにてご確認をお願いします。

■特徴：ユニット型で製作に必要な部品をまとめて発送いたします。固定柵部セットは組立出荷品のみの取り扱いとなります。扉黄色タイプ、全黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■上下別パネル

<シルバータイプ> <扉黄色タイプ>

<全黄色タイプ>

TYPE	レール 固定柵部色	扉色	出荷 形態	左開き	右開き
シルバー	シルバー	組立	K-HFUCSLT	K-HFUCSRT	
扉黄色	シルバー	黄色	K-HFUCSLTY	K-HFUCSRTY	
全黄色	黄色		K-HFUCSLTY3	K-HFUCSRTY3	

①有効開口寸法はW-30mm程度です。(取手部はさらに狭くなります。)

②組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属アクセサリの取り付けはお客様にて行うものととなります。

③フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について **☎ P.989**

(図は左開き用)

型式	上段選択		下段選択		W (開口部寸法) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	L1 吊り引き戸 レール 寸法	L2 扉部幅 寸法	L3 扉部高さ 寸法	L4 固定柵部 幅寸法	L5 固定柵部 高さ寸法	T
	タイプ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)	フェンスネット (線径φ3.2)								
(シルバータイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLT (左開き) K-HFUCSRT (右開き)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	W	D+150	30
	8			D-75	40							
(扉黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLTY (左開き) K-HFUCSRTY (右開き)	6	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	W	D+150	30
	8	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)							D-75
(全黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLTY3 (左開き) K-HFUCSRTY3 (右開き)	6	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	W	D+150	30
	8			D-75	40							

型式	構成部品					
	フェンスネット パネル	フレーム型式		本体締結部品		
TYPE	サイズ	引き戸部	固定柵部	吊り引き戸用 フレーム	ボルト 数量	
(シルバータイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLT (左開き) K-HFUCSRT (右開き)	6 8	フェンスネット 黒 (FENP)	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFHSD6-3030	SCB8 - 40
			HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFHSD8-4040	SCB12 - 60
(扉黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLTY (左開き) K-HFUCSRTY (右開き)	6 8	フェンスネット シルバー (FENM)	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFHSD6-3030	SCB8 - 40
			HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFHSD8-4040	SCB12 - 60
(全黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLTY3 (左開き) K-HFUCSRTY3 (右開き)	6 8	樹脂パネル	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFFS6 - 3030 HFFH6 - 3030	HFHSD6-3030	SCB8 - 40
			HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFFS8 - 4040 HFFH8 - 4040	HFHSD8-4040	SCB12 - 60

☎ 付属アクセサリの詳細は吊り引き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください **☎ P2-062-2019**

Order 注文例

型式 - フェンスネット
パネル - フェンスネット
パネル - W - D

K-HFUCSLT6 - 50B - PET3 - W700 - D1000
K-HFUCSLTY8 - PC3 - 30S - W1000 - D2200

Delivery 出荷日

3 日日出荷

●組立出荷選択時

5 日日出荷

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 (追加加工
Code)

K-HFUCSLT6 - 50B - PET3 - W1000 - D2200 - LSET

扉ユニットをレイアウトの角部に設置時ご指定ください

Alteration	Code	Spec	¥/1Code
板金L型プレートへ変更	LSET	付属の板金直線プレート(※3穴)を板金L型プレート(HPTLS6)へ変更 ●変更する箇所はか所のみです。 ●ボルトナットの数量も変更となります。 ※板金直線プレート(3穴)は特注品になります。材質・寸法 は4穴タイプのHPTSSL6と同等です。 ■レイアウト例(上面から見た図) 	200

※図の白部の安全柵はユニットに付属しません

☎ 吊り引き戸ユニットの標準的な設置レイアウト例については **☎ P2-062-2019**をご覧ください。

42
組立出荷
ユニット

規格追加 安全柵 吊り引き戸ユニット

赤文字表示

安全柵 吊り引き戸ユニット

—上下同パネルタイプ—

安全柵ユニットの価格はミスマEカタログ上のWOSにてご確認をお願いします。

■特徴：ユニット型番で製作に必要な部品をまとめて発送いたします。扉黄色タイプ、全黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■上下同パネル

<シルバータイプ> <扉黄色タイプ>

<全黄色タイプ>

TYPE	レール色	扉色	出荷形態	左開き	右開き
シルバー	シルバー		部材	HFUBSL	HFUBSR
			組立	K-HFUBSL	K-HFUBSR
扉黄色	シルバー	黄色	部材	HFUBSLY	HFUBSRY
			組立	K-HFUBSLY	K-HFUBSRY
全黄色	黄色		部材	HFUBSL2Y	HFUBSR2Y
			組立	K-HFUBSL2Y	K-HFUBSR2Y

L1(吊り引き戸レール寸法)
L2(扉部幅寸法)
W(開口部寸法)
L3(扉部高さ寸法)

(図は左開き用)

①有効開口寸法はW-30mm程度です。(取手部はさらに狭くなります。)
②組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属アクセサリの取り付けはお客様にて行うものとなります。
③フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について P.989

型式		上段選択		W	D	L1	L2	L3	T
TYPE	シリーズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)	(開口部寸法) 指定 1mm単位	(高さ) 指定 1mm単位	吊り引き戸レール 寸法	扉部幅 寸法	扉部高さ 寸法	
(シルバータイプ) HFUBSL (左開き) HFUBSR (右開き)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	D-75	30
(シルバータイプ組立出荷) K-HFUBSL (左開き) K-HFUBSR (右開き)	8							D-95	40
(扉黄色タイプ) HFUBSLY (左開き) HFUBSRY (右開き)	6	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	D-75	30
(扉黄色タイプ組立出荷) K-HFUBSLY (左開き) K-HFUBSRY (右開き)	8	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)					D-95	40
(全黄色タイプ) HFUBSL2Y (左開き) HFUBSR2Y (右開き)	6	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	D-75	30
(全黄色タイプ組立出荷) K-HFUBSL2Y (左開き) K-HFUBSR2Y (右開き)	8							D-95	40

型式	シリーズ	フェンスネット パネル	構成部品			
			フレーム型式	本体締結部品	数量	
(シルバータイプ) HFUBSL (左開き) HFUBSR (右開き)	6	フェンスネット 黒 (FENP)	引き戸部	吊り引き戸用 フレーム	ボルト	6
(シルバータイプ組立出荷) K-HFUBSL (左開き) K-HFUBSR (右開き)	8		HFFS6-3030 HFFH6-3030	HFHSD6-3030	SCB8-40	
(扉黄色タイプ) HFUBSLY (左開き) HFUBSRY (右開き)	6	フェンスネット シルバー (FENM)	HFFS8-4040 HFFH8-4040	HFHSD8-4040	SCB12-60	6
(扉黄色タイプ組立出荷) K-HFUBSLY (左開き) K-HFUBSRY (右開き)	8		HFFS6-3030 HFFHY6-3030	HFHSD6-3030	SCB8-40	
(全黄色タイプ) HFUBSL2Y (左開き) HFUBSR2Y (右開き)	6	樹脂パネル	HFFS8-4040 HFFHY8-4040	HFHSD8-4040	SCB12-60	6
(全黄色タイプ組立出荷) K-HFUBSL2Y (左開き) K-HFUBSR2Y (右開き)	8		HFFS6-3030 HFFHY6-3030	HFHSDY6-3030	SCB8-40	
(全黄色タイプ組立出荷) K-HFUBSL2Y (左開き) K-HFUBSR2Y (右開き)	8		HFFS8-4040 HFFHY8-4040	HFHSDY8-4040	SCB12-60	

付属アクセサリ	数量
①滑車ユニット	2
②板金直線プレート(2穴)	2
③板金直線プレート(3穴)	2
④板金L型プレート	2
⑤安全柵用引き戸ガイド	1
⑥取手	2
⑦打掛錠	1
⑧薄型ブラケット	2

①付属アクセサリの詳細は吊り引き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-062-2019

Order 注文例

型式 - フェンスネットパネル - W - D

HFUBSL2Y8 - 50B - W700 - D1000
K-HFUBSL2Y8 - PET3 - W1000 - D2000

Delivery 出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

●組立出荷選択時
③ 日日出荷
⑤ 日日出荷

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

規格追加 安全柵 吊り引き戸ユニット

赤文字表示

安全柵 吊り引き戸ユニット

—上下別パネルタイプ—

安全柵ユニットの価格はミスマEカタログ上のWOSにてご確認をお願いします。

■特徴：ユニット型番で製作に必要な部品をまとめて発送いたします。扉黄色タイプ、全黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■上下別パネル

<シルバータイプ> <扉黄色タイプ>

<全黄色タイプ>

TYPE	レール色	扉色	出荷形態	左開き	右開き
シルバー	シルバー		部材	HFUCSL	HFUCSR
			組立	K-HFUCSL	K-HFUCSR
扉黄色	シルバー	黄色	部材	HFUCSLY	HFUCSRY
			組立	K-HFUCSLY	K-HFUCSRY
全黄色	黄色		部材	HFUCSL2Y	HFUCSR2Y
			組立	K-HFUCSL2Y	K-HFUCSR2Y

L1(吊り引き戸レール寸法)
L2(扉部幅寸法)
W(開口部寸法)
L3(扉部高さ寸法)

(図は左開き用)

①有効開口寸法はW-30mm程度です。(取手部はさらに狭くなります。)
②組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属アクセサリの取り付けはお客様にて行うものとなります。
③フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について P.989

型式		上段選択		下段選択		W	D	L1	L2	L3	T
TYPE	シリーズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)	(開口部寸法) 指定 1mm単位	(高さ) 指定 1mm単位	吊り引き戸レール 寸法	扉部幅 寸法	扉部高さ 寸法	
(シルバータイプ) HFUCSL (左開き) HFUCSR (右開き)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	D-75	30
(シルバータイプ組立出荷) K-HFUCSL (左開き) K-HFUCSR (右開き)	8										
(扉黄色タイプ) HFUCSLY (左開き) HFUCSRY (右開き)	6	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	D-75	30
(扉黄色タイプ組立出荷) K-HFUCSLY (左開き) K-HFUCSRY (右開き)	8	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)						
(全黄色タイプ) HFUCSL2Y (左開き) HFUCSR2Y (右開き)	6	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	300 1000	1000 2200	W×2	W+T	D-75	30
(全黄色タイプ組立出荷) K-HFUCSL2Y (左開き) K-HFUCSR2Y (右開き)	8										

型式	シリーズ	フェンスネット パネル	構成部品			
			フレーム型式	本体締結部品	数量	
(シルバータイプ) HFUCSL (左開き) HFUCSR (右開き)	6	フェンスネット 黒 (FENP)	引き戸部	吊り引き戸用 フレーム	ボルト	6
(シルバータイプ組立出荷) K-HFUCSL (左開き) K-HFUCSR (右開き)	8		HFFS6-3030 HFFH6-3030	HFHSD6-3030	SCB8-40	
(扉黄色タイプ) HFUCSLY (左開き) HFUCSRY (右開き)	6	フェンスネット シルバー (FENM)	HFFS8-4040 HFFH8-4040	HFHSD8-4040	SCB12-60	6
(扉黄色タイプ組立出荷) K-HFUCSLY (左開き) K-HFUCSRY (右開き)	8		HFFS6-3030 HFFHY6-3030	HFHSD6-3030	SCB8-40	
(全黄色タイプ) HFUCSL2Y (左開き) HFUCSR2Y (右開き)	6	樹脂パネル	HFFS8-4040 HFFHY8-4040	HFHSD8-4040	SCB12-60	6
(全黄色タイプ組立出荷) K-HFUCSL2Y (左開き) K-HFUCSR2Y (右開き)	8		HFFS6-3030 HFFHY6-3030	HFHSDY6-3030	SCB8-40	
(全黄色タイプ組立出荷) K-HFUCSL2Y (左開き) K-HFUCSR2Y (右開き)	8		HFFS8-4040 HFFHY8-4040	HFHSDY8-4040	SCB12-60	

①付属アクセサリの詳細は吊り引き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-062-2019

Order 注文例

型式 - フェンスネットパネル - W - D

HFUCSL2Y8 - 50B - PET3 - W700 - D1000
K-HFUCSL2Y8 - PC3 - 30S - W1000 - D2000

Alteration 追加加工

型式 (※加工Code)

K-HFUCSL2Y-50B-PET3-W1000-D2000 - LSET

Delivery 出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

●組立出荷選択時
③ 日日出荷
⑤ 日日出荷

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

扉ユニットをレイアウトの角部に設置時ご指定ください

Alteration	Code	Spec	¥/1Code
板金L型プレートへ変更	LSET	付属の板金直線プレート(※3穴)を板金L型プレート(HPTSL6)へ変更 ①変更する箇所は1か所のみです。 ②ボルトナットの数量も変更となります。 ※板金直線プレート(3穴)は特注品になります。材質・寸法は4穴タイプのHPTSSL6と同等です。 ■レイアウト例(上面から見た図)	200

※図の白部の安全柵はユニットに付属しません

①吊り引き戸ユニットの標準的な設置レイアウト例については P.2-062-2019 をご覧ください。

42 組立出荷