

-DOUBLE WHEELS CASTERS-
キャスト 双輪タイプ
-中荷重・超重荷重-

価格改訂

許容荷重 2500~6000N
平均クォリティー

□:値下げ価格
□:新価格
□:スライド引率変更

CADデータフォルダ名: 47_Casters

■中荷重 **CWM-P**

本体	車輪	ベアリング
M材質 S表面処理	M材質(色) 旋回部 車輪部	旋回部 車輪部
SPHC 三価クロメート	ナイロン(黒)	有 無

RoHS 10

本体タイプ	型式		車輪材質	H	d	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
	Type	D							
自在タイプ	CWM-P	38	N(ナイロン)	64	8.8	44	1200	450	980
		50		77		49	1500	470	1,150

Order 注文例: 型式 CWM-P38 - 車輪材質 N

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (☺1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~100
値引率	基準単価	5%	8%

☺表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 当社取扱キャスト最大許容荷重を誇ります。大型加工機や専用装置等を動力で牽引する際にも御利用いただけます。

■超重荷重 **CKXJ**

本体	車輪	ベアリング
M材質 S表面処理	M材質(色) 旋回部 車輪部	旋回部 車輪部
SPHC 三価クロメート	MCナイロン(青)	有 有

RoHS 10

本体タイプ	型式		車輪材質	H	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価	
	Type	D						1~4コ	5~10コ
自在タイプ	CKXJ	100	M(MCナイロン)	150	97	10000	5300	39,500	37,525
		125		170	109	13000	5700	48,000	45,600
		150		200	121	15000	6300	56,000	53,200

EX Example 使用例

Order 注文例: 型式 CKXJ100 - 車輪材質 M

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (☺1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~10	11~	11~
出荷日	通常	お見積り	お見積り

☺表示数量超えはWOSにてご確認ください。

-DOUBLE WHEELS CASTERS-
キャスト 双輪タイプ
-重荷重スチール・ステンレス-

価格改訂

許容荷重 1200~6000N
平均クォリティー

□:値下げ価格
□:新価格
□:スライド引率変更

CADデータフォルダ名: 47_Casters

■重荷重スチール **CWMJ**

本体	車輪	ベアリング
M材質 S表面処理	M材質(色) 旋回部 車輪部	旋回部 車輪部
SPHC 三価クロメート	MCナイロン(青)	有 有

RoHS 10

EX Example 使用例

旋回方向
車輪回転方向

・双輪なので単輪と比べ耐荷重性、旋回性に優れます。

本体タイプ	型式		車輪材質	H	D1	B	A	F	d	t	E	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
	Type	No.													
自在タイプ	CWMJ	50	N(MCナイロン)	75	42	38	84	64	8.5	3.2	12	49	4000	812	4,890
		65		93	57	48	100	78	10.5	4.5	14	57	5000	1530	5,810
		75		102	65	102	65	100	78	10.5	4.5	14	57	6000	1620

■重荷重ステンレス **CWG**

本体	車輪	シール	ベアリング
M材質 S表面処理	M材質(色) 旋回部 車輪部	M材質 旋回部	車輪部
SUS304 -	モノマーキャストナイロン(青) 導電性MCナイロン(黒)	ポリアセタル	有 有

RoHS 10

防塵シール

本体タイプ	型式		車輪材質	H	A	F	d	E	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価	
	Type	D										モノマーキャストナイロン	導電性MCナイロン
自在タイプ	CWG	50	N(モノマーキャストナイロン) D(導電性MCナイロン)	75	84	64	8.5	12	43	4000	760	11,400	18,520
		65		93	100	78	10.5	15	54	5000	1060	13,530	21,660
		75		102	102	65	100	78	10.5	15	58	6000	1120

Order 注文例: 型式 CWMJ50 - 車輪材質 N

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●CWMJの場合

■数量スライド価格 (☺1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~100
値引率	基準単価	5%	8%

☺表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外の場合

■数量スライド価格 (☺1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	中口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%

☺表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47 キャスタ
アンジャスタ
パット