

DESIGN CASTERS デザインキャスタ

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更



CADデータフォルダ名: 47_Casters

DESIGN CASTERS デザインキャスタ

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更



CADデータフォルダ名: 47_Casters

■デザインキャスタ

CHAM (自在)
CHAS (ストップ)

CHAN (自在ねじ式)
CHANS (自在ねじ式ストップ付)

①1パック4コ入りです。注文数をご確認ください。
☑専用スパナP.1134に掲載

軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SPHC	三価クロメート	ナイロン	(黒)

プレート式
CTGMP **CTGMPS** ねじ式
CTGMR **CTGMRS**

☑専用スパナP.1134に掲載

プレート・軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SWCH	三価クロメート	ナイロン	(黒)

本体タイプ	型式		車輪材質	H	取付プレート d	(r)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 (1パック4コ入り)
	Type	D							
自在タイプ	CHAM	50	N (ナイロン)	62	5.5	50	1000	210	1,680
		60		1200			240	1,870	
ストップタイプ	CHAS	50		62			1000	220	2,120
		60		74			1200	250	2,320

本体タイプ	型式		車輪材質	H	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 (1パック4コ入り)	
	Type	D							
自在ねじ式タイプ	CHAN	50	8	N (ナイロン)	58	50	1000	170	1,680
		60	8 10		70	54	1200	200	1,870
自在ねじ式ストップ付タイプ	CHANS	50	8		58	52	1000	180	2,120
		60	8 10		70	56	1200	210	2,320

Order 注文例: 型式 M 車輪材質 N
CHAM60 CHAN50 8 N

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口		
数量	1~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

本体タイプ	型式		D	H	B1	B2	(W)	d	(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D											
自在プレート式タイプ	CTGMP	40	55	41	10	16	5.1	43	15	200	75	160	
		50	65	45	11	18		51	18	300	105	210	
自在プレート式+ストップ付タイプ	CTGMPS	40	55	41	10	16	5.1	47	15	200	78	210	
		50	65	45	11	18		57	18	300	108	270	

本体タイプ	型式		M	H	B1	B2	(W)	取付ねじ部			r	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D						NB	NT	NL					
自在ねじ式タイプ	CTGMR	40	8 (並目)	50	41	10	16	13	4	15	43	15	200	60	124
		50	12 (細目)	63	45	11	18	19	6	14	51	18	300	100	175
自在ねじ式+ストップ付タイプ	CTGMRS	40	8 (並目)	50	41	10	16	13	4	15	47	15	200	65	165
		50	12 (細目)	63	45	11	18	19	6	14	57	18	300	105	217

Order 注文例: 型式 M
CTGMP40 CTGMR40 8

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口		
数量	1~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

CTBMR **CTBMS**

☑専用スパナP.1134に掲載

軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SWCH	三価クロメート	ナイロン	(黒)

本体タイプ	型式		M (並目)	H	B1	B2	取付ねじ部			(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D					NB	NT	NL*					
自在ねじ式タイプ	CTBMR	40	8 10	46	42	7	14	38	14	400	67	224		
		60	10 12	69	46	8	17	51	18	800	126	346		
自在ねじ式ストップ付タイプ	CTBMS	40	8 10	46	42	7	14	42	14	400	70	264		
		60	10 12	69	46	8	17	55	18	800	129	386		

Order 注文例: 型式 M
CTBMR40 8

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口		
数量	1~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

CTEJN **CTEJNS**

☑専用スパナP.1134に掲載

軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SWCH	三価クロメート	エラストマー	(黒)

本体タイプ	型式		D	M	H	B1	B2	(W)	取付ねじ部			(r)	E	許容荷重 (N)	¥基準単価
	Type	D							NB	NT	NL*				
自在ねじ式タイプ	CTEJN	40	8 10	43	44	12	20	14	5	12(19)	39	15	392	441	
		50	8 10 12	58	49	14	21	17	6	14	45.5	17	588	588	
		60	8 12	69	49	14	21	17	6	14	50.5	17	980	717	
		75A	12	85	64	19	27	21	8	22	63	20	1176	1,764	
		75B	16	85	64	19	27	21	8	25	63	20	1176	1,802	
自在ねじ式ストップ付タイプ	CTEJNS	40	8 10 12	43	44	12	20	14	5	12(19)	42	15	392	533	
		50	8 10 12	58	49	14	21	17	6	14	49	17	588	647	
		60	8 12	69	49	14	21	17	6	14	55	17	980	827	
		75A	12	85	64	19	27	21	8	22	70.5	20	1176	1,894	
		75B	16	85	64	19	27	21	8	25	70.5	20	1176	1,781	

*M10の場合は()寸法になります。

Order 注文例: 型式 M
CTEJNS50 10

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口		
数量	1~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

47
キャスタ
ハンツ