



WASHER ASSEMBLED KNURLED KNOBS / LARGE DIAMETER KNURLED KNOBS / SMALL DIAMETER KNURLED KNOBS 座金組込みローレットノブ/段付ノブ/大径ローレットノブ/小径ローレットノブ

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：48_Levers

■座金組込みローレットノブ

Type	ノブ	平座金
NKOST	材質: SUS303 表面処理: ヘアライン	材質: SUS303

NKOST

型式		L選択										D		d		A		H		S		D ₁		t		¥基準単価	
Type	M (並目)																										
NKOST	6	10	16	20	25											24	12	5	15	10	14.5	1.5	750				
	8	16	20	25	30											30	16	6	18	12	20	2	1,000				
	10	20	25	30	40											36	20	8	23	15	25	2.5	1,220				

■段付ノブ ーローレットなしタイプー

Type	材質
NKCR	SUS303

NKCR

型式		L選択										D		d		A		H		S		l		¥基準単価	
Type	M (並目)																								
NKCR	3	6	10									12	6	2.5	7.5	5	1	360							
	4	10	16									16	8	3.5	9.5	6	1.2	450							
	5	10	16									20	10	4	11.5	7.5	1.4	550							
	6	16	20									24	12	5	15	10	1.5	670							

■大径ローレットノブ

Type	材質	表面処理
標準/段付	SUM23	バフ研磨+クロムメッキ

型式		L選択										d		A		R		H		h		S		l		¥基準単価	
Type	M (並目)																										
標準	5	16	25									10	8	2.5	15.5	2.5	7.5	1.4	1,240	1,310							
	6	16	30									12	10	3	20	3	10	1.5	1,280	1,360							
段付	8	16	30									16	12	4	24	4	12	2	1,300	1,380							

■小径ローレットノブ

Type	形状	材質	表面処理
標準	おねじ	SUM23	バフ研磨+クロムメッキ
NOBC, NOSC	おねじ	SUS303	ヘアライン
NOMC, NOMSC	めねじ	SUM23	バフ研磨+クロムメッキ
	めねじ	SUS303	-

型式		L選択 (おねじタイプのみ指定)										D選択		d		A		T		H		S		l		¥基準単価	
Type	M (並目)																										
標準	3	6	10									*5	8	10	6	2.5	3	7.5	5	1	220	390	170	200			
		4	6	10	16							*7	12	14	8	3.5	4	9.5	6	1.2	320	490	190	240			
	5	10	16	20							*12	16	18	10	4	5	11.5	7.5	1.4	390	600	240	340				
		6	10	16	20	25	30				*13	20	22	12	5	6	15	10	1.5	550	730	310	440				
	8	16	20	25	30					*17	26	28	16	6	8	18	12	2	610	1,020	420	560					
		20	25	30	40					*20	30	32	20	8	10	23	15	2.5	1,020	1,260	610	990					

*はNOBC・NOSCのみ対応です。

Order 注文例
型式 - L - D
NKOST6 - 25
NKCR3 - 10
NORD8 - 30
NOBC5 - 10 - 18

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (内未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~14 15~50 51~
値引率 基準単価 5% 8% お見積り
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

KNURLED KNOBS WITH HEXAGON SOCKETS / CROSS KNURLED KNOBS / DROP-PREVENTION KNURLED KNOBS 六角穴付ローレットノブ/アヤメローレットノブ/脱落防止ローレットノブ

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：48_Levers

■六角穴付ローレットノブ

Type	材質	表面処理
標準/段付	SUM24L	バフ研磨+クロムメッキ
NOBR, NOOSR	SUS303	ヘアライン

型式		L選択										A		D		d		H		S		l		B		¥基準単価	
Type	M (並目)																										
標準	3	6	10									12	12	6	17	5	1	2	250	410							
		4	6	10	16							17	16	8	23	6	1.2	2.5	340	500							
		5	10	16	20							26	20	10	33.5	7.5	1.4	3	430	600							

Order 注文例
型式 - L
NOBR3 - 6

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (内未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~14 15~50 51~
値引率 基準単価 5% 8% お見積り
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■アヤメローレットノブ

Type	形状	材質	表面処理
標準/段付	おねじ	SUM24L	バフ研磨+クロムメッキ
NOBX, NOOSX, NOMSX	めねじ	SUS303	ヘアライン

型式		L選択 (おねじタイプのみ指定)										A		D		d		T		H		S		l		¥基準単価	
Type	M (並目)																										
標準	3	6	10									10	12	6	11	15	5	1	240	430	210						
		4	6	10	16							11	16	8	12	17	6	1.2	340	530	260						
		5	10	16	20							12	20	10	13	19.5	7.5	1.4	400	620	360						

■脱落防止ローレットノブ

Type	材質	表面処理
標準/段付	SUM24L	バフ研磨+クロムメッキ
NOBD, NOOSD	SUS303	ヘアライン

*クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。

型式		L選択										D		d		A		H		S		l		d ₂		¥基準単価	
Type	M (並目)																										
標準	3	10	12	6	2.5	7.5	5	6	2	210	370																
		4	10	16	8	3.5	9.5	6	5	3	300	460															
	5	10	16	20	10	4	11.5	7.5	4	3.8	360	560															
		15	20	20	10	4	11.5	7.5	7	14	450	650															
	6	15	20	24	12	5	15	10	12	4.5	520	680															
		30	20	24	12	5	15	10	12	4.5	520	680															
	8	20	30	30	16	6	18	12	10	6	600	940															
		30	30	30	16	6	18	12	10	6	600	940															

Order 注文例
型式 - L
NOBX3 - 6
NOBD5 - 10

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (内未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~14 15~50 51~
値引率 基準単価 5% 8% お見積り
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

48 レバー ハンドル・ノブ