

DESIGN PULLS CASTING PULLS
デザイン取手/鋳物取手

価格改訂
 □:値下げ価格
 □:新価格
 □:スライド値引率変更

外止め

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■デザイン取手 UWSND

特長: 美観と握りやすさを意図した商品です。

断面A-A

材質 SUS304相当
 表面処理 パフ研磨

型式	L	L1	H	h	H1	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
UWSND	100	139	42	27	21	500	337	1,180
	150	190	44	29	17		434	1,810

Order 注文例: 型式 UWSND150

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■鋳物取手 UWASND

材質 SUS304相当
 表面処理 パフ研磨

型式	L	L1	H	h	T	A	W	R	N		許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
									キリ	サラザグリ			
UWASND	80	96	32	20	6	18	12	20	4.5	8.5	500	97	900
	100	116						23				116	1,080
	150	170	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		301	1,710
	200	220	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		354	2,450

■鋳物取手 UWANDC

材質 SUS304相当
 表面処理 パフ研磨

型式	L	L1	H	h	t	R	d	N	参考許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
115	130	33	27	5	26	7.5	5.5	500	90	950	
125	145	34	28	5.5	30	10	6.5	500	106	1,180	

Order 注文例: 型式 UWASND100, UWANDC125

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

FOLDING PULLS / PLASTIC PULLS WITH CAPS / ALUMINUM TUBULAR PULLS
フォールディング取手/キャップ付取手/アルミパイプ取手

価格改訂
 □:値下げ価格
 □:新価格
 □:スライド値引率変更

外止め

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■フォールディング取手

Type	材質	表面処理
UWFASN	S45C	クロムメッキ
UWFASNS	SUS304	パフ研磨

RoHS10

型式	L	L1	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価	
					UWFASN	UWFASNS
UWFASN (スチール)	138	100	650	150	1,650	2,307
	158	120	550	160	1,750	2,450
UWFASNS (ステンレス)	180	142	520	180	1,850	2,580
	218	180	500	200	1,950	2,680

Order 注文例: 型式 UWFASN138

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■キャップ付取手

Type	取手		キャップ	
	材質	表面処理	材質	色
HHDG	ADC12	焼付塗装	ABS	白
HHDGS	SUS304相当	パフ研磨	ABS	白

RoHS10

■キャップ付取手用ナット HHPUW

材質 SUS304

型式	質量 (g)	適用ボルト	個数	¥基準単価
HHDG	100	皿ボルト M5	2	485
HHDGS	100	皿ボルト M5	2	1,250

Order 注文例: 型式 HHDG100

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■アルミパイプ取手 UWAPN, UWAPF (L寸指定タイプ)

RoHS10

部品名	材質
パイプ	A6063
エルボ	ガラス繊維強化ナイロン

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	型式	L	適用ボルト	¥基準単価
	200		2,080		151~200		2,290
	250		2,180		201~250		2,390
	300		2,280		251~300		2,480
	400		2,380		301~400		2,580
	500		2,480		401~500		2,680
	600		2,580		501~600		2,780

Order 注文例: 型式 UWAPN 150, UWAPFC 185

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■小径アルミパイプ取手 UWAPNC, UWAPFC (L寸指定タイプ)

RoHS10

部品名	材質
パイプ	A6063
エルボ	ポリカーボネイト

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	型式	L	適用ボルト	¥基準単価
	150		1,980		151~200		2,280
	200		2,080		201~250		2,400
	250		2,180		251~300		2,500

49
取手・蝶番