

THIN MAGNET CATCHES SUPER THIN MAGNET CATCHES ADJUSTABLE MAGNET CATCHES
薄型マグネットキャッチ/極薄型マグネットキャッチ/アジャスタブルマグネットキャッチ

DUST-PROOF MAGNET CATCHES / THIN TYPE DUST-PROOF MAGNET CATCHES / PLASTIC CATCHES
低発塵マグネットキャッチ/低発塵薄型マグネットキャッチ/樹脂キャッチ

価格改訂

パラチャージ (明細行単位)

■新価格

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

薄型マグネットキャッチ MGCBU

部品名	材質	表面処理
本体	ABS樹脂	-
吸着板	SPCC	クロムメッキ
マグネット	フェライト	-

①1パック10コ入りです。注文数にご注意ください。

型式	P	A	t	F	B	P1	保持力 (kgf)	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
MGCBU 49	34	17	6.5	16.5	24	13	0.9	15	1,250	1,120
MGCBU 59	44	23.5	6.7	23	34	20	2.0	33	1,850	1,660
MGCBU 70	55	24.5	7.7	24	45	30	3.5	49	2,250	2,020

Order 注文例

型式 MGCBU49

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

極薄型マグネットキャッチ MGCM

部品名	材質	表面処理
本体	SPCC	ニッケルメッキ
マグネット	ネオジム	ニッケルメッキ

①受板はありません。

型式	No.	保持力 (kgf)	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
MGCM 1	1.5	12	196	186	
MGCM 2	4	12	225	213	

Order 注文例

型式 MGCM2

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

皿小ねじM3を使用してください。

マグネットキャッチアジャスタブルタイプ AMGCB

部品名	材質	表面処理
本体	ポリプロピレン	-
吸着板	SPCC	クロムメッキ
マグネット	フェライト	-

型式	No.	保持力 (kgf)	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
AMGCB 1	1	3.1	15	400	150
AMGCB 2	2	3.1	15	400	110

Order 注文例

型式 AMGCB1

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

調整部を回すと、キャッチ部が前後します。

低発塵マグネットキャッチ MGCC

No.	部品名	材質
①	本体	ポリアセタール
②	吸着板	SUS430
③	マグネット	ネオジム磁石

型式	No.	保持力 (kgf)	質量 (g)	色	¥基準単価	¥スライド単価
MGCC 1	1.0	21	21	①黒	314	298
MGCC 2	1.4	22	22	②グレー	384	365
MGCC 3	2.0	24	24	③乳白	431	409
MGCC 4	3.3	25	25	④白	470	445

特長

- マグネットが密閉構造になっている為防錆、防塵の効果があります。
- クリーンルームに最適なマグネットキャッチです。

④No.4は吸着板が付属しません。

Order 注文例

型式 MGCC3

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

低発塵薄型マグネットキャッチ MGCCU

部品名	材質
本体	ポリアセタール
吸着板	SUS430
マグネット	ネオジム磁石

①吸着板も樹脂で被っております。

型式	No.	保持力 (kgf)	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
MGCCU 1	1	14	14	420	290

Order 注文例

型式 MGCCU1

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂キャッチ JMCG

部品名	材質
メス側	ポリアセタール
オス側	ポリアミド

型式	No.	保持力 (kgf)	押込力 (kgf)	A	B	E	G	H	L	d1	d2	質量 (g)	色	¥パラチャージ(明細行単位)	¥基準単価
JMCG 1W	1.3	1.7	26	18	6	24.5	17	2.5	3.3×6	3.3	2	2	乳白色	+200円/明細行	67
JMCG 2B	2.3	2.8	24	17	7	22	15.5	2	2.5×5.5	2.5	1.5	1.5	黒色		33
JMCG 2W	2.3	2.8	24	17	7	22	15.5	2	2.5×5.5	2.5	1.5	1.5	乳白色		33

Order 注文例

型式 JMCG1W

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~50 51~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①部 1~19コのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例] JMCG1Wを3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価67円+66円=133円
計(1明細行)133円×3コ=399円

49 取手・蝶番