

**規格追加**  
赤文字表示

MANIFOLDS  
**油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド**  
—横貫通穴・上穴タイプ—

取付穴

**規格追加**  
赤文字表示

MANIFOLDS / AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-  
**油圧/エア用ブロックマニホールド**  
—横貫通穴・縦半貫通穴タイプ—

取付穴

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

①カタログ規格外品はこちら P.137  
② CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

Type	材質	S表面処理	最高使用圧力
BMBN	一般構造用鋼	三価クロメート	20.6MPa≒210kgf/cm <sup>2</sup> 以下
BMBNR	SUS304	—	—
BMSN	アルミ合金	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下
BMSNA	アルミ合金	白アルマイト処理	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下

\*No.□-55Nは省スペース対応です。

2

2-d1  
2-d2  
2-d4キリ通し  
d5ザグリ深さδ

6

6-d1  
6-d2  
3-d4キリ通し  
d5ザグリ深さδ

3

3-d1  
2-d2  
2-d4キリ通し  
d5ザグリ深さδ

5

5-d1  
2-d2  
2-d4キリ通し  
d5ザグリ深さδ

4

4-d1  
2-d2  
2-d4キリ通し  
d5ザグリ深さδ

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	A	B	L	P	P1	P2	E	F	Y	d3	d4	ℓ	¥基準単価	
																BMBN	BMBNR
BMBN (油圧用)	2	12	1/8	30	35	90	40	50	—	—	—	—	—	—	—	1,440	3,050
		22	1/4														
		23	3/8														
		34	1/2														
	3	12	1/8	30	35	130	40	90	—	—	—	—	—	—	—	1,520	3,310
		22	1/4														
		23	3/8														
		34	1/2														
	*4	12	1/8	30	35	170	40	130	—	25	22	7	11	6.6	6.5	1,600	—
		22	1/4														
		23	3/8														
		34	1/2														
*5	12	1/8	30	35	210	40	170	—	—	—	—	—	—	—	1,760	—	
	22	1/4															
	23	3/8															
	34	1/2															
*6	12	1/8	30	35	250	40	210	125	—	—	—	—	—	—	1,920	—	
	22	1/4															
	23	3/8															
	34	1/2															

④ \*4・5・6は BMBNのみ

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	A	B	L	P	P1	P2	E	F	Y	d3	d4	ℓ	¥基準単価	
																BMSN	BMSNA
BMSN (エア用)	2	11	1/8	30	30	70	30	55	—	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,280	1,520
		12	1/4														
		22	1/4														
		55	M5														
	3	11	1/8	30	30	100	30	85	—	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,360	1,620
		12	1/4														
		22	1/4														
		55	M5														
	4	11	1/8	30	30	130	30	115	—	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,440	1,710
		12	1/4														
		22	1/4														
		55	M5														
5	11	1/8	30	30	160	30	145	—	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,600	1,900	
	12	1/4															
	22	1/4															
	55	M5															
6	11	1/8	30	30	90	15	80	—	15	10	3.5	—	4.3	—	1,450	1,730	
	12	1/4															
	22	1/4															
	55	M5															

Order 注文例

型式  
BMBN2-12

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (④円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	—
出荷日	通常	—	—	—	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

①カタログ規格外品はこちら P.137  
② CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

**■油圧用ブロックマニホールド**

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

**BMRN**

(最高使用圧力: 20.6MPa≒210kgf/cm<sup>2</sup>以下) ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 一般構造用鋼 S表面処理 三価クロメート

**■エア用ブロックマニホールド**

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

**BMRAN**

(最高使用圧力: 1MPa≒10kgf/cm<sup>2</sup>以下) ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMRN	1	22	1/4	1,440
		13	1/8	
		23	1/4	
		34	3/8	
	2	22	1/4	1,690
		13	1/8	
		23	1/4	
		34	3/8	
	3	22	1/4	1,860
		13	1/8	
		23	1/4	
		34	3/8	
	4	22	1/4	2,020
		13	1/8	
		23	1/4	
		34	3/8	
	5	22	1/4	2,180
		13	1/8	
		23	1/4	
		34	3/8	
	6	22	1/4	2,390
		13	1/8	
		23	1/4	
		34	3/8	

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価	
Type	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	BMRAN	BMRANA
BMRAN BMRANA	1	11	1/8	1,480	1,760
		12	1/4		
		11	1/8		
		22	1/4		
	2	11	1/8	1,550	1,840
		12	1/4		
		11	1/8		
		22	1/4		
	3	11	1/8	1,640	1,950
		12	1/4		
		11	1/8		
		22	1/4		
	4	11	1/8	1,770	2,110
		12	1/4		
		11	1/8		
		22	1/4		
	5	11	1/8	1,890	2,250
		12	1/4		
		11	1/8		
		22	1/4		
	6	11	1/8	2,010	2,390
		12	1/4		
		11	1/8		
		22	1/4		

Order 注文例

型式  
BMRN2-33  
BMRAN3-22

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (④円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	—
出荷日	通常	—	—	—	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。