

MANIFOLDS -BLOCK TYPE-
油圧・水圧用ブロックマニホールド
 -T字穴タイプ-

型式及び規格変更
 新文字表示

2日目納期短縮
 出荷

ステンレス・めっき品
 脱脂洗浄サービス
 対応商品詳細は下記URL
<http://fa.misumi.jp>

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-
エア用ブロックマニホールド
 -T字穴タイプ-

大口対応
 BIG ORDER

テーパーねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1280をご確認ください。
 型式の前に「G-」をつけるのと「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

テーパーねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1280をご確認ください。
 型式の前に「G-」をつけるのと「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

●カタログ規格外品はこちら P.137 ●CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

Type		ピッチ(P) 固定			ピッチ(P) 指定			材質	表面処理	最高使用圧力
25×32角	40角	50角	60角	70角	40角	50角	60角			
BMAS	BMAFA	BMAFL	BMAFLK	BMAL	BMAFPA	BMAFLP	BMAFLKP	一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ	三価クロメート	20.6MPa≒210kgf/cm ² 以下
—	BMAFMA	BMAFLM	—	—	—	BMAFLMP	—			
BMASR	BMAFRA	BMAFLR	—	—	—	—	—	SUS304	—	1MPa≒10kgf/cm ² 以下
—	BMAFSA	—	—	—	—	—	—	SUS316	—	
—	BMAFCA	—	—	—	—	—	—	黄銅	—	

*図面は連数3を選択時のものです。
 Q・R・Sのねじ合計の数は9となります。

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)
 JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 互換性有
 ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

●取付穴基本形状
 通し穴 (NA) タップ穴 (T) ザグリタップ穴 (ZT)

●取付穴形状変更
 横ザグリ (YZ) 横通し穴 (YN)

取付穴寸法	d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1	5.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

*SUS304のみd1寸法は4.3になります。

●カタログ規格外品はこちら P.137 ●CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

Type		ピッチ(P) 固定			ピッチ(P) 指定			材質	表面処理	最高使用圧力
20角	25角	35角	50角	20角	25角	35角				
BMGFC	BMGF	BMGFK	BMGFL	BMGFPC	BMGFPP	BMGFKP	アルミ合金	—	1MPa≒10kgf/cm ² 以下	
BMGFCA	BMGFA	—	BMGFLA	BMGFPCAP	BMGFAP	—				

*図面は連数3を選択時のものです。
 Q・R・Sのねじ合計の数は9となります。

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)
 JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 互換性有
 ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

●取付穴基本形状
 通し穴 (NA) タップ穴 (T) ザグリタップ穴 (ZT)

●取付穴形状変更
 横ザグリ (YZ) 横通し穴 (YN)

取付穴寸法	d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

*SUS304のみd1寸法は4.3になります。

型式	Rc(PT), NPT選択	ピッチP	ピッチ数	Q・R・S	A	B	E	F	X	Y	取付穴				
Type	取付穴形状変更	連数	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ				
ピッチ固定 BMAS BMAFR	—	1	—	—	25	—	—	—	25	32	20	16	7.5	7	M5
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ指定 BMAFA BMAFMA BMAFRA BMAFSA BMAFCA (規格変更: E寸法)	NA (通し)	1	40	—	40	—	—	—	40	40	25	20	7.5	7	M6
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ指定 BMAFL BMAFLM BMAFLR	YZ (横ザグリ)	1	60	—	60	—	—	—	50	50	30	25	7.5	8	M8
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ指定 BMAFLK BMAFLKP	YN (横通し)	1	60	—	60	—	—	—	60	60	30	30	7.5	8	M8
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ固定 BMAL BMALM	—	1	60	—	60	—	—	—	70	70	40	35	10	10	M8
		2													
		3													
		4													

型式	Rc(PT), NPT, M(並目)選択	ピッチP	ピッチ数	Q・R・S	A	B	E	F	X	Y	取付穴				
Type	取付穴形状変更	連数	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ	指定タイプ	固定タイプ				
ピッチ固定 BMGFC BMGFCA	T (タップ) YN (横通し)	1	15	—	15	—	—	—	20	20	20	10	5	4	M5
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ指定 BMGF BMGFA	NA (通し)	1	30	—	30	—	—	—	25	25	20	12.5	7.5	7	M5
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ指定 BMGFK BMGFKA	ZT (ザグリタップ) YZ (横ザグリ) YN (横通し)	1	30	—	30	—	—	—	35	35	20	17.5	7.5	7	M5
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		8													
ピッチ固定 BMGFL BMGFLA	—	1	40	—	40	—	—	—	50	50	25	25	8.5	8.5	M8
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													

●型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMAF) 注文方法は注文例をご確認ください。
 ●Q・R・Sは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・M1・2にて指定ください。
 ●ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
 ●ブロック角150タイプで直角方向のテーパーねじを共に3/4を選択された場合、テーパーねじ同士が干渉する可能性がありますので、ブロック角160タイプをご選択ください。
 ●連数7・8の取付穴形状はNA・T・ZTからご選択ください。

●型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMGF) 注文方法は注文例をご確認ください。
 ●Q・R・Sは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・M1・2にて指定ください。
 ●ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
 ●連数7・8の場合L/2L、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2Lにも取付穴があります。(20・25角を除く)
 ●ブロック角125タイプで直角方向のテーパーねじを共に1/4を選択された場合、テーパーねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角135タイプをご選択ください。
 ●連数7・8の取付穴形状はNA・T・ZTからご選択ください。

Order 注文例

型式: [Type] [取付穴形状変更] [連数] - [Q] - [R] - [S] - [P]

例: BMAF NA 4 - Q3 - R2 - S3

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	小口	大口	個別対応
数量	1~9	10~14	15~19	20~50
価格	標準単価	5%	10%	15%
出荷日	通常	通常	+3日	+7日

Order 注文例

型式: [Type] [取付穴形状変更] [連数] - [Q] - [R] - [S] - [P]

例: BMGF T 4 - Q2 - R5 - S2

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	小口	大口	個別対応
数量	1~9	10~14	15~19	20~50
価格	標準単価	5%	10%	15%
出荷日	通常	通常	+3日	+7日

●一般構造用鋼三価クロメート
 一般構造用無電解ニッケルメッキ(ブロック角50・70)
 ●SUS304
 ●SUS316・黄銅

●アルミ合金
 ●アルミ合金白アルマイト品

連数	ピッチ(P) 固定 ¥基準単価						ピッチ(P) 指定 ¥基準単価						
	25×32角	40角			50角			40角	50角		60角		
1	2,150	3,000	2,330	2,370	3,490	4,660	2,620	4,380	4,430	4,950	4,870	7,080	7,290
2	2,240	3,550	2,440	2,480	3,660	4,890	2,810	4,860	4,910	6,320	5,450	7,930	8,160
3	2,480	4,450	2,660	2,700	3,990	5,320	3,040	5,580	5,630	7,250	6,250	10,370	10,680
4	2,660	4,680	2,870	2,910	4,080	5,440	3,150	5,840	5,890	8,180	6,660	11,680	12,030
5	2,840	4,980	2,930	2,960	4,390	5,850	3,330	6,490	6,540	9,740	7,430	—	—
6	3,120	5,500	3,220	3,260	4,860	6,090	3,490	7,200	7,250	11,030	7,610	—	—
7	3,260	5,700	3,300	3,340	5,470	—	—	—	—	—	—	—	—
8	3,400	5,980	3,400	3,440	5,810	—	—	—	—	—	—	—	—

連数	ピッチ(P) 固定 ¥基準単価						ピッチ(P) 指定 ¥基準単価					
	20角	25角		35角		50角	20角	25角		35角		
1	3,400	3,980	2,100	2,680	2,520	4,020	4,270	—	—	—	—	
2	3,590	4,170	2,250	2,830	2,730	4,510	4,780	4,050	4,670	2,820	3,450	
3	3,880	4,560	2,480	3,070	3,010	5,310	5,640	4,330	4,980	3,030	3,630	
4	4,070	4,750	2,640	3,220	3,210	5,920	6,290	4,500	5,180	3,170	3,720	
5	4,280	4,940	2,870	3,450	3,490	6,480	6,870	4,670	5,380	3,380	3,950	
6	4,560	5,320	3,100	3,690	3,770	6,550	6,980	4,940	5,680	3,590	4,250	
7	4,960	5,790	3,300	4,060	4,130	—	—	5,280	6,270	3,950	4,610	
8	5,170	6,150	3,560	4,310	4,370	—	—	5,710	6,560	4,190	4,900	