




BLOCK TERMINALS AIR TERMINALS -BLOCK TYPE-
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル
 -L字穴タイプ-



テーパおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

①カタログ規格外品はこちら P.137
 ②CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
BTLSN	一般構造用鋼	三価クロメート	20.6MPa≒210kgf/cm ² 以下
BTLSNR	SUS304	-	-
BTLAN	アルミ合金	-	1MPa≒10kgf/cm ² 以下
BTLANA	アルミ合金	白アルマイト	-

① No.□-55Niは省スペース対応です。

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

型式	No.	d Rc(PT)	A	B	L	P	P ₁	P ₂	E	F	Y	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価		
															BTLSN	BTLSNR	
BTLSN (油圧用) BTLSNR (水圧用)	1	11	1/8	30	30	40	-	25	-	15	-	-	-	-	-	1,120	2,320
		22	1/4	30	30	40	-	25	-	15	-	-	-	-	-	1,360	2,790
	2	11	1/8	30	30	75	35	60	-	15	-	-	-	-	-	1,470	2,890
		22	1/4	30	30	75	35	60	-	15	-	-	-	-	-	1,440	3,130
	3	11	1/8	30	30	110	35	95	-	15	-	-	-	-	-	1,680	3,600
		22	1/4	30	30	110	35	95	-	15	-	-	-	-	-	1,680	3,600
	*4	11	1/8	30	30	145	35	130	-	15	7	11	6.6	6.5	-	1,520	-
		22	1/4	30	30	145	35	130	-	15	7	11	6.6	6.5	-	1,790	-
	*5	11	1/8	30	30	180	35	165	-	15	-	-	-	-	-	1,600	-
		22	1/4	30	30	180	35	165	-	15	-	-	-	-	-	1,930	-
	*6	11	1/8	30	30	215	35	200	107.5	15	-	-	-	-	-	1,760	-
		22	1/4	30	30	215	35	200	107.5	15	-	-	-	-	-	2,130	-

型式	No.	d Rc(PT) M(並目)	A	B	L	P	P ₁	P ₂	E	F	Y	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価		
															BTLAN	BTLANA	
BTLAN (エア用) BTLANA (エア用)	1	11	1/8	25	25	40	-	25	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,040	1,240
		22N	1/4	35	35	40	-	25	-	20	17.5	7	9.5	5.5	5.5	1,180	1,400
		55N	M5	15	15	30	-	20	-	20	7.5	3.5	-	4.3	-	1,250	1,490
	2	11	1/8	25	25	65	25	50	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,200	1,430
		22N	1/4	35	35	65	25	50	-	20	17.5	7	9.5	5.5	5.5	1,300	1,550
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,200	1,430
	3	11	1/8	25	25	45	15	35	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-	1,310	1,560
		22N	1/4	35	35	90	25	75	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,360	1,620
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,360	1,620
	4	11	1/8	25	25	60	15	50	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-	1,330	1,580
		22N	1/4	35	35	115	25	100	-	20	17.5	7	9.5	5.5	5.5	1,440	1,710
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,440	1,710
	5	11	1/8	25	25	75	15	65	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-	1,360	1,620
		22N	1/4	35	35	140	25	125	-	20	17.5	7	9.5	5.5	5.5	1,520	1,810
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,660	1,980
	6	11	1/8	25	25	90	15	80	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-	1,520	1,810
		22N	1/4	35	35	165	25	150	82.5	20	17.5	7	9.5	5.5	5.5	1,600	1,900
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,860	2,210

Order 注文例
 型式 BTLSN2-22
 BTLAN4-22N

在庫品 翌日出荷 P.133
 ①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格


数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



BLOCK TERMINALS AIR TERMINALS -BLOCK TYPE-
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル
 -縦貫通穴タイプ-



テーパおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

①カタログ規格外品はこちら P.137
 ②CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
BTSN	一般構造用鋼	三価クロメート	20.6MPa≒210kgf/cm ² 以下
BTSNR	SUS304	-	-
BTAN	アルミ合金	-	1MPa≒10kgf/cm ² 以下
BTANA	アルミ合金	白アルマイト	-

① No.□-55Niは省スペース対応です。

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

型式	No.	d Rc(PT)	A	B	L	P	P ₁	P ₂	E	Y	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価			
														BTSN	BTSNR		
BTSN (油圧用) BTSNR (水圧用)	1	11	1/8	30	30	40	-	25	-	15	-	-	-	-	1,120	2,340	
		22	1/4	30	30	40	-	25	-	15	-	-	-	-	1,360	2,790	
	2	11	1/8	30	30	75	35	60	-	15	-	-	-	-	1,470	2,890	
		22	1/4	30	30	75	35	60	-	15	-	-	-	-	1,440	3,130	
	3	11	1/8	30	30	110	35	95	-	15	-	-	-	-	1,680	3,600	
		22	1/4	30	30	110	35	95	-	15	-	-	-	-	1,680	3,600	
	*4	11	1/8	30	30	145	35	130	-	15	7	11	6.6	6.5	-	1,520	-
		22	1/4	30	30	145	35	130	-	15	7	11	6.6	6.5	-	1,790	-
	*5	11	1/8	30	30	180	35	165	-	15	-	-	-	-	-	1,600	-
		22	1/4	30	30	180	35	165	-	15	-	-	-	-	-	1,930	-
	*6	11	1/8	30	30	215	35	200	107.5	15	-	-	-	-	-	1,760	-
		22	1/4	30	30	215	35	200	107.5	15	-	-	-	-	-	2,130	-

型式	No.	d Rc(PT) M(並目)	A	B	L	P	P ₁	P ₂	E	Y	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価		
														BTAN	BTANA	
BTAN (エア用) BTANA (エア用)	1	11	1/8	25	25	40	-	25	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,040	1,240
		22	1/4	35	35	40	-	25	-	20	17.5	9.5	5.5	5.5	1,180	1,400
		55	M5	15	15	30	-	20	-	20	7.5	-	4.3	-	1,250	1,490
	2	11	1/8	25	25	65	25	50	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,200	1,430
		22	1/4	35	35	65	25	50	-	20	17.5	9.5	5.5	5.5	1,300	1,550
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,200	1,430
	3	11	1/8	25	25	45	15	35	-	15	7.5	-	4.3	-	1,310	1,560
		22	1/4	35	35	90	25	75	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,360	1,620
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,360	1,620
	4	11	1/8	25	25	60	15	50	-	15	7.5	-	4.3	-	1,330	1,580
		22	1/4	35	35	115	25	100	-	20	17.5	9.5	5.5	5.5	1,440	1,710
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,440	1,710
	5	11	1/8	25	25	75	15	65	-	15	7.5	-	4.3	-	1,360	1,620
		22	1/4	35	35	140	25	125	-	20	17.5	9.5	5.5	5.5	1,520	1,810
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,660	1,980
	6	11	1/8	25	25	90	15	80	-	15	7.5	-	4.3	-	1,520	1,810
		22	1/4	35	35	165	25	150	82.5	20	17.5	9.5	5.5	5.5	1,600	1,900
		55	M5	25	25	25	-	20	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5	1,860	2,210

Order 注文例
 型式 BTSN3-22

在庫品 翌日出荷 P.133
 ①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。